

【加島】ヒーター設計依頼書

ご依頼日 年 月 日
e-mail cx_makersupport@misumi.co.jp

■お客さま会社名	■部署名	■ご担当者名
■お客さまコード(数字6桁)	■ご住所	
■ご連絡先		
Tel: ()	Fax: ()	e-mail:

- 図面**
- ・図面はボンチ絵など簡単なもので構いません
 - ・使用目的や条件を出来るだけ具体的にご記入ください(例:タンク内の水を温めることにより、水の中の〇〇を50℃にしたい)
 - ・下記内容からご希望仕様に該当するものにチェック、またはご記入ください

■シースヒーター・カートリッジヒーター			
1. 加熱する物	2. 加熱方法 <input type="checkbox"/> 水を直接加熱 <input type="checkbox"/> 金属の挿入孔に差し込む <input type="checkbox"/> その他()	3. 使用電圧 ※シースヒーターの場合はご記入ください <input type="checkbox"/> 単相100V <input type="checkbox"/> 三相200V <input type="checkbox"/> その他()	4. 電気容量 () W
5. 加熱する物の物性 比重() 比熱()	6. 加熱する量 <input type="checkbox"/> 重量()kg または、容量()m2 <input type="checkbox"/> 液体の場合は、流量()kg/hr、流速()m/sec <input type="checkbox"/> 容器も加熱する場合は、その材質()と重量()kg		7. 加熱温度と時間 ()℃を ()℃に ()時間で加熱す

■バンドヒーター *1 ・プレート(スペース)ヒーター *2			
1. 材質	2. 使用電圧 <input type="checkbox"/> 単相100V <input type="checkbox"/> 三相200V <input type="checkbox"/> その他()	3. 電気容量 () W	4. 温度調節機器 <input type="checkbox"/> 必要 <input type="checkbox"/> 不要

形状・寸法・端子の位置等、ご希望の仕様を略図にてご記載ください

※加熱する際、ヒーター以外に使用される機器などありましたら合わせてご記入ください

■備考 ご説明事項や本件についてのお困りごと、ご連絡手段のご希望やご意見等があればご記入ください

- 注意事項**
- ・寸法等不明点については、株式会社加島設計担当者よりご連絡させて頂く場合がございます
 - ・図面上で表せないようなご希望の機構などもご相談承りますので担当までご連絡下さい
 - ・図面を頂いてから翌日～5日以内を目処にご連絡させて頂きます
 - *1:標準容量密度は3W/cm2です
 - *2:1)標準容量密度は3W/cm2、最大容量密度は、3.5W/cm2です。また、上面を保温する場合には2.5W/cm2以下にしてください
2)容量密度は目安として片面の面積より端子部周辺の面積(約10cm2)を除いて算出してください

■問い合わせ先
株式会社ミスミ ヒーター設計担当
Tel:03-6777-7545 Fax:03-5211-7534 e-mail: cx_makersupport@misumi.co.jp