

## 注釈の訂正

d	D	¥基準単価						
		ウレタン(ショアA90)		ウレタン(ショアA70)	ウレタン(ショアA50)	シリコン(ショアA70)		制電性ウレタン(ショアA90)
		スチールベアリング	ステンレスベアリング	スチールベアリング	スチールベアリング	スチールベアリング	ステンレスベアリング	スチールベアリング
		UMBH UMBWH UMBT UMBWT	UMSBH UMSWH UMSBT UMSWT	UMBGH	UMLBH UMLBWH UMLBT UMLBWT	SUMBH SUMBT	SUMSBH SUMSBT	UMBDH UMBDT
3	12	880	—	1,130	1,130	1,180	—	1,150
4	13		990				1,230	
4	16	870	980	1,120	1,120	1,130	—	1,140
	5		20				990	
6	20	900	980	1,150	1,150	1,240	1,380	1,170
	28		990			1,270	1,400	
8	28	1,080	1,010	1,380	1,380	1,450	1,620	1,350
	30・30A		1,030				1,450	
10	30・30A	1,130	1,530	1,450	1,450	1,480	—	1,400
	40・40A	1,170	1,530	1,500	1,500	1,530	—	1,440
15	40・40A	1,130	1,840	1,440	1,440	1,610	—	1,400
	45・45A	1,210	2,040	1,540	1,540	1,640	—	1,480
20	45・45A	1,230	2,700	1,580	1,580	1,970	—	1,500
	55・55A	1,360	—	1,740	1,740	1,790	—	1,630
25	65・65A	1,530	—	1,960	1,960	2,090	—	1,800

\* B・30A・45AはUMBH・UMBT・UMBWH・UMBWT・UMSBH・UMSBTのみ、55A・65AはUMBH・UMBT・UMBWH・UMBWTのみの適用になります。

①ステンレスベアリング黒ウレタン(ショアA90)のB形状d10～20が追加になりました。

## &lt;訂正用&gt;

\* D：30A～45AはUMBH・UMBT・UMBWH・UMBWT・UMSBH・UMSBTのみ、55A・65AはUMBH・UMBT・UMBWH・UMBWTのみの適用になります。

①ステンレスベアリング黒ウレタン(ショアA90)のB形状d10～20が追加になりました。