

P1-345<規格表>

d×tのボルトサイズは下記ようになります。

型式		h	W	H	D	L		L ₁		L ₂		S		T	M ₁	M ₂	d×t	¥基準単価					
Type	dr 許容差					シングル	ダブル	シングル	ダブル	シングル	ダブル	シングル	ダブル					シングル	ダブル	MHCTS	MHCTS-S	MHCTW	MHCTW-S
シングル MHCTS (シールなし)	10	$0^{+0.028}_0$	17	20	26	15	37	62	13	36	25	50	24.8	49.6	5	M6	M5	8×6	(M4ボルト用)	2,380	2,700	4,440	4,760
MHCTS-S (非接触シール付)	13	$0^{+0.034}_0$	19	24	30	18	38	68	14	42	27	55	24.8	49.6	5.5	M6	M6	9×7	(M5ボルト用)	2,660	2,980	5,230	5,540
ダブル MHCTW (シールなし)	20	$0^{+0.041}_0$	24	34	40	26	48	85	21	58	34	70	34.8	69.6	5.5	M6	M6	9×7	(M6ボルト用)	3,300	3,610	7,000	7,310
MHCTW-S (非接触シール付)	25	$0^{+0.041}_0$	30	42	50	32	56	120	25	80	42	100	49.8	99.6	8	M8	M8	11×8	(M6ボルト用)	3,650	3,970	7,690	8,010
	30	$0^{+0.041}_0$	33	48	57	37	68	128	37	90	54	110	59.8	119.6	8	M8	M8	11×8	(M6ボルト用)	5,660	6,020	10,970	11,330
																				7,840	8,200	14,320	14,680

<訂正用>

d×t	
8×6	(M4ボルト用)
8×6	
9×7	
9×7	(M5ボルト用)
9×7	
11×8	
11×8	(M6ボルト用)