

赤枠内の表記を追加

■アリ溝ステージ比較表

型式		高精度ステージ (既存品)	標準ステージ
		XWVG60	XDTS60
ステージ面サイズ		40 × 60mm	
ステージ厚さ		34mm (プレート 8mm)	34mm (プレート 6mm)
移動量		± 21mm	
ハンドル1回転移動量		18mm	16.7mm
最小読取		0.1mm	
耐荷重		39.2N	
移動精度	真直度	30 μm	50 μm
	自重	0.29kg	0.26kg
上下面プレート	材質	アルミ合金	
	表面処理	黒アルマイト処理	
価格		¥13,300	¥9,800
納期		在庫品	

■アリ溝ロングステージ比較表

型式		高精度ステージ (既存品)	標準ステージ
		XLWG100	XDTLS100
ステージ面サイズ		25 × 42	30 × 50
ステージ厚さ		25mm	28mm
移動量		± 40mm	
ハンドル1回転移動量		18mm	16.7mm
最小読取		0.1mm	
耐荷重		29.4N	
移動精度	真直度	30 μm	50 μm
	自重	0.14kg	0.18kg
上下面プレート	材質	アルミ合金	
	表面処理	黒アルマイト処理	
価格		¥15,050	¥12,000
納期		在庫品	

<訂正用>

■アリ溝ステージ比較表

型式		高精度ステージ (既存品)	標準ステージ
		XWVG60	XDTS60
ステージ面サイズ		40 × 60mm	
ステージ厚さ		34mm (プレート 8mm)	34mm (プレート 6mm)
移動量		± 21mm	
ハンドル1回転移動量		18mm	16.7mm
最小読取		0.1mm	
耐荷重		39.2N	
移動精度	真直度	30 μm	50 μm
	自重	0.29kg	0.26kg
上下面プレート	材質	アルミ合金	
	表面処理	黒アルマイト処理	
価格		¥13,300	¥9,800
納期		在庫品	

■アリ溝ロングステージ比較表

型式		高精度ステージ (既存品)	標準ステージ
		XLWG100	XDTLS100
ステージ面サイズ		25 × 42	30 × 50
ステージ厚さ		25mm	28mm
移動量		± 40mm	
ハンドル1回転移動量		18mm	16.7mm
最小読取		0.1mm	
耐荷重		29.4N	
移動精度	真直度	30 μm	50 μm
	自重	0.14kg	0.18kg
上下面プレート	材質	アルミ合金	
	表面処理	黒アルマイト処理	
価格		¥15,050	¥12,000
納期		在庫品	