

P.2-1148<注釈>

PVCTYへの注釈の追加。

型式		D	t	L	B	W	規格	¥基準単価
Type	No.							1~9コ
PVCTY	13	26	3	68	25	38	JIS K 6743	380
	16	34	5.5	110	29	42	—	610
	20	35	3.5	78	29	50	JIS K 6743	640
	25	43	4	89	29	56		770
	30	48	4	98	33.5	63		1,150

❗ 継手接合部の寸法は、P.1146の概要の寸法表をご参照ください。

❗ PVCTY16は、継手部分が六角ではなく丸型になります。

<訂正用>

❗ 継手接合部の寸法は、P.1146の概要の寸法表をご参照ください。

❗ PVCTY16は、継手部分が六角ではなく丸型になります。