

P.1-1531<材質表>

スプリング材質の変更

ねじ	リターン タイプ	レストポジション タイプ	ノブ M材質	本体		ピン			スプリング	(ロックナット)	
				M材質	S表面処理	M材質	H硬度	S表面処理	M材質	M材質	S表面処理
細目	PXA	PXYA	ナイロン6 (つや消し黒)	SUM22L	四三酸化鉄皮膜	S45C	50~60HRC	四三酸化鉄皮膜	SWP-B	—	—
	PXK	PXYK		SUS303	—	SUS303	—	ニッケルメッキ	SUS301	S45C	四三酸化鉄皮膜
	SXPA	—								—	—
	SXPK	SXYK		—	—						
並目	PMXA	PMXYA		SUM22L	三価クロメート			—		—	—
	PMXK	PMXYK		—	—	S45C	三価クロメート				

<訂正用>

スプリング
M材質
SWP-B
SUS301