

P476 (材質表)

BSST表面処理を変更

Type	精度等級	ねじ径	リード	ねじ軸			ナット		
				M材質	H硬度	S表面処理	M材質	H硬度	S表面処理
BSST	C7	15	5・10・20	S55C	高周波焼入 58～62HRC	—	SCM420	浸炭焼入 58～62HRC	リン酸塩被膜処理
BSSR・BSSRK	C10					リン酸塩被膜処理			低温黑色 クロムメッキ
BSRR・BSRRK						低温黑色 クロムメッキ			
BSSZ・BSSZK						—			

<訂正用>

ナット		
M材質	H硬度	S表面処理
SCM420	浸炭焼入 58～62HRC	リン酸塩被膜処理 低温黑色 クロムメッキ