

P477 (材質表)

BSST表面処理を変更

Type	精度等級	ねじ径	リード	ねじ軸			ナット		
				M 材質	H 硬度	S 表面処理	M 材質	H 硬度	S 表面処理
BSST	C7	20	5・10・20	S55C	高周波焼入 58~62HRC	—	SCM420	浸炭焼入 58~62HRC	リン酸塩被膜処理
BSSR・BSSRK	C10					低温黒色クロムメッキ			低温黒色 クロムメッキ
BSRR・BSRRK						—			
BSSZ・BSSZK						—			

<訂正用>

ナット		
M 材質	H 硬度	S 表面処理
SCM420	浸炭焼入 58~62HRC	リン酸塩被膜処理
		低温黒色 クロムメッキ