
























# シャンクとチャッキング方式

エンドミルシャンク		ロック方式	特長
形状	形状図		
ストレートシャンク		 やきばめ	精度優秀 締付力 大
		 ロールロック	精度良い
		 ダブルコレット	締付力 大 剛性 大
		 シングルコレット	シンプルで故障が少ない
		 引ねじ	締付力 大
		 シングルサイドロック	取付け、取りはずしが簡単で 確実にロックできる
		 ダブルサイドロック	取付け、取りはずしが簡単で 確実にロックできる
		 ポジティブロック	取付け、取りはずしが簡単で 確実にロックできる
		 コンビネーションロック	取付け、取りはずしが簡単で 確実にロックできる
	テーパシャンク	 プレンエンド	
 引ねじ付			締付力 大
 タング付			取付け、取りはずしが簡単
 中間ねじ付			締付力 大