BNCコネクタハーネス

両端ストレートプラグ付き　汎用ケーブルタイプ

ミスミオリジナル

RoHS




ココが特長

両端BNCプラグ（オス）付きハーネスです。

- 汎用固定用ケーブルを使ったBNCコネクタハーネスです。
- RG58AU、1.5D2V、1.5C2V、3D2V、3C2V、5D2Vを用意しました。

外形図



Delivery 納期

1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1～20本	翌日（当日）
21本～	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

お値引き		
50～74本	75～99本	100本～
5%	10%	18%

Order 注文例

型式		全長(m)
BNC-PPRG	–	0.5

型式	CN1	CN2	使用ケーブル	色	インピーダンス	全長(m) 0.5	1	1.5	2	3	5	8	10
BNC-PPRG	BNC ストレートプラグ	BNC ストレートプラグ	RG58AU	黒	50Ω	¥1,676	¥1,746	¥1,816	¥1,877	¥1,947	¥2,078	¥2,522	¥2,765
BNC-PP1.5D			1.5D2V	灰	50Ω	¥2,406	¥2,444	¥2,493	¥2,532	¥2,629	¥2,803	¥3,065	なし
BNC-PP1.5C			1.5C2V	黒	75Ω	¥2,406	¥2,444	¥2,493	¥2,532	¥2,629	¥2,803	¥3,065	なし
BNC-PP3D			3D2V	灰	50Ω	¥1,843	¥1,901	¥1,959	¥2,018	¥2,124	¥2,357	¥2,697	なし
BNC-PP3C			3C2V	黒	75Ω	¥1,804	¥1,862	¥1,921	¥1,979	¥2,095	¥2,328	¥2,677	なし
BNC-PP5D			5D2V	黒	50Ω	¥2,330	¥2,347	¥2,503	¥2,668	¥2,832	¥3,250	¥3,802	¥4,123

型式	CN1コネクタ仕様			CN2コネクタ仕様			ケーブル仕様								ハーネス全体
	使用コネクタ	本体材質/メッキ	コンタクト材質/メッキ	使用コネクタ	本体材質/メッキ	コンタクト材質/メッキ	型式（2564ページ相当品）	タイプ	インピーダンス	外径(mm)	外皮材質	波長短縮率	周波数帯域	定格電圧 AC/V	使用温度範囲
BNC-PPRG	BNC ストレートプラグ	黄銅／ニッケル	黄銅／金メッキ	BNC ストレートプラグ	黄銅／ニッケル	黄銅／金メッキ	RG58AU	MIL規格	50Ω	5.0	PVC	67%	DC～2GHz	500V	−20～+60℃
BNC-PP1.5D							1.5D2V	JIS規格	50Ω	2.9					
BNC-PP1.5C							1.5C2V		75Ω	2.9					
BNC-PP3D							3D2V		50Ω	5.5					
BNC-PP3C							3C2V		75Ω	5.6					
BNC-PP5D							5D2V		50Ω	7.3					

※全長の公差は、全長と同じ≦全長の105%となります。

両端ストレート・L型・パネル用コネクタ組み合わせタイプ

ミスミオリジナル


RoHS



ココが特長

両端BNCコネクタ付きハーネスです。

外形図



Delivery 納期

1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1～50本	4日目
51本～	都度見積

非在庫品

お値引き		
50～74本	75～99本	100本～
5%	10%	18%

Order 注文例

型式		全長(m)
BNC-LPPRG	–	0.5

型式	CN1	CN2	使用ケーブル	色	インピーダンス	全長(m) 0.5	1	1.5	2	3	5	8	10
BNC-LPPRG	BNC L型プラグ	BNC ストレートプラグ	RG58AU	黒	50Ω	¥3,282	¥3,324	¥3,366	¥3,409	¥3,493	¥3,662	¥3,915	¥4,084
BNC-LPP3D			3D2V	灰		¥3,284	¥3,330	¥3,375	¥3,420	¥3,510	¥3,691	¥3,961	¥4,142
BNC-JPRG	BNC ストレートジャック		RG58AU	黒		¥2,991	¥3,033	¥3,075	¥3,118	¥3,202	¥3,371	¥3,624	¥3,793
BNC-JP3D			3D2V	灰		¥2,993	¥3,039	¥3,084	¥3,129	¥3,219	¥3,400	¥3,670	¥3,851
BNC-PJPRG	BNC パネル用ジャック		RG58AU	黒		¥3,446	¥3,489	¥3,531	¥3,573	¥3,658	¥3,827	¥4,080	¥4,249
BNC-PJP3D			3D2V	灰		¥3,449	¥3,495	¥3,540	¥3,585	¥3,675	¥3,856	¥4,126	¥4,307
BNC-LPLPRG	BNC L型プラグ	BNC L型プラグ	RG58AU	黒		¥3,708	¥3,751	¥3,793	¥3,835	¥3,920	¥4,089	¥4,342	¥4,511
BNC-LPLP3D			3D2V	灰		¥3,711	¥3,757	¥3,801	¥3,847	¥3,937	¥4,118	¥4,388	¥4,569

型式	CN1コネクタ仕様			CN2コネクタ仕様			ケーブル仕様								ハーネス全体
	使用コネクタ	本体材質/メッキ	コンタクト材質/メッキ	使用コネクタ	本体材質/メッキ	コンタクト材質/メッキ	型式（2564ページ相当品）	タイプ	インピーダンス	外径(mm)	外皮材質	波長短縮率	周波数帯域	定格電圧 AC/V	使用温度範囲
BNC-LPPRG	BNC L型プラグ	黄銅／ニッケル	黄銅／金メッキ	BNC ストレートプラグ	黄銅／ニッケル	黄銅／金メッキ	RG58AU	MIL規格	50Ω	5.0	PVC	67%	DC～2GHz	500V	−20～+60℃
BNC-LPP3D							3D2V	JIS規格		5.5					
BNC-JPRG	BNC ストレートジャック						RG58AU	MIL規格		5.0					
BNC-JP3D							3D2V	JIS規格		5.5					
BNC-PJPRG	BNC パネル用ジャック						RG58AU	MIL規格		5.0					
BNC-PJP3D							3D2V	JIS規格		5.5					
BNC-LPLPRG	BNC L型プラグ			BNC L型プラグ			RG58AU	MIL規格		5.0					
BNC-LPLP3D							3D2V	JIS規格		5.5					

※全長の公差は、全長と同じ≦全長の105%となります。