

ハーネス部材表 ステッピングモータ対応ハーネス

モータ対応
ハーネス

ハーネス
選定方法

PLC対応
ハーネス

リレーターミナル
対応ハーネス

タッチパネル対応
ハーネス

画像センサ対応
ハーネス

ACサーボ
モータ対応
ハーネス

単軸ロボット
対応ハーネス

ステッピング
モータ対応
ハーネス

I/Oボード対応
ハーネス

センサ対応
ハーネス

電磁弁対応
ハーネス

2010.7
2011.6

シリーズ名	ハーネスタイプ	型式	コネクタ1型式	関連部材	コネクタ2型式	関連部材	A(F)ケーブル型式	Bケーブル型式	Cケーブル型式	
AS/ASC	モータ中継用 ●1123ページ	STPO-AS1	5557-10R(●2672)	5556TL	5559-10P(●2672)	5556TL	NA24645WSB-E(●3391)	NA2517RWSB-F(●3391)	-	
		STPO-AS1B	5557-10R(●2672)	5556TL	5559-10P(●2672)	5556TL	NA24645WSB-E(●3391)	NA2517RWSB-F(●3391)	-	
		STPO-AS2	5557-10R(●2672)	5556TL	RC0951N129S1(取扱い)	-	NA24645WSB-E(●3391)	NA2517RWSB-F(●3391)	-	
	ドライバ用 ●1124ページ	STSO-ASCC1	54306-2619(取扱い)	54331-0261	54306-3619(取扱い)	54331-0361	NA3VC-25-3P(●3201)	-	-	
		STSO-ASCC2	54306-3619(取扱い)	54331-0361	-	-	NA20276-20P(●3237)	-	-	
		STSO-ASCC3	54306-3619(取扱い)	54331-0361	-	-	NA20276-20P(●3237)	-	-	
MXTML-36-40		54306-3619(取扱い)	54331-0361	HF38A-0DA-2.54R(●2128)	-	NA20276-20P(●3237)	-	-		
CSKII/CRK CFKII/CSK	モータ中継用 ●1125ページ	STPO-LCS4	51103-0500(取扱い)	50351-8100	-	-	-	UL3265 #22(取扱い)		
		STPO-LCS2	171822-2(●2637)	0-170204-1	-	-	-	UL3266 #20(取扱い)		
		STPO-LCS1	1-171822-2(●2637)	0-170204-1	-	-	-	UL3265 #22(取扱い)		
	電源用 ●1125ページ	STAO-LCS4	51103-0200(取扱い)	50351-8100	-	-	-	-	UL3265 #22(取扱い)	
		STAO-LCS2	171822-3(●2637)	0-170204-1	-	-	-	-	UL3266 #20(取扱い)	
		STSO-LCS4	51103-1200(取扱い)	50351-8100	-	-	-	-	UL3265 #22(取扱い)	
信号用 ●1125ページ	STSO-LCS2	1-171822-2(●2637)	0-170204-1	-	-	-	-	UL3266 #20(取扱い)		
	STSO-LCS1	1-171822-2(●2637)	0-170204-1	-	-	-	-	UL3266 #20(取扱い)		
	STPS-FSPF	1-178128-6	1-175218-5	-	-	NAVCT-0.75-6(●3107)	NABUCR-18-6(●3253)	-		
モータ用 ●1126ページ	STPS-PBC	1-1318119-3(取扱い)	1318107-1	1-1318115-3(取扱い)	1318111-1	-	-	UL1430 #22/EIT3集		
	STPS-3PMD1	VHR-3N(●2649)	BVH-21T-P1.1	VHR-3W(●2649)	BVH-21T-P1.1	NA3VC-23-3P(●3201)	NA3MF-23-3P(●3307)	UL1430 #22(●3355)		
	STPS-3PMD2	VHR-3N(●2649)	BVH-21T-P1.1	EHR-3(●2642)	BEH-001T-P0.6	NA3VC-23-3P(●3201)	NA3MF-23-3P(●3307)	UL1430 #22(●3355)		
	STPS-5AP11	1-178128-6(●2615)	1-175218-5*	-	-	NA3VC-19-6(●3201)	NA3MF-19-6(●3307)	UL1430 #18(●3355)		
	STPS-5AP12	1-178128-6(●2615)	1-175218-3	-	-	NA3VC-19-6(●3201)	NA3MF-19-6(●3307)	UL1430 #18(●3355)		
	STPS-5BP21	1-178128-6(●2615)	1-175218-5*	-	-	NA3VC-19-6(●3201)	NA3MF-19-6(●3307)	UL1430 #18(●3355)		
	STPS-5BP22	1-178128-6(●2615)	1-175218-3	-	-	NA3VC-19-6(●3201)	NA3MF-19-6(●3307)	UL1430 #18(●3355)		
	STPS-5BP11	5195-05(●2669)	5194PBT	-	-	NA3VC-19-6(●3201)	NA3MF-19-6(●3307)	UL1430 #18(●3355)		
	STPS-5BP12	5195-05(●2669)	5194PBT	VHR-5N(●2649)	BVH-21T-P1.1	NA3VC-19-6(●3201)	NA3MF-19-6(●3307)	UL1430 #18(●3355)		
	STPS-5DP31	51067-0500(●2663)	50217-8100	-	-	NABUC-20-6(●3155)	NABUCR-20-6(●3253)	NAUL1015-20(●3348)		
	STPS-5DP32	51067-0500(●2663)	50217-8100	VHR-5N(●2649)	BVH-21T-P1.1	NABUC-20-6(●3155)	NABUCR-20-6(●3253)	NAUL1015-20(●3348)		
	STPS-5DP41	51067-0500(●2663)	50217-8100	-	-	NABUC-20-6(●3155)	NABUCR-20-6(●3253)	NAUL1015-20(●3348)		
	STPS-5DP42	51067-0500(●2663)	50217-8100	VHR-5N(●2649)	BVH-21T-P1.1	NABUC-20-6(●3155)	NABUCR-20-6(●3253)	NAUL1015-20(●3348)		
	STPS-5DP11	5051-05(●2615)	5159PBT	-	-	NA3VC-23-3P(●3201)	NA3MF-23-3P(●3307)	UL1430 #22(●3355)		
	STPS-5DP12	5051-05(●2615)	5159PBT	PHR-5(●2651)	SPH-0.02T-P0.55	NA3VC-25-3P(●3201)	NA3MF-25-3P(●3307)	UL1430 #24(●3355)		
	STPS-5DP13	5051-05(●2615)	5159PBT	VHR-5N(●2649)	BVH-21T-P1.1	NA3VC-23-3P(●3201)	NA3MF-23-3P(●3307)	UL1430 #22(●3355)		
	STPS-PD1S	DF3-5S-2C(取扱い)	DF3-2428SC	-	-	NA3VC-25-3P(●3201)	NA3MF-25-3P(●3307)	NAUL1007-24(●3353)		
	ステッピング システム F/PB/PMD/AB1/BP2/ BP1/DP4/DP3/DP2/ DP1	電源用 ●1127ページ	STAS-FSPF	1-178128-2(●2615)	1-353717-5	-	-	NAVCT-1.25-3(●3107)	-	
			STAS-PBC	1-178288-5(●2615)	1-353717-3	-	-	-	NAUL1015-18(●3348)	
			STAS-PMD	VHR-2N(●2649)	BVH-21T-P1.1	-	-	-	-	UL1430 #18(●3355)
			STAS-AP1	1-178128-3(●2615)	1-175218-3	-	-	-	-	UL1430 #18(●3355)
			STAS-BP2	1-178128-3(●2615)	1-175218-3	-	-	-	-	UL1430 #18(●3355)
			STAS-BP1	5195-03(●2669)	5194PBT	-	-	-	-	UL1430 #18(●3355)
		ブレーキ用 ●1127ページ	STAS-DP3	51067-0200(●2663)	50217-8100	-	-	-	-	NAUL1015-20(●3348)
STAS-DP4			51067-0200(●2663)	50217-8100	-	-	-	-	NAUL1015-20(●3348)	
STAS-DP1			5051-04(●2615)	5159PBT	-	-	-	-	UL1430 #22(●3355)	
STASS-DP11			5051-1-12(取扱い)	2759PBGL	-	-	-	-	UL1430 #22(●3355)	
STASS-DP21			5051-1-15(取扱い)	2759PBGL	-	-	-	-	UL1430 #22(●3355)	
STASS-DP22			5051-1-12(取扱い)	2759PBGL	-	-	-	-	UL1430 #22(●3355)	
入出力信号用 ●1128ページ	STAS-PD1S	DF3-2S-2C(取扱い)	DF3-2428SC	-	-	-	-	NAUL1007-24(●3353)		
	STPS-FPF8	1-1318120-3(取扱い)	1318107-1	-	-	NA3VC-23-1P(●3201)	-	-		
	STES-FFP	1-1318118-6(取扱い)	1318107-1	-	-	NAVCSB-23-4P(●3219)	NAMFSB-23-4P(●3313)	-		
	STES-PBC	1-1318118-6(取扱い)	1318108-1	1-1318115-6(取扱い)	1318112-1	NA20276-5P(●3237)	NA20276SB-25P(●325)	-		
	STSS-FSF	10114-3000PE(●2162)	10314-52AO-C08	-	-	NA2464-8P(●3218)	-	-		
	STSS-FFP	10120-3000PE(●2162)	10320-52AO-C08	-	-	NA2464-10P(●3218)	-	-		
	STSS-PBC-F	8822E-020-171D-F(取扱い)	-	-	-	FLEX-10-70-127(●3294)	-	-		
	STSS-PBC-A	8822E-020-171D-F(取扱い)	V1.25-M4	-	-	-	-	-		
	STSS-PMDP	5051-1-11(取扱い)	2759PBGL	-	-	-	-	UL1430 #22(●3355)		
	STSS-PMDC	5051-08(●2615)	2759PBGL	-	-	-	-	UL1430 #22(●3355)		
	STSS-AP1	10114-3000PE(●2162)	10314-52AO-C08	-	-	NA3VCB-25-7P(●3203)	-	-		
	STSS-BP2	10114-3000PE(●2162)	10314-52AO-C08	-	-	NA3VCB-25-7P(●3203)	-	-		
STSS-WP1	10114-3000PE(●2162)	10314-52AO-C08	-	-	NA3VCB-25-7P(●3203)	-	-			
STSS-BP1	HF38A-10DA-2.54R(●2128)	-	-	-	FLEX-B4-10(取扱い)	-	-			
STSS-DP3	51030-1030(取扱い)	50084-8160	-	-	-	-	NAUL1007-24(●3353)			
STSS-DP4	5051-08(●2615)	2759PBGL	-	-	-	-	UL1430 #22(●3355)			
STSS-DP1	5051-04(●2615)	2759PBGL	-	-	-	-	UL1430 #22(●3355)			
STSS-PD1S	DF3-8S-2C(取扱い)	DF3-2428SCC	-	-	-	-	NAUL1007-24(●3353)			

*Cケーブルのみ1-175218-5/1-175217-5