

USBキーボード・マウス

DVIディスプレイ(2/4ポート)

RoHS



PNCWSW-CS-1762-R

PNCWSW-CS-1764A-R

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

無料
貸出
9023

DVI-D DVI-I CE対応 USB 1.1

Delivery
納期

ココが
特長

DVIディスプレイに対応したKVMスイッチ

●DVIディスプレイに対応したUSBキーボード&マウス用KVMスイッチです。2ポートのUSBハブとオーディオ切替機能を備えています。

¥

型式	PC接続 ポート数	単 価		
		1~9台	10~19台	20台以上
PNCWSW-CS-1762-R	2	¥21,800	¥20,700	¥19,100
PNCWSW-CS-1764A-R	4	¥29,800	¥28,300	¥26,200

出荷日	
1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

短距離用
KVMスイッチ

短距離用
KVMスイッチ

KVMドロー

中~長距離用
KVMスイッチ

KVM延長・
シェアリング

ビデオ&
オーディオ拡張

仕様

型式	PNCWSW-CS-1762-R	PNCWSW-CS-1764A-R
消費電流	DC5V/340mA	DC5V/580mA
PC接続ポート数	2	4
カスケード接続	不可	
ポート切替方式	セレクトスイッチ/ホットキー	
電源入力	ACアダプタ	
コンソール接続 コネクタ	キーボード・マウス	USB(Aタイプ)×2
	ディスプレイ	DVI-I×ス ※DVI-D対応
	スピーカー	ステレオミニジャック(φ3.5)
PC接続 コネクタ	マイク	ステレオミニジャック(φ3.5)
	キーボード・マウス	USB(Bタイプ)×2 USB(Bタイプ)×4
USB機器接続コネクタ	ディスプレイ	DVI-I×ス ※DVI-D対応
	スピーカー	ステレオミニジャック(φ3.5)×2 ステレオミニジャック(φ3.5)×4
	マイク	ステレオミニジャック(φ3.5)×2 ステレオミニジャック(φ3.5)×4
対応OS	Windows98/Me/2000/XP/VISTA, Sun Solaris, Linux	

型式	PNCWSW-CS-1762-R	PNCWSW-CS-1764A-R
解像度	1600X1200(最大), VESA DDC2B	1920X1200, @60Hz
スキャンインターバル(秒)	1~99秒	
動作環境	動作	温度: 0~50℃, 湿度: 0~80%(結露なきこと)
	保存	温度: -20~60℃, 湿度: 0~80%(結露なきこと)
材質	スチール	
重量・外形寸法(mm)	800g, 200(W)×74.5(D)×42(H)	990g, 270(W)×87(D)×55(H)
付属品	マニュアル(英語)	マニュアル(英語)
	PC接続専用ケーブル(1.8m×2本)	PC接続専用ケーブル(1.8m×4本)
	ファームウェアアップグレード用ケーブル(1本)	ファームウェアアップグレード用ケーブル(1本)
	ACアダプタ(1.8m, 入力: 100~240V, 出力: DC5V/2.6A) 1個	ACアダプタ(1.8m, 入力: 100~240V, 出力: DC5V/2.6A) 1個
規格	FCC ClassB, CE	

販売: ミスミ/製造元: ATEN

デュアルディスプレイ(2/4ポート)

RoHS



PNCWSW-CS-1742-R

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

※PNCWSW-CS-1744-Rは貸出サービスを実施しておりません。

無料
貸出
9023

CE対応 USB 1.1

Delivery
納期

ココが
特長

デュアルディスプレイに対応したKVMスイッチ

●デュアルディスプレイに対応したUSBキーボード&マウス用KVMスイッチです。2ポートのUSBハブとオーディオ切替機能を備えています。

¥

型式	PC接続 ポート数	単 価		
		1~9台	10~19台	20台以上
PNCWSW-CS-1742-R	2	¥22,800	¥21,600	¥20,000
PNCWSW-CS-1744-R	4	¥29,800	¥28,300	¥26,200

出荷日	
1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

出荷日	
1~5台	5日目
6台~	都度見積

非在庫品

KVMスイッチ専用ACアダプタ(オプション)PNACA-ATEN2-R 0880ページ

仕様

型式	PNCWSW-CS-1742-R	PNCWSW-CS-1744-R
消費電流	250mA(最大)	
PC接続ポート数	2	4
カスケード接続	不可	
ポート切替方式	セレクトスイッチ/ホットキー	
電源入力	バスパワー	
コンソール接続 コネクタ	キーボード・マウス	USB(Aタイプ)×2
	ディスプレイ	HD-15pin×ス
	スピーカー	ステレオミニジャック(φ3.5)×2
PC接続 コネクタ	KVMデータ	HD-15×ス×2 HD-15×ス×4
	ビデオ・オーディオ	ステレオミニジャック(φ3.5)×2 ステレオミニジャック(φ3.5)×4
USB機器接続コネクタ	USB(Aタイプ)×2	
対応OS	Windows98/Me/2000/XP/VISTA, Sun Blade 2000/100 Sun Solaris8以降, Linux	

型式	PNCWSW-CS-1742-R	PNCWSW-CS-1744-R
解像度	2,048X1,536(最大), VESA DDC2B	
スキャンインターバル(秒)	1~99秒	
動作環境	動作	温度: 0~50℃, 湿度: 0~80%(結露なきこと)
	保存	温度: -20~60℃, 湿度: 0~80%(結露なきこと)
材質	スチール	
重量・外形寸法(mm)	820g, 200(W)×74.5(D)×42(H)	1,030g, 260(W)×74.5(D)×42(H)
付属品	マニュアル(英語)	マニュアル(英語)
	PC接続専用ケーブル(1.8m×2本)	PC接続専用ケーブル(1.8m×4本)
	ファームウェアアップグレード用ケーブル(1本)	ファームウェアアップグレード用ケーブル(1本)
規格	FCC ClassB, CE	

販売: ミスミ/製造元: ATEN