

# スチール中型ボックス W70×H55mm 組立配線加工品 φ22スイッチ



組合せ一例

ココが  
特長

## スイッチやケーブル長が選べる組立済みボックス。

- 使用部材(スイッチ・銘板・電線・ケーブルクランプ)は **○1175、1176ページ**
- 電線はVCTFO.5mm<sup>2</sup>使用
- ボックスの仕様は **○1171ページ**
- スイッチ単品は **○1100ページ**
- 価格は 基本単価、スイッチ価格(個数分)、ケーブル単価×m、有料オプション価格の合計です。

Delivery  
納期

## 出荷日

1~5個	<b>3日目</b>
6個~	<b>都度見積</b>

非在庫品

Order  
注文例

ボックス・配線記号	スイッチ記号1	スイッチ記号2	スイッチ記号3	ケーブル長	銘板記号1	銘板記号2	銘板記号3	金具・ゴム足記号
MSSK3-VC	1EL	2PA1	3PA3	0.5	1DA	2BA	3BB	F

有料オプション

(ご注意) スwitch記号と銘板記号には、頭に「何番目のスイッチ穴に付けるかを表す数字」(上記注文例の赤字部分)を追記していただく必要があります(例 ELを1番目に→1EL)。箱の配線通し穴から遠い方から順にn番目と数えます。スイッチ1個の場合も必要です。

ボックス・配線記号		ケーブル長	基準単価	
			基本単価	ケーブル単価
スイッチ1個	VC 端末切り落とし	0.5 ↓ 15 (m)	¥2,010	¥100
	VY 端末 F1.25-M3 Y端子付		¥2,140	
	VR 端末 1.25-3 丸端子付		¥2,140	
スイッチ2個	VC 端末切り落とし		¥2,570	¥150
	VY 端末 F1.25-M3 Y端子付		¥2,710	
	VR 端末 1.25-3 丸端子付		¥2,710	
スイッチ3個	VC 端末切り落とし		¥3,180	¥200
	VY 端末 F1.25-M3 Y端子付		¥3,310	
	VR 端末 1.25-3 丸端子付		¥3,310	

スイッチ記号 <b>○1175ページ</b> 例 1PA1				スイッチ単価
位置 n番目	種類	色		
1	EL	—		¥2,990
	EB	—		¥1,330
	EE	—		¥2,910
	PA	1 赤		¥1,180
2	PB	2 緑		¥1,180
	PC	3 乳白		¥1,330
3	PD	4 黄		¥440
	PE	1 赤		¥440
	PF	2 緑		¥590
	SA	3 黒		¥590
	SB	4 黄		¥850
	SC	—		¥850
	LA	1 赤		¥750
	LB	2 緑		¥880
	BZ	3 乳白		¥3,230
		4 黄		

箱の配線通し穴から遠い方から順にn番目と数えます。スイッチ1個の場合も「1」を記入下さい。

## 有料オプション記号

取付金具 **○1171ページ**・ゴム足 **○1166ページ**

	金具 ゴム足 記号	基準単価			
		スイッチ1個 タイプ用	スイッチ2個 タイプ用	スイッチ3個 タイプ用	
ゴム足	F	¥100	¥100	¥150	
取付金具	クリーム	G	¥730	¥780	¥1,200
	グレー	H			
	5Y8/1	I			
傾斜タイプ 取付金具	クリーム	J	¥940	¥940	¥940
	グレー	K			
	5Y8/1	L			
ブラケット 取付タイプ	クリーム	N	¥940	¥940	¥940

## 銘板 **○1175ページ**

	銘板記号		基準単価
	位置 n番目	種類	
アクリル製ネームプレート	1	AA~AN	¥250
アクリル製ダルマ銘板	2	BA~BR	
非常停止銘板	3	DA~DB	

配線と配線色 形式例: AXL323-VC-1EL-2PA1-3PA3-1 スwitch仕様 **○1176ページ**

	1EL: 芯数4					2PA1: 芯数4					3PA3: 芯数4				
配線番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
端子配列	1NC(b)	2NC(b)	3NO(a)	4NO(a)	X1(+)	X2(-)	3NO(a)	4NO(a)	X1(+)	X2(-)	3NO(a)	4NO(a)	X1(+)	X2(-)	
配線色	黒	白	赤	緑	黄	茶	青	紫	灰	桃	草	橙	空	藤	

## スイッチ記号

