

オムロン CJシリーズ対応ハーネス

自由長

RoHS



シールド内はリード線引出し

ココが特長

長さを自由に指定できるハーネスです!
●ストレートタイプ以外にもアングルタイプ・300Vケーブル使用タイプ等、豊富なバリエーションを取り揃えております。
●商品詳細は各商品ページをご覧ください。

PLC



本数条件	出荷日
1~20本	2日目
21~50本	5日目
51本~	都度見積

ストークA 翌日出荷 ¥500/本

5本まで 翌日出荷品(Aストーク)は、注文時にAストーク希望とお申し付けください。

非在庫品

お値引き

1~9本	基準単価
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%

①下表にてPLCユニット・ハーネス形状から対応ハーネス型式を決定します。
②型式の(長さ)は、①②④は0.2m~50m・③は0.2m~10mまでで、0.1m単位にてご指定ください。
※表中の型式で「-X-○○○○○○○○」(カスタムNo.)が付いている場合は特殊結線または、信号名マークチューブ印字となりますので、必ずお付けください。
(カスタムNo.が無い場合はストレート結線またはピン番号印字)
※マークチューブ印字内容変更をご希望の場合は、別途カスタムNo.を取得してください。

カスタムNo.取得方法 ▶2440ページ



Order 注文例

型式	長さ(m)	カスタムNo.
HIFS-SY-SB-40	5	X - PLC0123

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+全長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

①片側切り落とし	②両端コネクタ付き	③対応端子台
<p>イメージ図</p> <p>●アングルタイプ・ケーブル違いタイプは各商品ページをご覧ください。 ●配線色は結線図ページをご覧ください。</p>	<p>イメージ図</p> <p>●アングルタイプ・ケーブル違いタイプは各商品ページをご覧ください。 ●対応端子台と合わせてご使用できます。</p>	<p>イメージ図</p> <p>※両端コネクタタイプに対応 ●推奨コネクタ付き端子台です。</p>

PLC型式	①片側切り落とし		②両端コネクタ付き				③対応端子台		
	型式	基本単価	型式	基本単価	ケーブル巻径(m)	商品ページ スレート/アングル	結線図 ページ	型式	基準単価
CPUユニット	CJ1M-CPU22 CJ1M-CPU23	HIFS-S-SB-40-(長さ)	¥732	HIFS-SS-SB-40-(長さ)	¥1,465	¥300	02233 02231 02516	MWS-M40-HT40	¥2,010
入力ユニット	CJ1W-ID231 CJ1W-ID261	NFCN-S-SO-SB-40-(長さ)	¥1,436	NFCN-SS-SO-SB-40-(長さ)	¥2,811	¥300	02249 02251 02517	MWS-F40-HT40	¥2,100
	CJ1W-ID232 CJ1W-ID262	HIFS-S-SB-40-(長さ)	¥732	HIFS-SS-SB-40-(長さ)	¥1,465	¥300	02233 02231 02516	MWS-M40-HT40	¥2,010
入出力ユニット	CJ1W-MD231	NFCN-S-SO-SB-24-(長さ)	¥961	NFCN-SS-SO-SB-24-(長さ)	¥2,097	¥203	02249 0WEB 02517	PCN-4F-24	¥3,780
	CJ1W-MD233	HIFS-S-SB-20-(長さ)	¥512	HIFS-SS-SB-20-(長さ)	¥1,025	¥167	02233 02231 02516	MWS-M20-HT20	¥1,670
	CJ1W-MD261	NFCN-S-SO-SB-40-(長さ)	¥1,436	NFCN-SS-SO-SB-40-(長さ)	¥2,811	¥300	02249 02251 02517	MWS-F40-HT40	¥2,100
	CJ1W-MD263 CJ1W-MD563	HIFS-S-SB-40-(長さ)	¥732	HIFS-SS-SB-40-(長さ)	¥1,465	¥300	02233 02231 02516	MWS-M40-HT40	¥2,010
出力ユニット	CJ1W-OD231 CJ1W-OD261	NFCN-S-SO-SB-40-(長さ)	¥1,436	NFCN-SS-SO-SB-40-(長さ)	¥2,811	¥300	02249 02251 02517	MWS-F40-HT40	¥2,100
	CJ1W-OD232 CJ1W-OD233 CJ1W-OD263	HIFS-S-SB-40-(長さ)	¥732	HIFS-SS-SB-40-(長さ)	¥1,465	¥300	02233 02231 02516	MWS-M40-HT40	¥2,010
	高速カウンタユニット	CJ1W-CT021	NFCN-S-SO-SB-40-(長さ)	¥1,436	NFCN-SS-SO-SB-40-(長さ)	¥2,811	¥300	02249 02251 02517	MWS-F40-HT40
位置制御ユニット	CJ1W-NC113 CJ1W-NC133 CJ1W-NC213 CJ1W-NC233 CJ1W-NC413 CJ1W-NC433	NFCN-S-SO-SB-40-(長さ)	¥1,436	NFCN-SS-SO-SB-40-(長さ)	¥2,811	¥300	02249 02251 02517	MWS-F40-HT40	¥2,100

機器対応
ハーネス

PLC対応
ハーネス

ハーネス
選定方法

PLC対応
ハーネス

リレーターミナル
対応ハーネス

タッチパネル
対応ハーネス

ACサーボ
モータ
対応ハーネス

単軸ロボット
対応ハーネス

ステッピング
モータ
対応ハーネス

RS-232C
ハーネス

I/Oボード
対応ハーネス

画像センサ
対応ハーネス

センサ
対応ハーネス



ご注意

・「X-○○○○○○○」のカスタムNo.を付けるとPLC信号名に準じたマークチューブ印字内容・特殊結線になります。印字内容は結線図ページを参照してください。
 ・アングルタイプ・形状違いタイプの商品をご注文の場合も、「X-○○○○○○○」のカスタムNo.を必ず付けてください。
 (カスタムNo.を付けない場合は、ストレート結線または、ピン番号印字になります。)
 ・マークチューブ印字内容変更をご希望の場合は、別途カスタムNo.を取得してください。 カスタムNo.取得方法 ▶2440ページ

タイプ説明	④Y端子付き	⑤バラ線・マークチューブ付き	
ST マークチューブのみ	イメージ図 	イメージ図 	
SY Y端子マークチューブ付			<ul style="list-style-type: none"> ●PLC信号名入りマークチューブ・Y端子付きのハーネスです。 ●アングルタイプ・形状違いタイプは各商品ページをご覧ください。
SR 丸端子マークチューブ付(⑤のみ)			<ul style="list-style-type: none"> ●PLC信号名入りマークチューブ付きのハーネスです。 ●アングルタイプ・形状違いタイプは各商品ページをご覧ください。

PLC外形図
▶2011ページ

PLC型式	④Y端子付き					⑤バラ線・マークチューブ付き					結線図 ページ			
	型式	基本 単価	ケーブル 単価/m	商品ページ ストレート アングル	型式	基本 単価	ケーブル 単価/m	商品ページ ストレート アングル						
CPU ユニット	CJ1M-CPU22 CJ1M-CPU23	HIFS-SY-SB-40-(長さ)-X-PLC0123	¥3,315	¥300	02233	02231	BHHIFS-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0123	¥3,141	¥400	02241	-	▶2459		
入カ ユニット	CJ1W-ID231	NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0124	¥4,534	¥300	02251	02247	BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0124	¥2,470	¥400	02255	02254	▶2458		
	CJ1W-ID232	HIFS-SY-SB-40-(長さ)-X-PLC0125	¥3,315	¥300	02233	02231	BHHIFS-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0125	¥3,141	¥400	02241	-			
	CJ1W-ID261	入力1側	NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0126	¥4,534	¥300	02251	02247	BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0126	¥2,470	¥400	02255		02254	
		入力2側	NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0127					BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0127						
	CJ1W-ID262	入力1側	HIFS-SY-SB-40-(長さ)-X-PLC0128	¥3,315	¥300	02233	02231	BHHIFS-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0128	¥3,141	¥400	02241		-	
		入力2側	HIFS-SY-SB-40-(長さ)-X-PLC0129					BHHIFS-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0129						
入出力 ユニット	CJ1W-ID231	出力側	NFCN-SY-SO-SB-24-(長さ)-X-PLC0130	¥2,820	¥203	0WEB	02247	BHFCN-ST-B-24-(長さ)-X-PLC0130	¥1,806	¥240	02255	-	▶2458	
		入力側	NFCN-SY-SO-SB-24-(長さ)-X-PLC0131					BHFCN-ST-B-24-(長さ)-X-PLC0131						
	CJ1W-ID233	出力側	HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0132	¥1,737	¥167	02233	02231	BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0132	¥1,917	¥200	02241	-	▶2459	
		入力側	HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0133					BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0133						
	CJ1W-ID261	出力側	NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0134	¥4,534	¥300	02251	02247	BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0134	¥2,470	¥400	02255	02254	▶2458	
		入力側	NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0135					BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0135						
	CJ1W-ID263 CJ1W-ID563	出力側	HIFS-SY-SB-40-(長さ)-X-PLC0136	¥3,315	¥300	02233	02231	BHHIFS-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0136	¥3,141	¥400	02241	-	▶2459	
		入力側	HIFS-SY-SB-40-(長さ)-X-PLC0137					BHHIFS-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0137						
	出カ ユニット	CJ1W-OD231	NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0138	¥4,534	¥300	02251	02247	BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0138	¥2,470	¥400	02255	02254	▶2458	
		CJ1W-OD232	HIFS-SY-SB-40-(長さ)-X-PLC0139	¥3,315	¥300	02233	02231	BHHIFS-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0139	¥3,141	¥400	02241	-		
CJ1W-OD233		HIFS-SY-SB-40-(長さ)-X-PLC0140					BHHIFS-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0140							
CJ1W-OD261		出力1側	NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0141	¥4,534	¥300	02251	02247	BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0141	¥2,470	¥400	02255	02254		
		出力2側	NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0142					BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0142						
CJ1W-OD263		出力1側	HIFS-SY-SB-40-(長さ)-X-PLC0143	¥3,315	¥300	02233	02231	BHHIFS-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0143	¥3,141	¥400	02241	-		▶2459
		出力2側	HIFS-SY-SB-40-(長さ)-X-PLC0144					BHHIFS-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0144						
高速カウン タユニット	CJ1W-CTO21	NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0145	¥4,534	¥300	02251	02247	BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0145	¥2,470	¥400	02255	02254	▶2459		
位置制御 ユニット	CJ1W-NC113	NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0146	¥4,534	¥300	02251	02247	BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0146	¥2,470	¥400	02255	02254	▶2459		
	CJ1W-NC133	NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0147					BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0147							
	CJ1W-NC213	NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0148					BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0148							
	CJ1W-NC233	NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0149					BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0149							
	CJ1W-NC413	入出力1側					NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0150						BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0150	
		入出力2側					NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0151						BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0151	
	CJ1W-NC433	入出力1側					NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0152						BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0152	
		入出力2側					NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0153						BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0153	

三菱電機
PLC
対応ハーネス
キーエンス
PLC
対応ハーネス
オムロン
PLC
対応ハーネス
横河電機
PLC
対応ハーネス
富士電機
PLC
対応ハーネス

・タイプの変更により、端末加工を選択できます。(選択可能なタイプは上図「タイプ説明」をご覧ください)
 例)NFCN-SY-SO-SB-40(長さ)-X-PLC0001(Y端子付き)⇒NFCN-ST-SO-SB-40(長さ)-X-PLC0001(マークチューブのみ)