



コネクタ
ハーネス

八角型
ハーネス

グローバルハーネスシリーズ 即出荷EMI対策タイプ

RoHS



ココが
特長

Global Harness Series

日本、中国で型式を変更せずに現地購入可能!

- 日本・中国で共通型式を採用しました。
- 各国で在庫最短で当日出荷可能です。
- グローバルにビジネスを展開するお客様の現地調達をサポートします。

結線・緑色ページ **▶2555**
自由長ハーネスページ **▶2207**
部材ページ **▶2224**



Delivery
納期

1本から注文OK!

出荷日

1~10本 **翌日**(当日)

11本~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品

お値引き

1~49本 基準単価

50~99本 **10%**

100本~ **23%**

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~5
公差	+20mm	+50mm	+全長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

規格表

最大電圧	30V
耐電圧	500V/分
使用温度範囲	-20℃~+80℃
AWGサイズ	28
芯線外径	9芯: 5.0mm, 15芯: 5.9mm 25芯: 7.2mm, 37芯: 7.8mm



Order
注文例

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	芯数	指定長(m)
DHSK	P	9	1

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図	芯数	指定長(m)	基準単価	
					1m	3m
DHSK EMI対策型 M2.6ショートネジ	P (オス)		9	1	¥911	¥1,116
			15		¥1,257	¥1,538
			25		¥1,362	¥1,748
			37		¥1,791	¥2,361
	S (メス)		9	3	¥929	¥1,134
			15		¥1,285	¥1,567
			25		¥1,418	¥1,804
			37		¥1,948	¥2,518

即出荷ハーネス モールドタイプ

RoHS



ココが
特長

翌日出荷の短納期を実現

- お求め安いモールドタイプのハーネスです。
- 在庫品なので当日出荷が可能です。



・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。

結線・緑色ページ **▶2555**



Delivery
納期

1本から注文OK!

出荷日

1~10本 **翌日**(当日)

11本~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品

お値引き

1~29本 基準単価

30~99本 **5%**

100本~ 都度見積

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~5
公差	+20mm	+50mm	+全長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。



Order
注文例

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	芯数	指定長(m)
HDM	PP-A	9	1

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図	芯数	指定長(m)	基準単価			
					1m	2m	3m	5m
HDM M2.6ロングネジ HDU #4-40ロングネジ	PP-A (オス・オス)		9	1	¥760	¥790	-	-
			15		¥820	¥840	-	-
			25		¥1,160	¥1,220	-	-
			37		¥1,490	¥1,570	-	-
	PS-A (オス・メス)		9	2	-	¥790	¥860	-
			15		-	¥840	¥1,000	¥1,340
			25		¥1,150	¥1,210	¥1,460	¥1,990
			37		¥1,490	¥1,570	¥1,900	¥2,580
	SS-A (メス・メス)		9	3	-	-	¥860	¥1,110
			15		¥830	¥850	-	-
			25		-	-	¥860	¥1,110
			37		-	¥1,570	¥1,900	¥2,580

Dsub
コネクタハーネス

MIL/シケット
コネクタハーネス

FCN
コネクタハーネス

コネクタ変換・分岐
ハーネス

セントロニクス
コネクタハーネス

IEEE1284
ハーフピッチ
コネクタハーネス

MR
コネクタハーネス

PCR
ハーフピッチ
コネクタハーネス

PCS
ハーフピッチ
コネクタハーネス

HDRA・HOR
コネクタハーネス

DX31
ハーフピッチ
コネクタハーネス

8840
ハーフピッチ
コネクタハーネス

Hand防水
コネクタハーネス

2012.9

▶
2013.8

2206