

グローバルハーネスシリーズ 自由長

自由長

RoHS



ココが特長

Global Harness Series

日本、中国で型式を変更せずに現地購入可能!

- 日本・中国で共通型式を採用しました。
- 20本以上のご購入時に大幅なプライスタウンを実現しました。
- グローバルにビジネスを展開するお客様の現地調達をサポートします。
- 無料追加加工・カスタムNo. をご利用頂きますと、結線・マークチューブ印字の指定が可能です。指定方法は2440ページ



ご注意

- ・外観及び仕様は、予告無く変更することがあります。
- ・カスタムNo.の指定が無い場合、マークチューブにはコネクタピン番号が印字されます。
- ・シールドはリード線引き出しです。
- ・追加加工サービスのシース剥き長さ指定は端子付又はマークチューブ付のみとなります。
- ・ケーブルF(40芯・48芯除く)タイプを使用したハーネスのコネクタランプ部は、シースを剥き収縮チューブで保護した状態で固定しております。

結線・線色ページ 2WEB

部材ページ 2WEB

ロープライス! 即出荷ハーネス 2245

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

部材入手の都合により以下の芯数は販売見送りとなりました。56芯



Order
注文例

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)
GLFN	S	WA	40	0.5

無料追加加工・カスタムNo.は
型式末尾にお付けください

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

コネクタ タイプ	形状仕様 タイプ	外形イメージ図(単位:mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長 (m)	基準単価		
						基本単価	ケーブル単価/m	
							WA	WB
GLFN	S (メス)		WA UL20276 AWG28 ツイストペア 1重シールド 30V UL 黒色	8 16 24 32 40 48 56	0.2	¥770	¥98	¥131
						¥850	¥133	¥155
						¥1,050	¥182	¥216
						¥1,400	¥210	¥270
						¥1,430	¥240	¥280
						¥1,750	¥330	¥398
	P (中継用オス)		WB UL2464 AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 黒色	8 16 24 32 40 48 56	0.1m 毎に 指定可	¥815	¥98	¥131
						¥996	¥133	¥155
						¥1,095	¥182	¥216
						¥1,245	¥210	¥270
						¥1,325	¥240	¥280
						¥1,750	¥330	¥398
	SS (メス・メス)		WB UL2464 AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 黒色	8 16 24 32 40 48 56	0.1m 毎に 指定可	¥1,350	¥98	¥131
						¥1,450	¥133	¥155
						¥1,770	¥182	¥216
						¥2,285	¥210	¥270
						¥2,697	¥240	¥280
						¥2,785	¥330	¥398
PP (中継用オス・ 中継用オス)		WB UL2464 AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 黒色	8 16 24 32 40 48 56	0.1m 毎に 指定可	¥1,450	¥98	¥131	
					¥1,770	¥133	¥155	
					¥1,900	¥182	¥216	
					¥2,285	¥210	¥270	
					¥2,370	¥240	¥280	
					¥2,785	¥330	¥398	
PS (中継用オス・メス)		WB UL2464 AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 黒色	8 16 24 32 40 48 56	0.1m 毎に 指定可	¥1,450	¥98	¥131	
					¥1,700	¥133	¥155	
					¥1,850	¥182	¥216	
					¥2,200	¥210	¥270	
					¥2,540	¥240	¥280	
					¥2,785	¥330	¥398	

コネクタ
ハーネス

角型
ハーネス

ハーネス
選定方法

角型
ハーネス

同軸
ハーネス

丸型
ハーネス

ナイロン
ハーネス

カスタム
ハーネス

ハーネス資料



Order
注文例

コネクタタイプ
GLFN

形状仕様タイプ
S

ケーブルタイプ
WA

芯数
40

指定長(m)
0.5

無料追加加工・カスタムNo.は
型式末尾にお付けください

*シース剥き長さ指定は一部有料となります。

コネクタ タイプ	形状仕様 タイプ	外形イメージ図(単位:mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長 (m)	基準単価		
						基本単価	ケーブル単価/m	
							WA	WB
GLFN	SY (メス・Y端子) ピン番入り マークチューブ付 メス Y端子		WA UL20276 AWG28 ツイストペア 1重シールド 30V UL 黒色	8	0.5	¥1,295	¥98	¥131
				16		¥1,455	¥133	¥155
				24		¥1,974	¥182	¥216
				32		¥2,895	¥210	¥270
				40		¥3,174	¥240	¥280
				48		¥3,916	¥330	¥398
				56				
				56				
	PY (中継用オス・ Y端子) ピン番入り マークチューブ付 オス Y端子		WA UL20276 AWG28 ツイストペア 1重シールド 30V UL 黒色	8	0.5	¥1,295	¥98	¥131
				16		¥1,455	¥133	¥155
				24		¥1,974	¥182	¥216
				32		¥2,895	¥210	¥270
				40		¥3,174	¥240	¥280
				48		¥3,916	¥330	¥398
				56				
				56				
	ST (メス・バラ線) ピン番入り マークチューブ付 メス マークチューブのみ		WB UL2464 AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 黒色	8	0.5	¥870	¥98	¥131
				16		¥1,170	¥133	¥155
				24		¥1,430	¥182	¥216
				32		¥1,725	¥210	¥270
				40		¥1,880	¥240	¥280
				48		¥2,800	¥330	¥398
				56				
				56				
PT (中継用オス・ バラ線) ピン番入り マークチューブ付 オス マークチューブのみ		WB UL2464 AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 黒色	8	0.5	¥950	¥98	¥131	
			16		¥1,250	¥133	¥155	
			24		¥1,450	¥182	¥216	
			32		¥1,740	¥210	¥270	
			40		¥1,950	¥240	¥280	
			48		¥2,800	¥330	¥398	

コネクタ
ハーネス

角型
ハーネス

Dsub
コネクタハーネス

MILソケット
コネクタハーネス

FCN
コネクタハーネス

コネクタ変換・分岐
ハーネス

セントロニクス
コネクタハーネス

IEEE1284
ハーフピッチ
コネクタハーネス

MR
コネクタハーネス

PCR
ハーフピッチ
コネクタハーネス

PCS
ハーフピッチ
コネクタハーネス

HDRA・HDR
コネクタハーネス

DX31
ハーフピッチ
コネクタハーネス

8840
ハーフピッチ
コネクタハーネス

Hand防水
コネクタハーネス

2012.9

2013.8

2248