



コネクタ  
ハーネス

八角型  
ハーネス

## グローバルハーネスシリーズ 即出荷セントロハーネス

RoHS



ココが  
特長

### Global Harness Series

日本、中国で型式を変更せずに現地購入可能!

- 日本・中国で共通型式を採用しました。
- 各国で在庫し最短で当日出荷可能です。
- グローバルにビジネスを展開するお客様の現地調達をサポートします。

結線・線色ページ **▶2556**

自由長ハーネスページ **▶2263**

部材ページ **▶2274**



Delivery  
納期

**1本から注文OK!**

### 出荷日

1~10本 **翌日**(当日)

11本~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

### お値引き

1~49本 **基準単価**

50~99本 **10%**

100本~ **23%**

指定長(m)	~0.9	1~3
公差	+20mm	+50mm

※指定長の公差は上記の通りになります。

### 規格表

最大電圧	30V
耐電圧	500V/分
使用温度範囲	-20℃~80℃
AWGサイズ	28
芯線外径	14芯: 5.9mm, 24芯: 7.2mm 36芯: 7.8mm, 50芯: 8.4mm



Order  
注文例

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	芯数	指定長(m)
<b>CHSK</b>	<b>P</b>	<b>14</b>	<b>1</b>

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図	芯数	指定長(m)	基準単価	
					1m	3m
CHSK	P (オスx)	<p>指定長</p> <p>CN1オス 切り落とし</p>	14	1	¥1,477	¥1,797
			24	3	¥1,634	¥2,073
			36		¥1,793	¥2,441
			50		¥2,060	¥2,852

Dsub  
コネクタハーネス

MILソケット  
コネクタハーネス

FCN  
コネクタハーネス

コネクタ変換・分岐  
ハーネス

セントロニクス  
コネクタハーネス

IEEE1284  
ハーフピッチ  
コネクタハーネス

MR  
コネクタハーネス

PCR  
ハーフピッチ  
コネクタハーネス

PCS  
ハーフピッチ  
コネクタハーネス

HDRA・HOR  
コネクタハーネス

DX31  
ハーフピッチ  
コネクタハーネス

8840  
ハーフピッチ  
コネクタハーネス

Hand防水  
コネクタハーネス

## 即出荷ハーネス モールドタイプ

RoHS



ココが  
特長

パソコンとプリンタの接続等で使用されています

- お求め安いモールドタイプのハーネスです。
- 在庫品なので当日出荷が可能です。



・外觀及び仕様は、予告なく変更する事があります。

結線・線色ページ **▶2555**



Delivery  
納期

**1本から注文OK!**

### 出荷日

1~10本 **翌日**(当日)

11本~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

### お値引き

1~29本 **基準単価**

30~49本 **5%**

50本~ **都度見積**

指定長(m)	~0.9	1~4
公差	+20mm	+50mm

※指定長の公差は上記の通りになります。



Order  
注文例

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	芯数	指定長(m)
<b>HWCE</b>	<b>PP-A</b>	<b>36</b>	<b>2</b>

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図	芯数	指定長(m)	基準単価	
					2m	4m
HWCE	PP-A (オス・オス)	<p>指定長</p> <p>CN1オス CN2オス</p>	36	2	¥1,683	-
			50		¥2,841	-
	PS-A (オス・メス)	<p>指定長</p> <p>CN1オス CN2メス</p>	50	4	¥2,860	¥3,510

2012.9

2013.8

2262