

ミスミオリジナル多機能フードタイプ

自由長

RoHS



結線・緑色ページ **2524**
 ※HUC・HUJ・HAUC・HAUJ
 HBUC・HBUJタイプは
2526~2529
 部材ページ **2285**

ココが
特長

ワンタッチとジャックスクリュータイプが兼用可能

- 標準のワンタッチレバーに加えジャックスクリューネジでの対応が可能です(ジャックスクリューネジはコネクタのネジ数に合わせて、同梱してあります)。
- ストレートとアングラタイプが選択できます。
- 従来比35%の細径ケーブルを使用しますと配線が楽になります。
- 無料追加加工・カスタムNo.をご利用頂きますと、結線変更やマークチューブ印字指定等のカスタムが可能です。指定方法 **2441ページ**



ご注意

- ・ジャックスクリュータイプは、パネルにネジで取り付けられたパネルマウントとは結合できません。
- ・ケーブルは定格30V対応です。
- ・追加加工サービスのシース剥き長さ指定は端子付又はマークチューブ付のみとなります。

圧接



Delivery
納期

出荷日

1~20本	2日目
21~50本	5日目
51本~	都度見積



ストックA

5本まで

翌日出荷

¥500/本

非在庫品

お値引き

1~9本	基準単価
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。



Order
注文例

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)
SHPM	HH	SB	50	1.5

無料追加加工・カスタムNo.は
型式末尾にお付けください

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図(単位:mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	基準単価	
						基本単価	ケーブル単価/m SBケーブル
SHPM EMI対策プラスチック フード付 ミスミオリジナル 出荷時はワンタッチ式 ジャックスクリューネジ 同梱	H (オス)		SB	14	0.2 50 0.1m毎に 指定可	¥1,529	¥148
				20		¥1,717	¥167
				26		¥1,933	¥203
				36		¥2,072	¥300
				50		¥2,262	¥367
				68		¥2,654	¥621
	HH (オス・オス)		14	¥3,076		¥148	
			20	¥3,265		¥167	
			26	¥3,742		¥203	
			36	¥3,974		¥300	
			50	¥4,207		¥367	
			68	¥5,139		¥621	
	HY (オス・Y端子) ピン番入り マークチューブ付		14	¥1,719		¥148	
			20	¥2,031		¥167	
			26	¥2,266		¥203	
			36	¥2,656		¥300	
			50	¥3,203		¥367	
			68	¥3,984		¥621	
HT (オス・バラ線) ピン番入り マークチューブ付		14	¥1,484	¥148			
		20	¥1,719	¥167			
		26	¥1,875	¥203			
		36	¥2,266	¥300			
		50	¥2,734	¥367			
		68	¥3,572	¥621			
HUC (オス・融着) チドリ結線		14	¥2,258	¥148			
		20	¥2,221	¥167			
		26	¥2,504	¥203			
		36	¥2,701	¥300			
		50	¥2,861	¥367			
		68	¥3,538	¥621			

コネクタ
ハーネス

八角型
ハーネス

Dsub
コネクタハーネス

MILソケット
コネクタハーネス

FCN
コネクタハーネス

コネクタ変換・分岐
ハーネス

セントロニクス
コネクタハーネス

IEEE1284
ハーフピッチ
コネクタハーネス

MR
コネクタハーネス

PCR
ハーフピッチ
コネクタハーネス

PCS
ハーフピッチ
コネクタハーネス

HDRA・HDR
コネクタハーネス

DX31
ハーフピッチ
コネクタハーネス

8840
ハーフピッチ
コネクタハーネス

Hand防水
コネクタハーネス



Order
注文例

コネクタタイプ
SHPM

形状仕様タイプ
HAY

ケーブルタイプ
SB

芯数
20

指定長(m)
1.5

無料追加工・カスタムNo.は
型式末尾にお付けください

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	嵌合面と配線方向	外形イメージ図(単位: mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	基準単価	
							基本単価	ケーブル単価/m SBケーブル
SHPM EMI対策プラスチック フード付 ミスミオリジナル 出荷時はワンタッチ式 ジャックスクリューネジ 同梱	HA (オス)			SB 細径ケーブル SS30WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色	14	0.2 ~ 50 0.1m毎に 指定可	¥1,582	¥148
					20		¥1,870	¥167
					26		¥1,956	¥203
					36		¥2,072	¥300
					50		¥2,232	¥367
					68		¥3,325	¥621
	HAH (オス・オス)				14		¥3,339	¥148
					20		¥3,417	¥167
					26		¥3,742	¥203
					36		¥3,974	¥300
					50		¥4,246	¥367
					68		¥5,195	¥621
	HAY (オス・Y端子)				14		¥1,825	¥148
					20		¥2,166	¥167
					26		¥2,434	¥203
					36		¥2,900	¥300
					50		¥3,516	¥367
					68		¥3,984	¥621
	HAT (オス・バラ線)				14		¥1,692	¥148
					20		¥1,966	¥167
					26		¥2,184	¥203
					36		¥2,511	¥300
					50		¥2,858	¥367
					68		¥3,516	¥621
HAUC (オス・融着)チドリ結線			14	¥2,295	¥148			
			20	¥2,374	¥167			
			26	¥2,504	¥203			
			36	¥2,701	¥300			
			50	¥2,900	¥367			
			68	¥3,594	¥621			

(注) 嵌合面と配線方向はコネクタ差込側から見た図です。

新商品のご案内 Global Harness Series IEEE1284ハーネス 商品詳細は [Q2277ページ](#)



※写真はイメージです

【11月販売開始予定】※固定長即出荷ハーネスは9月より発売中!! [Q2276ページ](#)

- 日本・中国で同じ型式で発注する事が可能!
- 21本以上のご購入時に大幅なプライスダウンを実現!
- グローバルにビジネスを展開するお客様をサポート

Global Harness Seriesの詳細は [Q2204ページ](#) をご参照ください。