

バラ線フード付タイプ

自由長

RoHS



部材ページ 2292

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~10
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

ココが特長

バラ線で盤内配線らくらく!

- 制御盤内でのサーボドライバや各種制御機器の配線に大変便利です。電線はAC用の黄色とDC用の青とさらに多目的に赤、白、黒の計5色を用意。面倒なマークチューブの文字印刷もミスミであらかじめお付けします。
- カスタムNo.をご利用頂きますと、マークチューブ印字の指定が可能です。指定方法は「2441ページ」
- バラ線の一部線色変更は「WEB設計ハーネスプラス」で対応できます。(※マークチューブのみを除く) 詳しくは「2420ページ」



・オスとメスの組み合わせでも中継接続はできません。

ハンダ 銀メッキ PLC モーター 盤内配線



Delivery 納期

1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~20本	2日目
21~50本	7日目
51本~	都度見積

ストークA 翌日出荷 ¥500/本

5本まで 翌日出荷品(ASTーク)はご注文時にASTーク希望とお申し付けください。


非在庫品

お値引き

1~9本	基準単価
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%



Order 注文例



無料カスタムNo.は 型式末尾にお付けください

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図	電線タイプ	芯数	指定長(m)	基準単価	
						基本単価	電線単価/m
BHAR フード付 ハンダ式 スクリューロック式 本多通信工業	PT (オス) ピン番入り マークチューブ付	CN1 オス CN2 マークチューブのみ	A 黄色	8	0.2	¥1,235	¥80
				16		¥2,029	¥160
				20		¥2,456	¥200
				25		¥2,588	¥250
				34		¥3,456	¥340
				50		¥4,368	¥800
	ST (メス) ピン番入り マークチューブ付	CN1 メス CN2 マークチューブのみ	A 黄色	8	0.2	¥1,500	¥80
				16		¥1,956	¥160
				20		¥2,324	¥200
				25		¥2,779	¥250
				34		¥3,618	¥340
				50		¥4,515	¥800
	PY (オス・Y端子) ピン番入り マークチューブ付	CN1 オス CN2 マークチューブ付Y端子	B 青色	8	0.2	¥1,412	¥80
				16		¥2,368	¥160
				20		¥2,868	¥200
				25		¥3,118	¥250
				34		¥4,029	¥340
				50		¥5,426	¥800
	SY (メス・Y端子) ピン番入り マークチューブ付	CN1 メス CN2 マークチューブ付Y端子	D 黒色	8	0.1m 毎に 指定可	¥1,676	¥80
				16		¥2,294	¥160
				20		¥2,750	¥200
				25		¥1,838	¥250
				34		¥4,338	¥340
				50		¥5,831	¥800
PR (オス・丸端子) ピン番入り マークチューブ付	CN1 オス CN2 マークチューブ付丸端子	E 赤色	UL1007 AWG24 同等品	8	0.1m 毎に 指定可	¥1,412	¥80
				16		¥2,368	¥160
				20		¥2,868	¥200
				25		¥3,118	¥250
				34		¥4,029	¥340
				50		¥5,426	¥800
SR (メス・丸端子) ピン番入り マークチューブ付	CN1 メス CN2 マークチューブ付丸端子	E 赤色	UL1007 AWG24 同等品	8	0.1m 毎に 指定可	¥1,676	¥80
				16		¥2,294	¥160
				20		¥2,750	¥200
				25		¥1,838	¥250
				34		¥4,338	¥340
				50		¥5,574	¥800

コネクタ
ハーネス

角型
ハーネス

ハーネス
選定方法

角型
ハーネス

同軸
ハーネス

丸型
ハーネス

ナイロン
ハーネス

カスタム
ハーネス

ハーネス資料