

機器間接続用タイプ

自由長

RoHS



結線・線色ページ 2554
部材ページ 2317

差し込み ネジ式 圧接 銀メッキ 電源用 信号用 盤間接続



1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~10本	3日目
11~50本	都度見積

ストークA 翌日出荷 ¥600/本

5本まで 翌日出荷品(Aストーク)は、注文時にAストーク希望とお申し付けください。

非在庫品

お値引き

1~9本	基準単価
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

Order 注文例	コネクタタイプ HAN	コネクタ E10P	フード 1S	形状仕様タイプ C	ケーブルタイプ A	指定長(m) 0.2
-----------	-------------	-----------	--------	-----------	-----------	------------

コネクタタイプ	コネクタ	フード	形状仕様タイプ・外形イメージ図	ケーブル	指定長(m)		
HAN Han防水コネクタ ハーティング	E10P E型コネクタ10芯オス	1S 1レバー式 ストレートフード	C 片端 切落とし	A 0.5mm ² 300V VCTF 灰色 電源・信号 ※42芯コネクタのみ 対応しておりません	0.2		
	E10S E型コネクタ10芯メス	2S 2レバー式 ストレートフード					
	E16P E型コネクタ16芯オス	1L 1レバー式 アングルフード					
	E16S E型コネクタ16芯メス	2L 2レバー式 アングルフード					
	E24P E型コネクタ24芯オス						
	E24S E型コネクタ24芯メス						
	DD42P DD型コネクタ42芯オス		T 片端 ピン番マーク チューブ	B AWG20~22 300V UL2464SSB 黒色 柔軟・耐油・耐熱 耐寒・UL	5 10		
	DD42S DD型コネクタ42芯メス						
	E6P E型コネクタ6芯オス	1S 1レバー式 ストレートフード				D 片端 ピン番マーク チューブ	C 0.5mm ² 100V未満 KVC43BX 黒色 ロボット 柔軟・耐油・耐熱 耐屈曲・耐震 ※42芯コネクタのみ 対応しておりません
	E6S E型コネクタ6芯メス						
	A3P A型コネクタ3芯オス						
	A3S A型コネクタ3芯メス						
A10P A型コネクタ10芯オス							
A10S A型コネクタ10芯メス							
A16P A型コネクタ16芯オス	1L 1レバー式 アングルフード	マークチューブのみ					
A16S A型コネクタ16芯メス							
DD24P DD型コネクタ24芯オス							
DD24S DD型コネクタ24芯メス							

コネクタ
ハーネス

角型
ハーネス

ハーネス
選定方法

角型
ハーネス

同軸
ハーネス

丸型
ハーネス

ナイロン
ハーネス

カスタム
ハーネス

ハーネス資料



シリーズ 型式	コネクタ	フード	形状仕様 タイプ	基準単価			
				基本単価	ケーブル単価/m		
					Aケーブル	Bケーブル	Cケーブル
HAN	E10P	1S	C	¥12,132	¥272	¥1,730	¥2,349
			T	¥12,927	¥272	¥1,730	¥2,349
		2S	C	¥12,759	¥272	¥1,730	¥2,349
			T	¥13,556	¥272	¥1,730	¥2,349
		1L	C	¥11,039	¥272	¥1,730	¥2,349
			T	¥11,834	¥272	¥1,730	¥2,349
	2L	C	¥10,565	¥272	¥1,730	¥2,349	
		T	¥11,361	¥272	¥1,730	¥2,349	
	E10S	1S	C	¥12,294	¥272	¥1,730	¥2,349
			T	¥13,090	¥272	¥1,730	¥2,349
		2S	C	¥12,921	¥272	¥1,730	¥2,349
			T	¥13,717	¥272	¥1,730	¥2,349
		1L	C	¥11,201	¥272	¥1,730	¥2,349
			T	¥11,944	¥272	¥1,730	¥2,349
	2L	C	¥10,728	¥272	¥1,730	¥2,349	
		T	¥13,664	¥272	¥1,730	¥2,349	
	E16P	1S	C	¥14,615	¥349	¥2,536	¥4,339
			T	¥15,856	¥349	¥2,536	¥4,339
		2S	C	¥13,138	¥349	¥2,536	¥4,339
			T	¥14,379	¥349	¥2,536	¥4,339
		1L	C	¥13,664	¥349	¥2,536	¥4,339
			T	¥14,379	¥349	¥2,536	¥4,339
	2L	C	¥13,097	¥349	¥2,536	¥4,339	
		T	¥14,285	¥349	¥2,536	¥4,339	
E16S	1S	C	¥14,838	¥349	¥2,536	¥4,339	
		T	¥16,078	¥349	¥2,536	¥4,339	
	2S	C	¥13,360	¥349	¥2,536	¥4,339	
		T	¥14,601	¥349	¥2,536	¥4,339	
	1L	C	¥13,886	¥349	¥2,536	¥4,339	
		T	¥15,074	¥349	¥2,536	¥4,339	
2L	C	¥13,319	¥349	¥2,536	¥4,339		
	T	¥14,560	¥349	¥2,536	¥4,339		
E24P	1S	C	¥21,014	¥447	¥2,219	¥7,737	
		T	¥22,850	¥447	¥2,219	¥7,737	
	2S	C	¥19,780	¥447	¥2,219	¥7,737	
		T	¥22,015	¥447	¥2,219	¥7,737	
	1L	C	¥17,917	¥447	¥2,219	¥7,737	
		T	¥19,753	¥447	¥2,219	¥7,737	
2L	C	¥17,270	¥447	¥2,219	¥7,737		
	T	¥19,105	¥447	¥2,219	¥7,737		
E24S	1S	C	¥21,318	¥447	¥2,219	¥7,737	
		T	¥23,154	¥447	¥2,219	¥7,737	
	2S	C	¥19,998	¥447	¥2,219	¥7,737	
		T	¥21,919	¥447	¥2,219	¥7,737	
	1L	1C	¥18,221	¥447	¥2,219	¥7,737	
		T	¥19,998	¥447	¥2,219	¥7,737	
2L	C	¥17,574	¥447	¥2,219	¥7,737		
	T	¥19,408	¥447	¥2,219	¥7,737		

シリーズ 型式	コネクタ	フード	形状仕様 タイプ	基準単価			
				基本単価	ケーブル単価/m		
					Aケーブル	Bケーブル	Cケーブル
HAN	DD42P	1S	C	¥25,811	—	¥4,371	—
			T	¥30,944	—	¥4,371	—
		2S	C	¥24,719	—	¥4,371	—
			T	¥28,582	—	¥4,371	—
		1L	C	¥25,428	—	¥4,371	—
			T	¥29,291	—	¥4,371	—
	2L	C	¥30,198	—	¥4,371	—	
		T	¥28,424	—	¥4,371	—	
	DD42S	1S	C	¥26,246	—	¥4,371	—
			T	¥26,869	—	¥4,371	—
		2S	C	¥25,155	—	¥4,371	—
			T	¥25,776	—	¥4,371	—
		1L	C	¥25,862	—	¥4,371	—
			T	¥29,726	—	¥4,371	—
	2L	C	¥25,616	—	¥4,371	—	
		T	¥25,155	—	¥4,371	—	
	E6P	1S	C	¥9,781	¥126	¥1,130	¥1,729
			T	¥10,280	¥126	¥1,130	¥1,729
		1L	C	¥8,911	¥126	¥1,130	¥1,729
			T	¥9,509	¥126	¥1,130	¥1,729
	E6S	1S	C	¥9,822	¥126	¥1,130	¥1,729
			T	¥10,320	¥126	¥1,130	¥1,729
		1L	C	¥8,950	¥126	¥1,130	¥1,729
			T	¥9,450	¥126	¥1,130	¥1,729
A3P	1S	C	¥6,466	¥72	¥862	¥899	
		T	¥6,742	¥72	¥864	¥899	
	1L	C	¥6,567	¥72	¥865	¥899	
		T	¥6,843	¥72	¥867	¥899	
A3S	1S	C	¥6,749	¥72	¥868	¥899	
		T	¥6,972	¥72	¥870	¥899	
	1L	C	¥6,850	¥72	¥871	¥899	
		T	¥7,126	¥72	¥873	¥899	
A10P	1S	C	¥9,998	¥272	¥1,730	¥2,349	
		T	¥10,802	¥272	¥1,730	¥2,349	
	1L	C	¥13,407	¥272	¥1,730	¥2,349	
		T	¥14,203	¥272	¥1,730	¥2,349	
A10S	1S	C	¥10,715	¥272	¥1,730	¥2,349	
		T	¥11,511	¥272	¥1,730	¥2,349	
	1L	C	¥13,407	¥272	¥1,730	¥2,349	
		T	¥14,203	¥272	¥1,730	¥2,349	
A16P	1S	C	¥17,914	¥349	¥2,536	¥4,339	
		T	¥19,155	¥349	¥2,536	¥4,339	
	1L	C	¥14,797	¥349	¥2,536	¥4,339	
		T	¥16,039	¥349	¥2,536	¥4,339	
A16S	1S	C	¥19,089	¥349	¥2,536	¥4,339	
		T	¥19,089	¥349	¥2,536	¥4,339	
	1L	C	¥15,972	¥349	¥2,536	¥4,339	
		T	¥17,213	¥349	¥2,536	¥4,339	
DD24P	1S	C	¥18,640	¥507	¥2,219	¥7,737	
		T	¥20,475	¥507	¥2,219	¥7,737	
	1L	C	¥19,604	¥507	¥2,219	¥7,737	
		T	¥19,604	¥507	¥2,219	¥7,737	
	DD24S	1S	C	¥18,757	¥507	¥2,219	¥7,737
			T	¥20,592	¥507	¥2,219	¥7,737
1L		C	¥17,886	¥507	¥2,219	¥7,737	
		T	¥19,722	¥507	¥2,219	¥7,737	

コネクタ
ハーネス角型
ハーネスDsub
コネクタハーネスMILソケット
コネクタハーネスFCN
コネクタハーネスコネクタ変換・分岐
ハーネスセントロニクス
コネクタハーネスIEEE1284
ハーフピッチ
コネクタハーネスMR
コネクタハーネスPCR
ハーフピッチ
コネクタハーネスPCS
ハーフピッチ
コネクタハーネスHDRA・HDR
コネクタハーネスDX31
ハーフピッチ
コネクタハーネス8840
ハーフピッチ
コネクタハーネスHand防水
コネクタハーネス