

即出荷 両端コネクタ付き

RoHS



Order
注文例

型式	全長(m)
BNC-PPRG	0.5

ココが特長

両端BNCプラグ(オス)付きハーネス!

- 汎用固定ケーブルを使ったBNCコネクタハーネスです。
- RG58AU、1.5D2V、1.5C2V、3D2V、3C2V、5D2Vを用意しました。



ご注意

・価格表内の「-」は非対応です。非対応の長さをご希望の場合は
02325ページ



Delivery
納期

1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~20本	翌日(当日)
21本~	都度見積

在庫品

お値引き	
1~49本	基準単価
50~74本	5%
75~99本	10%
100本~	18%

外形図

ストレートプラグバヨネット式コネクタ両端



型式	CN1	CN2	使用ケーブル	色	インピーダンス	全長(m)									
						0.5	1	1.5	2	3	5	8	10		
BNC-PPRG	BNC ストレート プラグ	BNC ストレート プラグ	RG58AU	黒	50Ω	¥1,676	¥1,746	¥1,816	¥1,877	¥1,947	¥2,078	¥2,522	¥2,765		
BNC-PP1.5D			1.5D2V	灰	50Ω	¥2,406	¥2,444	¥2,493	¥2,532	¥2,629	¥2,803	¥3,065	—		
BNC-PP1.5C			1.5C2V	黒	75Ω	¥2,406	¥2,444	¥2,493	¥2,532	¥2,629	¥2,803	¥3,065	—		
BNC-PP3D			3D2V	灰	50Ω	¥1,843	¥1,901	¥1,959	¥2,018	¥2,124	¥2,357	¥2,697	—		
BNC-PP3C			3C2V	黒	75Ω	¥1,804	¥1,862	¥1,921	¥1,979	¥2,095	¥2,328	¥2,677	—		
BNC-PP5D			5D2V	黒	50Ω	—	¥2,347	¥2,503	¥2,668	¥2,832	¥3,250	—	¥4,123		

型式	CN1コネクタ仕様			CN2コネクタ仕様			ケーブル仕様										ハーネス全体 使用温度 範囲
	使用コネクタ	本体材質/ メッキ	コンタクト材質/ メッキ	使用コネクタ	本体材質/ メッキ	コンタクト材質/ メッキ	型式 (04704相当品)	タイプ	インピー ダンス	外径 (mm)	外皮 材質	波長 短縮率	周波数 帯域	定格電圧 AC/V			
BNC-PPRG	BNC ストレート プラグ	黄銅/ ニッケル	黄銅/ 金メッキ	BNC ストレート プラグ	黄銅/ ニッケル	黄銅/ 金メッキ	RG58AU	MIL規格	50Ω	5.0	PVC	67%	DC 2GHz	500V			
BNC-PP1.5D							1.5D2V	500	2.9								
BNC-PP1.5C							1.5C2V	750	2.9								
BNC-PP3D							3D2V	500	5.5								
BNC-PP3C							3C2V	750	5.6								
BNC-PP5D							5D2V	500	7.3								

※全長の公差は、全長と同じ±全長の105%となります。

グローバルハーネスシリーズ 即出荷 両端コネクタ付き

新商品



Order
注文例

型式	全長(m)
CXC-N-PP1.5D	0.5

ココが特長

Global Harness Series

日本・中国で型式を変更せずに現地購入可能!

- 日本・中国で共通型式を採用しました。
- グローバルにビジネスを展開するお客様をサポートします。
- 各国で在庫し、当日出荷可能です。



ご注意

・価格表内の「-」は非対応です。非対応の長さをご希望の場合は
02325ページ



Delivery
納期

1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~20本	翌日(当日)
21本~	都度見積

在庫品

お値引き	
1~49本	基準単価
50~74本	5%
75~99本	10%
100本~	18%

外形図



型式	使用ケーブル	色	全長(m)					
			0.5	1	1.5	2	3	5
CXC-N-PPRG	RG58AU	黒	—	¥900	¥998	¥1,150	¥1,280	¥1,300
CXC-N-PP1.5D	1.5D-2V	灰	¥817	¥870	¥913	¥970	¥1,030	¥1,157
CXC-N-PP3C	3C-2V	黒	¥605	¥651	¥677	¥722	¥768	¥859

型式	CN1, CN2コネクタ			ケーブルの仕様								
	コネクタ	本体材質/ メッキ	コンタクト材質/ メッキ	使用 ケーブル	タイプ	インピー ダンス	外皮 材質	外径(mm)	導線 材質	構成(mm/本)	静電容量 (pF / m)	標準減衰量 200MHz dB/m以下
CXC-N-PPRG	BNC ストレート プラグ	銅/錫メッキ	銅/金メッキ	RG58AU	MIL	50Ω	PVC	5.0	銅メッキ軟銅	19/0.18	106±5	0.23
CXC-N-PP1.5D				1.5D-2V	JIS			3.0	より線	7/0.18	100±5	0.4
CXC-N-PP3C				3C-2V	75Ω			5.0	銅線	1/0.5	67±5	0.35

コネクタ
ハーネス

同軸
ハーネス

同軸コネクタ
変換ハーネス

BNC
コネクタハーネス

SMA・SMB
コネクタハーネス

高周波同軸
コネクタハーネス

低周波計測用
ハーネス