

## 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ

コネクタ  
ハーネス


ナイロン  
ハーネス

自由長

RoHS

SAVR

※六、鉛はケーブルに含有



SAVT

圧着  
ス  
メッキ



Delivery  
納期

1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~20本	2日目
21~50本	5日目
51本~	都度見積

ストロークA 翌日出荷  
5本まで ¥500/本

翌日出荷品(ASTローク)は、注文時にASTローク希望とお申し付けください。

非在庫品

お値引き	
1~9本	基準単価
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%

部材ページ **2417**  
結線・緑色ページ **2579**

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。



Order  
注文例

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)
SAVR	P	A	2	0.2

無料追加加工・カスタムNo.は  
型式末尾にお付けください

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図(単位: mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	基準単価					
						SAVR(丸型ケーブルタイプ)				SAVT(単芯電線タイプ)	
						基本単価	ケーブル単価/m			基本単価	ケーブル単価/m
SAVR SMシリーズ コネクタ (丸型ケーブル タイプ)	P (オスプラグ)		丸形ケーブル用 (SAVR-*)	A	2	¥520	¥43	¥119	¥192	¥438	¥20
					3	¥600	¥54	¥144	¥241	¥446	¥40
					4	¥735	¥76	¥169	¥241	¥526	¥60
					6	¥715	¥128	¥449	¥313	¥634	¥80
					10	¥848	¥185	¥776	¥476	¥858	¥100
					12	¥945	¥202	¥906	¥558	¥969	¥120
	PP (オスプラグ・ オスプラグ)		丸形ケーブル用 (SAVR-*)	B	2	¥522	¥43	¥119	¥192	¥438	¥20
					3	¥598	¥54	¥144	¥241	¥486	¥40
					4	¥732	¥76	¥169	¥241	¥526	¥60
					6	¥712	¥128	¥449	¥313	¥632	¥80
					10	¥863	¥185	¥776	¥476	¥858	¥100
					12	¥958	¥202	¥906	¥558	¥965	¥120
SAVT SMシリーズ コネクタ (単芯電線タイプ)	JS (中継用メス)		丸形ケーブル用 (SAVR-*)	A	2	¥522	¥43	¥119	¥192	¥438	¥20
					3	¥598	¥54	¥144	¥241	¥486	¥40
					4	¥732	¥76	¥169	¥241	¥526	¥60
					6	¥712	¥128	¥449	¥313	¥632	¥80
					10	¥863	¥185	¥776	¥476	¥858	¥100
					12	¥958	¥202	¥906	¥558	¥965	¥120
	JSJS (中継用メス・ 中継用メス)		丸形ケーブル用 (SAVR-*)	B	2	¥629	¥43	¥119	¥192	¥512	¥20
					3	¥782	¥54	¥144	¥241	¥597	¥40
					4	¥992	¥76	¥169	¥241	¥669	¥60
					6	¥1,049	¥128	¥449	¥313	¥846	¥80
					10	¥1,257	¥185	¥776	¥476	¥1,209	¥100
					12	¥1,462	¥202	¥906	¥558	¥1,389	¥120
PJS (オスプラグ・ 中継用メス)		丸形ケーブル用 (SAVR-*)	E	2	¥629	¥43	¥119	¥192	¥512	¥20	
				3	¥778	¥54	¥144	¥241	¥598	¥40	
				4	¥991	¥76	¥169	¥241	¥666	¥60	
				6	¥1,043	¥128	¥449	¥313	¥842	¥80	
				10	¥1,251	¥185	¥776	¥476	¥1,205	¥100	
				12	¥1,422	¥202	¥906	¥558	¥1,380	¥120	
SAVT SMシリーズ コネクタ (単芯電線タイプ)	PY (オスプラグ・Y端子 ピン番入り マークチューブ 付)		単芯電線用 (SAVT-*)	A	2	¥629	¥43	¥119	¥192	¥512	¥20
					3	¥778	¥54	¥144	¥241	¥598	¥40
					4	¥991	¥76	¥169	¥241	¥666	¥60
					6	¥1,043	¥128	¥449	¥313	¥842	¥80
					10	¥1,251	¥185	¥776	¥476	¥1,205	¥100
					12	¥1,422	¥202	¥906	¥558	¥1,380	¥120
	JSY (中継用メス・Y端子 ピン番入り マークチューブ 付)		単芯電線用 (SAVT-*)	B	2	¥580	¥43	¥119	¥192	¥532	¥20
					3	¥697	¥54	¥144	¥241	¥631	¥40
					4	¥868	¥76	¥169	¥241	¥715	¥60
					6	¥886	¥128	¥449	¥313	¥917	¥80
					10	¥1,055	¥185	¥776	¥476	¥1,332	¥100
					12	¥1,189	¥202	¥906	¥558	¥1,532	¥120
PT (オスプラグ・ パラ線 100mm) ピン番入り マークチューブ 付)		単芯電線用 (SAVT-*)	C	2	¥580	¥43	¥119	¥192	¥480	¥20	
				3	¥697	¥54	¥144	¥241	¥538	¥40	
				4	¥869	¥76	¥169	¥241	¥611	¥60	
				6	¥888	¥128	¥449	¥313	¥762	¥80	
				10	¥1,058	¥185	¥776	¥476	¥1,072	¥100	
				12	¥1,192	¥202	¥906	¥558	¥1,225	¥120	
JST (中継用メス・ パラ線 100mm) ピン番入り マークチューブ 付)		単芯電線用 (SAVT-*)	D	2	¥580	¥43	¥119	¥192	¥480	¥20	
				3	¥697	¥54	¥144	¥241	¥535	¥40	
				4	¥868	¥76	¥169	¥241	¥611	¥60	
				6	¥886	¥128	¥449	¥313	¥762	¥80	
				10	¥1,055	¥185	¥776	¥476	¥1,071	¥100	
				12	¥1,189	¥202	¥906	¥558	¥1,218	¥120	

日本圧着端子製造