

CAT6 UTP(単線)

自由長

RoHS



ココが特長

高速通信に適したCAT6 UTP自由長LANケーブル

- 全長が0.1m毎に指定できます。
- UTP(シールドなし)、単線タイプのため長距離伝送にむいています。



・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。
・FLUKE測定基準についてはP.2702ページをご参照ください。

CAT6 ツイストペア



1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~10本	2日目
11本~	都度見積

非在庫品



Order
注文例

型式	結線タイプ	色	指定長(m)
NWSMC6-SON	SUB	SB	20


型式	結線タイプ	色	指定長(m)	基準単価	
				基本単価	ケーブル単価/m
NWSMC6-SON	SUB(ストレート)	SB(空)	1~100 0.1m毎に指定可能	¥1,330	¥120
	CUB(クロス)				

仕様

規格	TIA-EIA/-854(1000BASE-TXまで対応)	
ケーブル	導体	単線
	外径	6.5mm
	導体サイズ	AWG24
	最小曲げ半径	ケーブル直径×4倍
重量	約45g/m(コネクタ部除く)	
結線タイプ	ストレート/クロス	
使用温度範囲	-20℃~60℃	

※UTP(シールド無ケーブル)

外形図



○ストレート結線

CN1	CN2
1	1 白/橙
2	2 橙
3	3 白/緑
4	4 青
5	5 白/青
6	6 緑
7	7 白/茶
8	8 茶

○クロス結線

CN1	CN2
1	3 白/橙
2	6 橙
3	1 白/緑
4	4 青
5	5 白/青
6	2 緑
7	7 白/茶
8	8 茶

公差

最長	最短
指定長の110%	指定長と同じ

CAT6 STP(より線/単線)

自由長

RoHS



ココが特長

高速通信に適したCAT6 STP自由長LANケーブル

- STP(シールド付き)で、ノイズ環境に最適。
- 全長が、0.05m、0.1mごとに指定できます。
- 取り回しの楽なより線と、伝送距離が長い単線をご用意。
- 自由長により、ケーブルのとぐろ巻を改善できます。



・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。
・FLUKE測定基準についてはP.2702ページをご参照ください。

CAT6 EMI対策 ツイストペア



1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~10本	2日目
11本~	都度見積

非在庫品



Order
注文例


型式	結線タイプ	色	指定長(m)
NWYC6-STP	S	BL	0.15

型式	結線タイプ	色	指定長(m)	基準単価	
				基本単価	ケーブル単価/m
NWYC6-STP (より線)	S(ストレート) CR(クロス)	BL(青)/GY(灰) BK(黒)/RD(赤) GN(緑)/YL(黄) WH(白)/SB(空)	0.2~20 0.05m毎に指定可能	¥1,520	¥120
NWTC6-STP (単線)			0.2~100 0.1m毎に指定可能		¥150

仕様

規格	TIA-EIA/-854(1000BASE-TXまで対応)	
ケーブル	導体	より線/単線
	外径	6.5mm(より線)/7.0mm(単線)
	導体サイズ	AWG24(より線/単線)
	最小曲げ半径	ケーブル直径×4倍
重量	約43g/m(コネクタ部除く)	
結線タイプ	ストレート/クロス	
使用温度範囲	-20℃~60℃	
保管温度範囲	-20℃~75℃	
定格電圧	30V	
定格電流	1.5A	

外形図



○ストレート結線

CN1	CN2
1	1 白/橙
2	2 橙
3	3 白/緑
4	4 青
5	5 白/青
6	6 緑
7	7 白/茶
8	8 茶

○クロス結線

CN1	CN2
1	3 白/橙
2	6 橙
3	1 白/緑
4	4 青
5	5 白/青
6	2 緑
7	7 白/茶
8	8 茶

公差

最長	最短
指定長の110%	指定長と同じ