

ソケットハウジング

RoHS



350780-1

350782-1

ココが特長

誤嵌合防止機構を持った高電圧対応ハウジング

●同一ハウジングの中にオス(ピン)コンタクトとメス(ソケット)コンタクトを混在して装着することができるため、組み合わせ次第で互いのハウジングの誤挿入を防止することができます。

基本仕様

定格電流 : 10A(AWG14または2.0mm²時)
 定格電圧 : AC600V(UL,CSA), AC380V(VDE), AC300V(電気用品安全法準拠)

適応電線サイズ: AWG24~AWG14, または0.2mm²~2.0mm²

特性や材質は [▶3435ページ](#)

※定格値は [▶3438ページ](#) の専用コンタクトを組み込んだときの値です。

パネルカット寸法は [▶3435ページ](#)

・数量は20個/パックです。ご注意ください。

・各コンタクトは別売です。([▶3438ページ](#))



CSA UL TÜV 圧着 差し込み センサー モーター 2D CAD



Delivery
納期

出荷日

1~10パック **翌日**(当日)

11パック~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



1パック 20個入

型式	芯数	基準単価 1~5パック	スライド単価 6~10パック	重量 (g)
350866-1-20P	1	¥930	¥880	2.3
350778-1-20P	2	¥1,170	¥1,110	2.4
350767-1-20P	3	¥1,270	¥1,200	3.3
350780-1-20P	4	¥1,260	¥1,200	4.2
350810-1-20P	5	¥1,460	¥1,390	5.1
350781-1-20P	6	¥1,280	¥1,220	5.4
350782-1-20P	9	¥1,370	¥1,300	7.2
350783-1-20P	12	¥1,570	¥1,490	9.1
350784-1-20P	15	¥2,380	¥2,260	10.9

販売: ミスミ / 製造元: TE (旧: Tyco Electronics)

¥***

新価格

通用開始時期に関しては [▶0101ページ](#)



Order
注文例


型式

350866-1-20P

外形図

(単位: mm)


A図




B図



C図



D図



芯数	図	A
1	A	-
2	B	14.0
3	B	20.3
4	B	26.7
5	B	33.0
6	C	-
9	D	20.3
12	D	26.7
15	D	33.0

プラグハウジング

RoHS



350779-1

350720-1

ココが特長

誤嵌合防止機構を持った高電圧対応ハウジング

●同一ハウジングの中にオス(ピン)コンタクトとメス(ソケット)コンタクトを混在して装着することができるため、組み合わせ次第で互いのハウジングの誤挿入を防止することができます。

基本仕様

定格電流 : 10A(AWG14または2.0mm²時)
 定格電圧 : AC600V(UL,CSA), AC380V(VDE), AC300V(電気用品取締法準拠)

適応電線サイズ: AWG24~AWG14, または0.2mm²~2.0mm²

特性や材質は [▶3435ページ](#)

※定格値は [▶3438ページ](#) の専用コンタクトを組み込んだときの値です。

・数量は20個/パックです。ご注意ください。

・各コンタクトは別売です。([▶3438ページ](#))



CSA UL TÜV 圧着 差し込み センサー モーター 2D CAD



Delivery
納期

出荷日

1~10パック **翌日**(当日)

11パック~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



1パック 20個入

型式	芯数	基準単価 1~5パック	スライド単価 6~10パック	重量 (g)
350865-1-20P	1	¥930	¥880	1.7
350777-1-20P	2	¥1,130	¥1,070	2.3
350766-1-20P	3	¥1,220	¥1,150	3.0
350779-1-20P	4	¥1,640	¥1,560	3.6
350809-1-20P	5	¥1,520	¥1,450	4.1
350715-1-20P	6	¥1,370	¥1,300	4.3
350720-1-20P	9	¥1,550	¥1,470	5.9
350735-1-20P	12	¥1,790	¥1,700	7.6
350736-1-20P	15	¥2,620	¥2,490	8.8

販売: ミスミ / 製造元: TE (旧: Tyco Electronics)

¥***

新価格

通用開始時期に関しては [▶0101ページ](#)



Order
注文例


型式

350865-1-20P


外形図

(単位: mm)


A図




B図



C図



D図



芯数	図	A
1	A	-
2	B	14.0
3	B	20.3
4	B	26.7
5	B	33.0
6	C	-
9	D	20.3
12	D	26.7
15	D	33.0