

コンタクト

RoHS



圧着 スズメッキ



Delivery 納期

ココが特長

ハウジング内部完全装填設計で安全に電源側配線を実現

- ユニバーサル・メーテンロックコネクタ専用のコンタクトです。
- プラグハウジングまたはソケットハウジングへ装着して使用します。



- ・数量は100個/パックです。ご注意ください。
- ・結合はオス(ピン)コンタクトとメス(ソケット)コンタクトの組合せで行ってください。
- ・圧着は専用工具で行ってください。(O3440、3441ページ)
- ・他のシリーズのコネクタへは使用できません。
- ・適合する電線サイズを必ずお使いください。

出荷日


1~10/パック	翌日(当日)
11/パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

外形図

(単位: mm)



オス(ピン)



メス(ソケット)

型式	タイプ	L
350690-1	オス	20.1
350552-1	(ピン)	20.6
350689-1	メス	19.3
350551-1	(ソケット)	19.8

適合電線表

型式	タイプ	電線サイズ		
		AWG	導体断面積(mm ²)	絶縁被覆外径(mm)
350690-1	オス	24~18	0.20~0.89	1.02~2.54
350552-1	(ピン)	20~14	0.50~2.27	3.30~5.08
350689-1	メス	24~18	0.20~0.89	1.02~2.54
350551-1	(ソケット)	20~14	0.50~2.27	3.30~5.08



1パック 100個入

型式	タイプ	単価			重量(g)
		基準単価 1~9/パック	スライド単価 10~39/パック 40~49/パック		
350690-1	オス	¥900	¥830	¥770	0.4
350552-1	(ピン)	¥1,600	¥1,480	¥1,380	0.4
350689-1	メス	¥900	¥830	¥770	0.3
350551-1	(ソケット)	¥1,570	¥1,450	¥1,350	0.4

販売: ミスミ/製造元: TE(旧: Tyco Electronics)



Order 注文例

型式	350690-1
----	----------

引抜工具



ココが特長

コンタクト引抜時、負荷を最小限に抑えられる引抜工具

- ユニバーサル・メーテンロックコネクタの装着済みコンタクトを再度ハウジングから引き抜くときに使用します。コンタクトのサイズやオス・メスに関係なくこの1本で引き抜くことができます。
- 重量: 60g



- ・一度引き抜いたコンタクトは使用できません。
- ・他のシリーズのコネクタへは使用できません。



Delivery 納期

1本から注文OK!

出荷日

1~5本	翌日(当日)
6本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



型式	単価	
	基準単価 1~9本	スライド単価 10~29本
1804030-1	¥8,450	¥8,050

販売: ミスミ/製造元: TE(旧: Tyco Electronics)



Order 注文例

型式	1804030-1
----	-----------

コネクタ

コネクタ
コネクタ

e-CON

CC-Link
ワンタッチ
コネクタ

オリジナル
圧着ツール

ダイナミック

コマmercial・
メーテンロック

ミニ
ユニバーサル・
メーテンロック

ユニバーサル・
メーテンロック

EI

EH・XH・NH

VH・PH

EL・SM

1625・3191

5051/5045・
5559/5557

CB01/CL07
防水コネクタ

DeviceNet用
コネクタ

その他樹脂製
コネクタ