




## 1625圧着済コンタクトケーブル



**ココが  
特長**

**専用工具不要！短納期の現場組立に最適です。**

- 圧着済ケーブルのバック販売です
- ミスミの工場で圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
- 工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます
- 1m品(青、白、黒)は翌日出荷、2m以上は3日目出荷
- 50本/パックで販売します



- ・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。
- ・再度利用する場合はコンタクトのランスを起こしてください。



1m(青、白、黒)

**出荷日**

1~4/パック	<b>翌日</b> (当日)
5/パック~	<b>都度見積</b>

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

**在庫品**

2m以上

**出荷日**


1~4/パック	<b>3日目</b>
5/パック~	<b>都度見積</b>

**非在庫品**

**お値引き**

1~5/パック	基準単価
6~10/パック	<b>5%</b>
11/パック~	<b>10%</b>

外形イメージ図



**1パック 50本入**



型式	-	色	-	長さ
1561T-18	-	D	-	1

型式	コンタクトタイプ	ケーブル色指定		標準単価 指定長(m)/50本/パック単価						部品仕様		重量 1m (g)	
		在庫(1m) 非在庫(2m~)	非在庫	3日日出荷						使用ケーブル	使用コンタクト 型式		
				1日目	2	3	5	7	10				
1561T-18	メス (ソケット)	B(青) C(白) D(黒)	A(茶) E(赤) F(黄) G(緑)	¥2,998	¥4,181	¥5,365	¥7,731	¥10,098	¥13,648	AWG18	UL1007 タイプ	1561TL	610
1855T-22	メス (ソケット)			¥2,366	¥2,918	¥3,470	¥4,573	¥5,676	¥7,331	AWG22		1855TL	310
1560T-18	オス (ピン)	B(青) C(白) D(黒)	A(茶) E(赤) F(黄) G(緑)	¥2,998	¥4,181	¥5,365	¥7,731	¥10,098	¥13,648	AWG18		1560TL	610
1854T-22	オス (ピン)			¥2,366	¥2,918	¥3,470	¥4,573	¥5,676	¥7,331	AWG22		1854TL	310

e-CON

CC-Link  
ワンタッチ  
コネクタ

オリジナル  
圧着ツール

ダイナミック

コマージャル・  
メーテンロック

ミニ  
ユニバーサル・  
メーテンロック

ユニバーサル・  
メーテンロック

EI

EH・XH・NH

VH・PH

EL・SM

1625・3191

5051/5045・  
5559/5557

CB01/CL07  
防水コネクタ

DeviceNet用  
コネクタ

その他樹脂製  
コネクタ

2012.9

2013.8

3476

## オリジナル手動圧着工具



**ココが  
特長**

**1625シリーズコネクタの試作、保守用簡易圧着工具**

- 1625シリーズコネクタ専用の圧着工具です。



- ・適合コンタクト以外の圧着は出来ません。
- ・この工具は試作保守作業向けに開発した工具です。製品製造ラインでは、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。
- ・ダイス一体型ツールです。
- ・この工具は校正出来ません。



型式
MSHT-M01



1丁から注文OK!


**出荷日**

1丁~	<b>翌日</b> (当日)
3丁~	<b>都度見積</b>

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


**在庫品**

外形図



型式	適合シリーズ	適合コンタクト	コンタクトタイプ	適用電線		重量(g)	基準単価	スライド単価
				AWG	導体断面積mm <sup>2</sup>		1丁	2丁~
MSHT-M01	1625	1854TL	オス(ピン)	28~22	0.08~0.3	600	¥12,800	¥9,800
		1560TL		24~18	0.2~0.75			
		1855TL	28~24	0.08~0.2				
		1561TL	24~20	0.2~0.5				

圧着方法



①②当圧着工具は、コンタクトのセット位置が固定となっております。コンタクトセットには、ダイスの位置関係を確認して圧着することをオススメします。