

丸型

RoHS



CSA UL JIS 圧着 スズメッキ 信号用 電源用



出荷日

価格表参照

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

(翌日出荷品) 在庫品
(その他) 非在庫品

ココが特長

幅広いラインナップとJIS規格取得済丸型裸圧着端子


- オリジナル企画品の0.08-3,0.08-M3.5は、電線の折返しが必要なため配線コストを45%も削減できる(弊社測定値)画期的な商品です。
- 一般的に最も幅広く使われている丸型絶縁無し圧着端子です。
- JIS(JQ0608003),UL(E74917),CSA(LR66230)を取得している高品質な圧着端子です。0.3-3はULのみ取得です。
- 80-10,80-12,80-14,80-16はCSA,ULのみ取得です。
- 使用温度範囲は-40℃~+90℃です。



ご注意

- ・圧着作業は専用の圧着工具にて行ってください。
- ・販売は1パック(100個入り)または箱単位からになります。
- ・バリュー品は03706ページをご確認下さい。
- ・耐熱タイプ(ニッケルメッキ品)の取扱いはございません。

外形図



1パック 100個入

外形寸法表および適用電線

JISの呼び	型式	外形寸法(単位:mm)								適合電線サイズ			重量(g)	適合手動工具 03731,3733ページ
		A	B	C	D	E	F	G	H	単線(mm)	より線(mm ²)	AWG		
非JIS品	0.08-3	3.2	5.2	12.5	5.9	4	2.3	0.45	0.8	—	0.08	28	0.313	DS031
非JIS品	0.08-M3.5	3.7	5.5	13.8	6.6									
非JIS品	0.3-3	3.2	5.2	12.5	5.9	4.0	2.3	0.8	0.65	0.32~0.6	0.1~0.3	26~24	0.262	DS031
R1.25-3	1.25-3		5.5	12.0	4.8									
非JIS品	1.25-M3.5	3.7	6.6	14.4	6.6	4.5	3.4	1.7	0.80	0.57~1.44	0.25~1.65	22~16	0.484	DS031
R1.25-3.5	1.25-3.5		5.27											
R1.25-4	1.25-4	4.3	8.0	15.5	7.5	4.5	4.2	2.3	0.80	1.14~1.82	1.04~2.63	16~14	0.615	NH-1
R1.25-5	1.25-5	5.3	8.0	15.5	7.5									
R2-3.5	2-3.5	3.7	6.6	13	5.2	4.5	4.2	2.3	0.80	1.14~1.82	1.04~2.63	16~14	0.579	NH-1
R2-4	2-4	4.3	8.5	16.5	7.8									
R2-5	2-5	5.3	9.5	17	7.8	4.5	4.2	2.3	0.80	1.14~1.82	1.04~2.63	16~14	0.805	NH-1
R2-6	2-6	6.4	12.0	21.5	11.0									
R2-8	2-8	8.4	12.0	21.5	11.0	4.5	4.2	2.3	0.80	1.14~1.82	1.04~2.63	16~14	0.935	NH-1
R5-4	5-4	4.3	9.5	19.5	8.5									
R5-5-4	5-5-4	5.3	9.5	19.5	8.5	6.3	5.6	3.4	1.00	1.82~2.89	2.63~6.64	12~10	1.413	NH-1
R5-5-5	5-5-5	6.4	12.0	22.5	10.2									
R5-5-6	5-5-6	6.4	12.0	22.5	10.2	6.3	5.6	3.4	1.00	1.82~2.89	2.63~6.64	12~10	1.777	214A
R5-5-8	5-5-8	8.4	15.0	27.3	14.0									
R5-5-10	5-5-10	10.5	15.0	27.3	14.0	6.3	5.6	3.4	1.00	1.82~2.89	2.63~6.64	12~10	1.965	NH-1
R8-5	8-5	5.3	12.0	23.5	9.2									
R8-6	8-6	6.4	12.0	23.5	9.2	8.3	7.1	4.5	1.20	2.89~3.65	6.64~10.52	8	2.816	EP-150A
R8-8	8-8	8.4	15.0	29.5	14.0									
R8-10	8-10	10.5	15.0	29.5	14.0	8.3	7.1	4.5	1.20	2.89~3.65	6.64~10.52	8	3.175	EP-150A
R14-5	14-5	5.3	12	29.5	13.5									
R14-6	14-6	6.4	16	32.5	15	10	9	5.8	1.5	3.65~4.62	10.52~16.78	6	5.481	214A
R14-8	14-8	8.4	16	32.5	15									
R14-10	14-10	10.5	16	32.5	15	10	9	5.8	1.6	3.65~4.62	10.52~16.78	6	5.574	EP-150A
R14-12	14-12	13	22	40.6	19.6									
R22-6	22-6	6.4	16.5	33.4	13.8	11.4	11.5	7.7	1.8	4.62~5.81	16.78~26.66	4	9.770	EP-150A
R22-8	22-8	8.4	16.5	33.4	13.8									
R22-10	22-10	10.5	17.5	37	16.9	11.4	11.5	7.7	1.8	4.62~5.81	16.78~26.66	4	9.884	EP-150A
R22-12	22-12	13	22	42	19.6									
R38-8	38-8	8.4	22	42	18	13	13.3	9.4	1.8	5.81~7.34	26.66~42.42	2	15.11	EP-150A
R38-10	38-10	10.5	22	42	18									
R38-12	38-12	13	22	42	18	13	13.3	9.4	1.8	5.81~7.34	26.66~42.42	2	13.82	EP-150A
R60-8	60-8	8.4	22	48	19									
R60-10	60-10	10.5	22	48	19	18	15.5	11.4	2	7.34~8.26	42.42~60.57	1/0	22.45	EP-150A
R60-12	60-12	13	22	48	19									
R60-14	60-14	15	32	57	23	18	15.5	11.4	2	7.34~8.26	42.42~60.57	1/0	21.59	EP-150A
非JIS品	80-10	10.5	27	53	20.5									
非JIS品	80-12	13	27	53	20.5	19	19.5	14.5	2.3	9.27~10.41	76.28~96.3	3/0	35.68	EP-150A
非JIS品	80-14	15	32	67	32									
非JIS品	80-16	17	32	67	32	19	19.5	14.5	2.3	9.27~10.41	76.28~96.3	3/0	43.53	EP-150A
非JIS品	80-16	17	32	68	33									
R100-10	100-10	10.5	28.5	54	20.8	19	22.3	16.4	2.6	10.41~11.68	96.3~117.2	4/0	46.33	EP-150A
R100-12	100-12	13	28.5	54	20.8									
R100-14	100-14	15	36	66	21	19	22.3	16.4	2.6	10.41~11.68	96.3~117.2	4/0	54.85	EP-150A
R100-16	100-16	17	36	66	21									
R100-20	100-20	21	36	66	21	27	26.5	19.5	3.2	11.68~13.8	117.2~152.05	250-300 MCM	50.73	EP-150A
R150-10	150-10	10.5	36	66	21									
R150-12	150-12	13	36	66	21	27	26.5	19.5	3.2	11.68~13.8	117.2~152.05	250-300 MCM	87.20	EP-150A
R150-14	150-14	15	36	66	21									
R150-16	150-16	17	36	66	21	27	26.5	19.5	3.2	11.68~13.8	117.2~152.05	250-300 MCM	99.60	EP-150A
R150-20	150-20	21	36	66	21									



1パック 100個入



箱売り有り 箱入品がお買得です。

圧着端子
テスト端子

圧着端子

型式	パック品 入り数	箱入り品 入り数	標準単価			スライド単価		出荷日		
			1~9/パック	10~49/パック	50~99/パック	1~4箱	5~9箱	1~10/パック	1~5箱	11/パック~、6箱~
0.08-3	1000個	1000個	¥418	¥358	¥317	¥3,195	¥3,069	翌日出荷	7日目出荷	都度見積
0.08-M3.5			¥418	¥358	¥317	¥3,195	¥2,754			
0.3-3			¥479	¥409	¥363	¥3,647	¥3,141			
1.25-3			¥479	¥409	¥363	¥3,647	¥3,141			
1.25-M3.5			¥479	¥409	¥363	¥3,300	¥2,985			
1.25-3.5			¥479	¥409	¥363	¥3,647	¥3,141			
1.25-4			¥479	¥409	¥363	¥3,647	¥3,141			
1.25-5			¥479	¥409	¥363	¥3,647	¥3,141			
2-3.5			¥524	¥448	¥398	¥3,823	¥3,301			
2-4			¥524	¥448	¥398	¥3,823	¥3,301			
2-5			¥524	¥448	¥398	¥3,823	¥3,301			
2-6			¥907	¥731	¥486	¥2,954	¥2,395			
2-8			¥907	¥731	¥486	¥3,552	¥3,030			
5.5-4			¥973	¥785	¥613	¥2,979	¥2,420			
5.5-5			¥973	¥785	¥613	¥3,577	¥3,055			
5.5-6	¥1,300	¥1,050	¥707	¥4,114	¥3,556					
5.5-8	¥1,350	¥1,094	¥871	¥4,050	¥3,514					
5.5-10	¥1,350	¥1,094	¥871	¥4,050	¥3,514					
8-5	400個	400個	¥1,809	¥1,456	¥1,112	¥5,241	¥4,503			
8-6			¥1,809	¥1,456	¥1,112	¥5,241	¥4,503			
8-8			¥2,141	¥1,728	¥1,344	¥4,740	¥4,083			
8-10	300個	300個	¥2,141	¥1,728	¥1,344	¥4,740	¥4,083			
14-5			¥2,495	¥2,352	¥2,203	¥4,920	¥4,785			
14-6	200個	200個	¥2,495	¥2,352	¥2,203	¥4,920	¥4,785			
14-8			¥2,660	¥2,499	¥2,340	¥5,230	¥5,089			
14-10			¥2,660	¥2,499	¥2,340	¥5,230	¥5,089			
14-12-BOX	パック品の 設定なし	100個	—	—	—	¥3,971	¥3,692			
22-6-BOX			—	—	—	¥3,936	¥3,657			
22-8-BOX			—	—	—	¥3,936	¥3,657			
22-10-BOX			—	—	—	¥4,116	¥3,829			
22-12-BOX			—	—	—	¥4,463	¥4,152			
38-8-BOX			50個	50個	—	—	—	¥2,907	¥2,702	
38-10-BOX					—	—	—	¥2,907	¥2,702	
38-12-BOX					—	—	—	¥2,907	¥2,702	
60-8-BOX			40個	40個	—	—	—	¥4,237	¥3,943	
60-10-BOX					—	—	—	¥4,237	¥3,943	
60-12-BOX					—	—	—	¥4,237	¥3,416	
60-14-BOX			25個	25個	—	—	—	¥6,239	¥5,807	
80-10-BOX					—	—	—	¥3,613	¥3,359	
80-12-BOX					—	—	—	¥3,613	¥3,359	
80-14-BOX					—	—	—	¥5,557	¥5,172	
80-16-BOX	—	—			—	¥5,557	¥5,172			
100-10-BOX	20個	20個			—	—	—	¥4,337	¥4,034	
100-12-BOX			—	—	—	¥4,337	¥4,034			
100-14-BOX			—	—	—	¥4,515	¥4,201			
100-16-BOX	15個	15個	—	—	—	¥4,515	¥4,201			
100-20-BOX			—	—	—	¥4,515	¥4,201			
150-10-BOX			—	—	—	¥5,183	¥4,827			
150-12-BOX			—	—	—	¥5,183	¥4,827			
150-14-BOX			—	—	—	¥6,741	¥6,276			
150-16-BOX	—	—	—	¥6,741	¥6,276					
150-20-BOX	—	—	—	¥6,741	¥6,276					

裸圧着端子

圧着端子

絶縁付
圧着端子

差込み型
接続端子

差込み型
ピン端子

絶縁キャップ

圧着端子専用
圧着工具



Order
注文例

型式


0.3-3 (パック品の場合)

0.3-3-BOX (箱入り品の場合)

*箱入り品をご注文の場合はパック品の型式の後に「-BOX」をお付けください。
なお、パック品の設定なしの商品は全て-BOXを付けてご注文ください。

関連商品

03730ページ



絶縁キャップ

2012.9

2013.8

3704