

Coaxial Cables 同軸ケーブル

汎用同軸ケーブル各種 C/D/RGタイプ

RoHS



ココが特長 50Ω/75Ωの同軸ケーブルを揃えました



ご注意

・ご注文の際に指定長と数量を混同されないようご注意ください。
 ・映像・音声信号用以外の用途には使用できません。
 ・標準減衰量については、**04706ページ**にてご確認ください。




Delivery
納期

1本から注文OK!

販売単位		販売単位	
50m・20m・10m		100m	
出荷日		出荷日	
1~5本	3日目	1~3巻	3日目
6本~	都度見積	4巻~	都度見積



Order
注文例



使用温度範囲	-20~60℃
曲げ半径	仕上外径×4倍(固定部のみ) ※RG188AUは8倍

※RG-188AUの耐熱温度は-70~250℃です。



ストックA 翌日出荷
¥500/本

ストック出荷について詳しくは
0A011ページ
 価格欄記載のOKマークの商品に限ります。

非在庫品

仕様

特徴	写真	型式	全長 (m)	特性インピーダンス Ω (10MHz)	導体			誘電体			外部導体1			外部導体2			外部導体3			シース			電気的特性				重量 kg/km
					材質	構成 本/mm	外径 約mm	材質	外径 約mm	材質	外径 約mm	材質	外径 約mm	材質	外径 約mm	材質	色	外径 約mm	色	外径 約mm	色	外径 約mm	色	外径 約mm	抵抗 Ω/km (20℃)	総線特性 MCK	
汎用	①	1.5D-2V	10 20 50 100 (一巻)	50	AC	7/0.18	PE	1.6	AC	2.2	—	—	—	—	PVC	灰色	3	110	1000	1000	66	104	18				
	②	3D-2V			AC	7/0.32	PE	3	AC	3.7	—	—	—	—	—	PVC	灰色	5.3	33.3	1000	1000	66	100	44			
	③	5D-2V			AC	1/1.4	PE	4.8	AC	5.5	—	—	—	—	—	PVC	灰色	7.3	11.7	1000	1000	66	100	81			
	④	8D-2V			AC	1/2.3	PE	7.8	AC	8.7	—	—	—	—	—	PVC	灰色	11.1	4.23	1000	1000	66	100	101			
	⑤	10D-2V			AC	1/2.9	PE	9.7	AC	10.7	—	—	—	—	—	PVC	灰色	13.1	2.67	1000	1000	66	102	260			
RGタイプ	⑥	RG-58AU			TAC	19/0.18	PE	2.9	TAC	3.6	—	—	—	—	—	PVC	黒	5	40.7	1000	1000	67	102	40			
	⑦	RG-188AU			SCW	7/0.17	TFE	2	S	2	—	—	—	—	—	PVC	白	2.6	292.9	—	2000	70	98	18			
二重シールド	⑧	3D-2W			AC	7/0.32	PE	3	AC	3.7	AC	4.4	—	—	—	PVC	灰色	6.4	33.3	1000	1000	66	100	75			
	⑨	5D-2W			AC	1/1.4	PE	4.8	AC	5.5	AC	6.2	—	—	—	PVC	灰色	8	11.7	1000	1000	66	102	120			
高発泡	⑩	5D-FB			AC	1/1.8	PEF	5	アルミ	—	TAC	5.7	—	—	—	PVC	黒	7.5	7.05	1000	1000	79	85	72			
	⑪	8D-FB			AC	1/2.8	PEF	7.8	アルミ	—	TAC	8.8	—	—	—	PVC	黒	11.1	2.86	1000	1000	79	85	166			
汎用	⑫	10D-FB			AC	1/3.5	PEF	1.0	アルミ	—	TAC	11	—	—	—	PVC	黒	13	1.83	1000	1000	79	85	237			
	⑬	1.5C-2V			AC	1/0.26	PE	1.6	AC	2.2	—	—	—	—	—	PVC	黒	3	96.8	1000	1000	66	69	18			
汎用	⑭	3C-2V			AC	1/0.5	PE	3.1	ACC	3.8	—	—	—	—	—	PVC	黒	5.2	91.4	1000	1000	66	67	38			
	⑮	5C-2V			AC	1/0.8	PE	4.8	AC	5.4	—	—	—	—	—	PVC	黒	7.2	35.9	1000	1000	66	67	66			
二重シールド	⑯	3C-2W			AC	1/0.5	PE	3.1	AC	3.8	AC	4.5	—	—	—	PVC	黒	6.5	91.4	1000	1000	66	67	75			
衛星放送用	⑰	S-5C-FB			AC	1/1.5	PEF	5	アルミ	5.1	TAC	5.8	—	—	—	PVC	白	7.7	21.1	1000	1000	79	56	63			
デジタル放送用	⑱	5C-FB-TNL			AC	1/1.5	PEF	4.85	アルミ	5	TAC	5.7	アルミ	—	—	PVC	白	7.7	21.1	1000	1000	79	56	61			
カナレ電気	⑲	L-3C2VS			AC	7/0.18	PE	3.1	AC	3.6	—	—	—	—	—	PVC	黒	5.5	104.8	—	1000	66	67±3	45			
	⑳	L-5C2VS	AC	7/0.26	PE	4.8	AC	5.3	—	—	—	—	—	PVC	黒	7.4	50.2	—	1000	66	67±3	68					

CW 軟銅より線 AC 軟銅線 ACC 銅覆アルミ合金線 PE ポリエチレン PVC 塩化ビニル アルミ アルミ箔銀付け接着プラスチックテープ
 TFE ぶっ素樹脂 SCW 銀めっき被覆銅線 PEF 発泡ポリエチレン S 銀めっき軟銅線 TAC すすめき軟銅線



型式	全長(m)	基準単価		出荷日		
		全長	100m	通常	3日目	翌日
1.5D-2V	100 (一巻)	¥4,520	¥2,830	通常	3日目	翌日
3D-2V		¥5,770	¥1,430	通常	3日目	OK
5D-2V		¥9,340	¥1,520	通常	3日目	OK
8D-2V		¥22,670	¥1,870	通常	3日目	OK
10D-2V		¥31,840	¥2,180	通常	3日目	OK
RG-58AU		¥7,010	¥1,210	通常	3日目	OK
RG-188AU		¥58,500	¥1,590	通常	3日目	OK
3D-2W		¥14,450	¥1,990	通常	3日目	OK
5D-2W		¥19,660	¥2,380	通常	3日目	OK
5D-FB		¥10,420	¥2,520	通常	3日目	OK
8D-FB		¥28,450	¥2,890	通常	3日目	OK
10D-FB		¥40,080	¥3,070	通常	3日目	OK
1.5C-2V		¥4,920	¥2,870	通常	3日目	OK
3C-2V		¥4,550	¥1,240	通常	3日目	OK
5C-2V		¥6,190	¥1,660	通常	3日目	OK
3C-2W		¥11,740	¥1,960	通常	3日目	OK
S-5C-FB		¥5,260	¥3,360	通常	3日目	OK
5C-FB-TNL		¥6,980	¥5,150	通常	3日目	OK
L-3C2VS		¥7,800	¥5,250	通常	3日目	OK
L-5C2VS	¥10,700	¥7,500	通常	3日目	OK	

*ストックについて詳しくは**0A011ページ**をご参照ください。
 ※50・20・10の指定長販売は、5本まで3日目出荷可能です。

関連商品

02323ページ

自由組合せ同軸ハーネス
BNCP50-1.5D2V-SMBP-3.5

03609ページ

BNCプラグ/ハンダ接続ネジコネクティブ
050-1.330N

ケ
ー
ブ
ル
特
殊
形
状

ケ
ー
ブ
ル
用
途
別
ル

同軸ケーブル

耐熱用
ケーブル

センサ用
ケーブル

モータ用
ケーブル

フラット
ケーブル

ケーブルコード

補償導線

ノンハロゲン
タイプ

2012.9
▼
2013.8

4704