

フラットケーブルブリッジタイプ

RoHS



VAFLAT-B-20

電気用品安全法を取得しておりません。

ココが  
特長

<バリューシリーズ>

300V 低価格なフラットケーブル

●ポピュラーなブリッジタイプ、幅広い用途にご使用頂けます。

- ・ご注文の際に、指定長と数量を混同されないようにご注意ください。
- ・形状仕様により、定格電圧、使用温度範囲、取得規格が異なります。
- ・UL規格は非対応です。
- ・採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。



300V より線



Delivery  
納期

1本から注文OK!

販売単位

61(m)巻

出荷日

1~2巻 2日目

3巻~ 都度見積

販売単位

10・5・1m

出荷日

1~5本 2日目

6本~ 都度見積

ストークT 当日出荷  
¥1,000/本

ストークA 翌日出荷  
¥500/本

ストーク出荷について詳しくは▶A011  
ページ

価格欄記載のOKマークの商品に限り  
ます。

非在庫品



Order  
注文例

型式	芯数	全長
VAFLAT-B	10	1


VAFLAT-B

形状仕様	ブリッジタイプ
定格電圧	300V
使用温度範囲	0~105℃
取得規格	

仕様

型式	芯数	全長 (m)	サイズ	導体 (本/mm)	スパン (mm)	全幅 (mm)	導体抵抗 Ω/km (20℃)	絶縁特性 MΩkm	耐電圧 (V/分)	許容電流 A(30℃)	静電容量 (約pF/m)	特性 インピーダンス 約Ω	伝搬遅延 約ns/分	近端 クロストーク 約%	難燃 特性	概算 質量 kg/km
VAFLAT-B (ブリッジ)	10	1	AWG28 (※0.08mm <sup>2</sup> )	7/0.127	11.43	12.6	224 以下	100	2000	1A	50	100	5	4	VW-1	18.6
	14				16.51	17.7										26
	16				19.05	20.2										29.8
	20				24.13	25.3										37.2
	24				29.21	30.4										44.6
	26	10			31.75	32.9										48.4
	30				36.83	38										55.8
	34				41.93	43.1										63.2
	40				49.53	50.7										74.4
	50				62.23	63.4										93
	60	61 (1巻)			74.93	76.1										111.6
	64				80.01	81.2										119

構造図



・ブリッジタイプは片端に、赤色の極性表示がされています。赤以外は全て灰色

電流減少係数

周囲温度(℃)	30	40	50	60	70
電流減少係数	1.00	0.89	0.77	0.63	0.45

許容電流値は周囲温度30℃空1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。  
周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乗じます。  
(例)AWG28の3芯で周囲温度が40℃の場合の許容電流値  
1×0.89=0.89(A)



型式	芯数	全長 (m)	基準単価			出荷日			指定長単価			出荷日			サンプル 提供
			61m(巻)	通常	翌日 Aストーク (プラス500円/本)	当日 Tストーク (プラス1,000円/巻)	10m	5m	1m	通常	翌日 Aストーク (プラス500円/本)	当日 Aストーク (プラス1,000円/本)			
VAFLAT-B (ブリッジ)	10	1 ・ 5 ・ 10 ・ 61 (1巻)	¥3,468	2日目 (2巻まで)	OK (2巻まで)	OK (2巻まで)	¥697	¥349	¥77	2日目 (5本まで)	OK (5本まで)	OK (5本まで)	—		
	14		¥4,871				¥927	¥468	¥102				—		
	16		¥4,514				¥867	¥442	¥94				—		
	20		¥5,627				¥1,148	¥578	¥119				—		
	24		¥6,809				¥1,352	¥680	¥145				—		
	26		¥7,327				¥1,437	¥723	¥162				—		
	30		¥8,432				¥1,624	¥816	¥170				—		
	34		¥9,614				¥1,913	¥961	¥204				—		
	40		¥11,390				¥2,227	¥1,114	¥230				—		
	50		¥14,272				¥2,797	¥1,403	¥289				—		
	60		¥17,077				¥3,273	¥1,641	¥332				—		
	64		¥18,258				¥3,477	¥1,743	¥357				—		



- ・ストークについて詳しくは▶A011ページをご参照下さい。
- ・ご注文の際に、指定長と数量を混合されないようにご注意ください。

関連商品

04715ページ  
300V UL規格 スタレタイプ  
MAST-SFKK-SGR

04716ページ  
300V UL規格 フリッジタイプ  
MAST-SFL-BGR

04717ページ  
300V UL規格 カラースタレタイプ  
MAST-SFKK-SCL

04718ページ  
300V UL規格 カラーフリッジタイプ  
MAST-SFKK-BCL

04719ページ  
300V UL規格 シース付タイプ  
MAST-SFSK

04720ページ  
300V UL規格 シース付シルタイプ  
MAST-SFSSK