

汎用ビニールチューブ (UL規格)

RoHS



UL



Delivery
納期

ココが
特長

UL規格取得のビニールチューブ

- UL規格を取得した電気絶縁に便利な汎用ビニールチューブ
- 難燃性・UL-224
- 定格電圧300V/600Vから選択可能



ご注意

・型式のNo.はAWGサイズです。製品の内径(mm)とは異なりますのでご注意ください。
・カット対応は行っておりません。

出荷日

1~3巻 翌日(当日)


4巻~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order
注文例



仕様

定格電圧	VTUB-UL300	300V
	VTUB-UL600	600V
認定規格	UL	
定格温度	105°C	
難燃性	VW-1	
使用温度範囲	-55°C~105°C	
材質	PVC	
色	透明、黒	

規格表

型式 タイプ	No.(AWG)	色	全長 (m)	内径±5% (mm)	最小肉厚(mm)±0.1mm		重量(g/m)*	
					300V	600V	300V	600V
VTUB-UL300 (300V)	12	T (透明)	200	2.16	0.35	0.57	3.9	6.8
	10			2.69			4.7	8.2
	9			3.00			6.4	9.5
	8			3.38			7.6	9.9
	6			4.22			9.2	12.0
	5			4.72			10.8	14.0
VTUB-UL600 (600V)	4	BK (黒)	100	5.28	0.45	0.57	11.3	14.7
	3			5.94			13.4	17.2
	2			6.68			14.1	18.2
	1			7.47			16.6	21.3
	0			8.38			17.5	22.4

*参考値




300Vタイプ

型式 タイプ	No.(AWG)	色	全長 (m)	基準単価			スライド単価		
				1~4巻	5~9巻	10~29巻	1~4巻	5~9巻	10~29巻
VTUB-UL300	12	T (透明)	200	¥1,440	¥1,290	¥1,150	¥1,720	¥1,540	¥1,370
	10			¥1,800	¥1,620	¥1,440	¥2,160	¥1,940	¥1,720
	9			¥2,450	¥2,200	¥1,960	¥2,940	¥2,640	¥2,350
	8			¥2,800	¥2,520	¥2,240	¥3,360	¥3,020	¥2,680
	6			¥3,600	¥3,240	¥2,880	¥4,680	¥4,210	¥3,740
	5			¥3,800	¥3,420	¥3,040	¥4,940	¥4,440	¥3,950
	4	BK (黒)	100	¥2,100	¥1,890	¥1,680	¥2,730	¥2,450	¥2,180
	3			¥2,300	¥2,070	¥1,840	¥2,990	¥2,690	¥2,390
	2			¥2,500	¥2,250	¥2,000	¥3,250	¥2,920	¥2,600
	1			¥3,000	¥2,700	¥2,400	¥3,900	¥3,510	¥3,120
0			¥3,300	¥2,970	¥2,640	¥4,290	¥3,860	¥3,430	

600Vタイプ

型式 タイプ	No.(AWG)	色	全長 (m)	基準単価			スライド単価		
				1~4巻	5~9巻	10~29巻	1~4巻	5~9巻	10~29巻
VTUB-UL600	12	T (透明)	200	¥1,720	¥1,540	¥1,370	¥2,160	¥1,940	¥1,720
	10			¥2,160	¥1,940	¥1,720	¥2,940	¥2,640	¥2,350
	9			¥2,940	¥2,640	¥2,350	¥3,360	¥3,020	¥2,680
	8			¥3,360	¥3,020	¥2,680	¥4,680	¥4,210	¥3,740
	6			¥4,940	¥4,440	¥3,950	¥5,940	¥5,350	¥4,860
	5			¥5,350	¥4,860	¥4,370	¥6,360	¥5,770	¥5,280
	4	BK (黒)	100	¥2,730	¥2,450	¥2,180	¥3,450	¥3,170	¥2,890
	3			¥2,990	¥2,690	¥2,390	¥3,710	¥3,410	¥3,110
	2			¥3,250	¥2,920	¥2,600	¥3,970	¥3,640	¥3,310
	1			¥3,900	¥3,510	¥3,120	¥4,650	¥4,210	¥3,770
0			¥4,290	¥3,860	¥3,430	¥5,010	¥4,580	¥4,150	

04601ページ



単芯電線 (600V)

04606ページ



単芯電線 (300V)