

シート型チューブは、布状のシートを筒型に丸めて配線の保護に使用されます。シートには使用環境に合わせて使える嵌合部が設けてあり、工業用ビニールテープなどを別途使用せずに固定できる優れた保護部品です。

シート型チューブは、以下のガイドを参考に選定ください。

主な特長

- ・機器間の配線後に取り付け可能で配線作業が楽になります。
- ・フレキ管などの保護管に比べ柔軟、軽量でハサミで切れます。
- ・耐ノイズ、耐熱、可動部使用など用途に応じて選択可能です。

商品名称	商品型式	シールド対応	固定方式	工具使用	掲載ページ	主な特長
フック留めチューブ (リバーシブル)	SZTHBG	-	フック (ボタン)	なし	○6039	黒、グレーどちらの面でも使用できるリバーシブルタイプのフック留めチューブです。
フック留めチューブ	SZTHB SZTHT SZTHG	-			○6040	安価で工具を使用せずに作業でき、フック間の隙間から簡単に分岐配線できます。
フック留めチューブ (アルミ箔シールド)	SZTHS	○			○6041	チューブ内側がアルミ箔付の、耐ノイズタイプのフック留めチューブです。
フック留めチューブ (銅箔シールド)	SZTHC	○			○6042	チューブ内側が銅箔付きの耐ノイズタイプの屈曲性に優れたフック留めチューブです。
フック留めチューブ (遮熱・シールド)	SZTHR	○			○6043	内部に伝わる熱を低減する、遮熱効果を持つフック留めチューブです。最高240℃環境下で使用可能です。
フック留めチューブ(耐熱)	SZTHH	-	マジック テープ	なし	○6044	耐熱素材を使用したスリット耐性も持つフック留めチューブ。最高150℃環境下で使用可能です。
マジックテープチューブ	SZTMB	-			○6045	密閉性が高く工具を使用せずに作業でき、着脱しやすいマジックテープチューブです。
マジックテープチューブ (アルミ箔シールド)	SZTMS	○			○6046	チューブ内側がアルミ箔付の、耐ノイズタイプのマジックテープチューブです。
マジックテープチューブ (銅箔シールド)	SZTMC	○			○6047	チューブ内側が銅箔付の、耐ノイズタイプの屈曲性に優れたマジックテープチューブです。
ジッパーチューブ (工具レス)	SZTZL	-	ジッパー	あり	○6048	工具を使用せずに固定できるジッパーチューブです。
ジッパーチューブ (銅箔シールド・工具レス)	SZTZC	○			○6049	チューブ内側が銅箔付きの耐ノイズタイプの屈曲性に優れたジッパーチューブです。
ジッパーチューブ	SZTZB	-			○6050	高い嵌合強度を持ち長尺の結束に最適なジッパーチューブです。
ジッパーチューブ (アルミ箔シールド)	SZTZS	○			○6051	チューブ内側がアルミ箔付の、耐ノイズタイプのジッパーチューブです。
ジッパーチューブ (編組シールド・可動部用)	SZTZSB	○			○6052	チューブ内側に編組シールド付きの耐ノイズタイプ・可動部使用に適したジッパーチューブです。
ファスナーチューブ	SZTF	-	ファスナー	○6053	柔軟性があり屈曲部配線にも適したファスナーチューブです。長尺の結束にも最適です。	

**おすすめ
新商品**

フック留めチューブ(リバーシブル)

RoHS

ココが
特長

黒・グレーどちらの面でも使えるフック留めチューブ

- 難燃性塩化ビニル製のローコストなフック留めチューブです。
- 黒、グレーどちらの面でも使えるリバーシブルタイプ
- 長尺(巻き)で量産での使用に有効
- フック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能
- フック留めの間から事由に電線の取り出し・分岐が可能

■詳細写真(黒面・グレー面拡大)



仕様

材質	シート部	難燃性塩化ビニル	UL94V-0
	フック部	POM	
	厚み	0.35mm	
	使用温度範囲	-15~+85℃	
	色(シート外側)	黒、グレー	



型式	タイプ	内径φ(mm)	全長(m)	製品幅(±5)	フック間ピッチ		シート端~ フック長さ	標準単価			重量 (g/m)
					長手方向	幅方向(±4)		1~4巻	5~9巻	10~19巻	
SZTHBG		20	50	82	53(±7)		10(±2)	1~4巻	5~9巻	10~19巻	48.0
								¥7,850	¥7,060	¥6,280	
								¥9,300	¥8,370	¥7,440	
								¥9,900	¥8,910	¥7,920	
								¥11,800	¥10,600	¥9,440	
								¥14,800	¥13,300	¥11,800	

Delivery
納期

出荷日

1~2巻	翌日(当日)
3巻~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

Order
注文例

型式	全長
SZTHBG70	50