

ホック留めチューブ

RoHS



**ココが
特長**

工具不要で簡単に電線保護ができるホック留めチューブ

- 難燃性塩化ビニル製のホック留めチューブです。
- ホック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能
- 色は黒、グレーの2色から選択可能
- ホック留めの間から自由に電線取り出し・分岐が可能

難燃



Delivery
納期

1本から注文OK!

全長5m、10m

全長50m(巻き)

出荷日

出荷日

1~5本 **翌日(当日)**

1~3巻 **5日目**

6本~ **都度見積**

4巻~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

非在庫品

仕様

材質	シート部	PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニル *UL94VTM-0相当品
	ホック部	難燃性ポリアセタール(UL94HB)
厚み	0.34mm	
使用温度範囲	-15~60℃	
色(シート外側)	黒、グレー	

使用例



■全長50m(巻き)

型式	タイプ	内径φ(mm)	全長(m)	基準単価		
				1~4巻	5~9巻	10~29巻
SZTHB (黒)	10	57	50	¥9,650	¥9,160	¥8,680
	15	75		¥9,880	¥9,380	¥8,890
	20	90		¥10,500	¥9,970	¥9,450
	25	100		¥11,600	¥11,000	¥10,400
	30	115		¥12,400	¥11,700	¥11,100
SZTHG (グレー)	40	146	¥13,200	¥12,500	¥11,800	
	50	175	¥15,800	¥15,000	¥14,200	
	70	241	¥19,800	¥18,800	¥17,800	
	100	333	¥23,100	¥21,900	¥20,700	

■全長5m、10m

型式	タイプ	内径φ(mm)	全長(m)	基準単価		
				1~4本	5~9本	10~29本
SZTHB (黒)	10	57	5	¥1,360	¥1,290	¥1,220
	15	75		¥1,380	¥1,310	¥1,240
	20	90		¥1,430	¥1,350	¥1,280
	25	100		¥1,570	¥1,490	¥1,410
	30	115		¥1,650	¥1,560	¥1,480
	40	146		¥1,900	¥1,800	¥1,710
	50	175		¥2,000	¥1,900	¥1,800
	70	241		¥2,400	¥2,280	¥2,160
	100	333		¥2,850	¥2,700	¥2,560
	SZTHG (グレー)	10		57	10	¥2,500
15		75	¥2,570	¥2,440		¥2,310
20		90	¥2,640	¥2,500		¥2,370
25		100	¥2,900	¥2,750		¥2,610
30		115	¥3,070	¥2,910		¥2,760
40		146	¥3,530	¥3,350		¥3,170
50		175	¥3,700	¥3,510		¥3,330
70		241	¥4,450	¥4,220		¥4,000
100		333	¥5,280	¥5,010		¥4,750

■規格表

(mm)

型式	タイプ	内径φ(mm)	製品幅(±5)	ホック間ピッチ(±3)		シート端~ ホック長さ	重量 (g/m)
				長手方向	幅方向		
SZTHB (黒)	10	57	53	37	10	34.6	
	15	75	55	42.3			
	20	90	70	48.7			
	25	100	80	53.0			
	30	115	95	59.5			
SZTHG (グレー)	40	146	126	72.8			
	50	175	155	85.3			
	70	241	221	113.6			
	100	333	313	153.2			



Order
注文例

型式	—	全長
SZTHB20	—	5

ホック留めチューブ(透明)

RoHS



**ココが
特長**

内部配線が見える透明ホック留めチューブ

- ホック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能
- 透明で保護する電線等を外部から確認可能
- ホック留めの間から自由に電線取り出し・分岐が可能



Delivery
納期

1本から注文OK!

全長5m、10m

全長50m(巻き)

出荷日

出荷日

1~5本 **翌日(当日)**

1~3巻 **5日目**

6本~ **都度見積**

4巻~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

非在庫品

仕様

材質	シート部	透明軟質塩化ビニル
	ホック部	難燃性ポリアセタール(UL94HB)
厚み	0.4mm	
使用温度範囲	-15~60℃	
色	透明	

■規格表

(mm)

型式	タイプ	内径φ(mm)	製品幅(±5)	ホック間ピッチ(±3)		シート端~ ホック長さ	重量 (g/m)
				長手方向	幅方向		
SZTHT	20	90	53	70	10	55.0	
	25	100	80	60.0			
	30	115	95	67.5			
	40	146	126	83.0			
	50	175	155	97.5			



■全長5m、10m

型式	タイプ	内径φ(mm)	全長(m)	基準単価			
				1~4本	5~9本	10~29本	
SZTHT	20	90	5	¥1,710	¥1,620	¥1,530	
	25	100		¥1,890	¥1,790	¥1,700	
	30	115		¥1,980	¥1,880	¥1,780	
	40	146		¥2,280	¥2,160	¥2,050	
	50	175		¥2,400	¥2,280	¥2,160	
	20	90		10	¥3,160	¥3,000	¥2,840
	25	100			¥3,480	¥3,300	¥3,130
	30	115			¥3,680	¥3,490	¥3,310
	40	146			¥4,230	¥4,010	¥3,800
	50	175			¥4,440	¥4,210	¥3,990

■全長50m(巻き)

型式	タイプ	内径φ(mm)	全長(m)	基準単価		
				1~4巻	5~9巻	10~29巻
SZTHT	20	90	50	¥12,600	¥11,900	¥11,300
	25	100		¥13,900	¥13,200	¥12,500
	30	115		¥14,800	¥14,000	¥13,300
	40	146		¥15,800	¥15,000	¥14,200
	50	175		¥18,900	¥17,900	¥17,000



Order
注文例

型式	—	全長
SZTHT20	—	5

保護管
チューブ
ダクト

チューブ

汎用樹脂
チューブ

スパイラル・
スリット
チューブ

シート型
チューブ

編組チューブ

熱収縮
チューブ