

ジッパーチューブ(工具レス)



ココが特長

工具なしで固定できるジッパーチューブ

- 工具なしで固定できる密閉度の高いジッパーチューブ
- しっかりと密閉したい電線保護に最適
- クリーンルームでの使用に有効



Delivery
納期

1本から注文OK!

全長5m

出荷日

1~5本 **翌日(当日)**

6本~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

全長10m、25m(巻き)

出荷日

1~5本 **5日目**

6本~ **都度見積**

非在庫品

タイプ	型式		製品幅 (±5)	重量 (g/m)
	内径φ (mm)	全長 (m)		
SZTZL	20	5	77	111
	30	5	105	121
	40	5	137	134
	50	5	167	145

材質 (シート部・レール部)		塩化ビニール
厚み	シート部	0.2mm
	レール部	0.8mm
ジッパー部高さ		3.5mm
使用温度範囲		-25~65°C
色(シート外側)		黒



■全長5m、10m

タイプ	型式		基準単価	スライド単価	
	内径φ (mm)	全長 (m)		1~4本	5~9本
SZTZL	20	5	¥1,950	¥1,850	¥1,750
	30	5	¥2,280	¥2,160	¥2,050
	40	5	¥2,450	¥2,320	¥2,200
	50	5	¥2,980	¥2,830	¥2,680
SZTZL	20	10	¥3,600	¥3,420	¥3,240
	30	10	¥4,250	¥4,030	¥3,820
	40	10	¥4,550	¥4,320	¥4,090
	50	10	¥5,550	¥5,270	¥4,990

■全長50m(巻き)

タイプ	型式		基準単価	スライド単価	
	内径φ (mm)	全長 (m)		1~4巻	5~9巻
SZTZL	20	25	¥7,650	¥7,190	¥6,730
	30	25	¥8,980	¥8,440	¥7,900
	40	25	¥9,450	¥8,880	¥8,310
	50	25	¥9,980	¥9,380	¥8,780



Order
注文例

型式	全長
SZTZL20	5

ジッパーチューブ(銅箔シールド・工具レス)

RoHS



ココが特長

銅箔付きのシールド性能の高いジッパーチューブ

- 銅箔シールドが高いシールド性能を発揮するジッパーチューブ
- 工具無しで固定できる密閉度の高い二重レール構造
- 片側レール部が透明で嵌合し易い構造
- シールド部へのハンダ付けが容易でアース処理工数を削減
- しっかりと密閉したい電線保護に最適
- クリーンルームでの使用に最適

難燃



Delivery
納期

1本から注文OK!

全長1m

出荷日

1~5本 **翌日(当日)**

6本~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

全長5m、25m(巻き)

出荷日

1~3巻 **5日目**

4巻~ **都度見積**

非在庫品

仕様

材質	シート部		PVC+銅箔(26μm)
	レール部	縫製系	
厚み(シート部)	シート部	レール部	PVC(黒)、可塑化PVC(透明)
	ジッパー高さ	縫製系	ポリエステル
厚み(シート部)			0.29mm
ジッパー高さ			4.2mm
難燃性			VW-1
使用温度範囲			-25~65°C
色(シート外側)			黒

タイプ	型式		製品幅 (±3)	重量 (g/m)
	内径φ (mm)	全長 (m)		
SZTZC	20	1	77	111
	30	1	105	131
	40	1	137	145
	50	1	167	162
SZTZC	20	5	204	178
	60	5	204	178



■全長1m、5m

タイプ	型式		基準単価	スライド単価	
	内径φ (mm)	全長 (m)		1~4本	5~9本
SZTZC	20	1	¥2,220	¥2,100	¥1,990
	30	1	¥2,950	¥2,800	¥2,650
	40	1	¥3,750	¥3,560	¥3,370
	50	1	¥4,610	¥4,370	¥4,140
SZTZC	20	5	¥5,750	¥5,460	¥5,170
	30	5	¥8,360	¥7,940	¥7,520
	40	5	¥10,400	¥9,800	¥9,300
	50	5	¥15,000	¥14,200	¥13,500
SZTZC	20	25	¥17,800	¥16,900	¥16,000
	40	25	¥22,900	¥21,700	¥20,600
	70	25	¥22,900	¥21,700	¥20,600

■全長25m(巻き)

タイプ	型式		基準単価	スライド単価	
	内径φ (mm)	全長 (m)		1~4巻	5~9巻
SZTZC	20	25	¥40,800	¥38,700	¥36,700
	30	25	¥49,900	¥47,400	¥44,900
	40	25	¥61,500	¥58,400	¥55,300
	50	25	¥70,000	¥66,500	¥63,000
SZTZC	20	25	¥85,400	¥81,100	¥76,800
	70	25	¥85,400	¥81,100	¥76,800

シールド効果(電解)

