

編組チューブ(耐熱・耐疲労)

RoHS

難燃



Delivery
納期



ココが
特長

耐熱・耐疲労タイプの編組チューブ

- 使用温度範囲が-70℃~+200℃と幅広く耐熱性に優れた編組チューブです。
- PPS製で耐疲労性にも優れています。
- UL94V-0難燃材料使用



Order
注文例

型式	-	全長
BTUBHF14	-	10

■全長10m

出荷日

1~5本	翌日(当日)
6本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

■全長100m(巻き)

出荷日

1~3巻	翌日(当日)
4巻~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

材質	PPS(VW-1 UL94V-0)
使用温度範囲	-70~+200℃
色	黒

規格表

単位:mm

型式 タイプ	サイズ	最小内径 φ	拡大最大内径 φ	重量※ (g/m)
	5	5	14	7.3
	14	14	28	14.0
	20	20	38	19.2
	30	30	50	25.3

※参考値



■全長10m

型式 タイプ	サイズ	全長 (m)	基準単価		スライド単価	
			1~4本	5~9本	10~29本	
BTUBHF	3	10	¥1,180	¥1,060	¥940	
	5		¥1,480	¥1,330	¥1,180	
	14		¥3,480	¥3,130	¥2,780	
	20		¥3,980	¥3,580	¥3,180	
	30		¥4,280	¥3,850	¥3,420	

■全長100m(巻き)

型式 タイプ	サイズ	全長 (m)	基準単価		スライド単価	
			1~2巻	3~4巻	5~9巻	
BTUBHF	3	100	¥6,480	¥5,830	¥5,180	
	5		¥8,150	¥7,330	¥6,520	
	14		¥18,800	¥16,900	¥15,000	
	20		¥27,500	¥24,700	¥22,000	
	30		¥32,800	¥29,500	¥26,200	

汎用樹脂
チューブ

スパイラル・
スリット
チューブ

シート型
チューブ

編組チューブ

熱収縮
チューブ

編組チューブ(耐熱・高耐疲労)

RoHS

耐熱外線



Delivery
納期



ココが
特長

高い耐疲労性を持つ平型ポリアミド繊維の編組チューブ

- 平型のポリアミド繊維を編み込んだ耐疲労性に優れた編組チューブです。
- 60℃~+160℃と幅広い温度範囲で使用可能



Order
注文例

型式	-	全長
BTUBHD9	-	10

出荷日

1~5本	翌日(当日)
6本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

拡大写真



仕様

材質	PA66 (VW-1)
使用温度範囲	-60℃~+160℃
色	黒

PA66製の平型繊維を編んでいますので、一般的な編組チューブより柔軟性は劣りますが、耐疲労性が優れています。



単位:mm

型式 タイプ	サイズ	全長 (m)	最小内径 φ	拡大最大内径 φ	重量※ (g/m)	基準単価		スライド単価	
						1~4本	5~9本	10~29本	
BTUBHD	9	10	9	16	28.9	¥1,280	¥1,150	¥1,020	
	16		16	25	36.6	¥1,880	¥1,690	¥1,500	
	25		25	42	52.3	¥2,980	¥2,680	¥2,380	
	38		38	59	64.1	¥3,980	¥3,580	¥3,180	

※参考値