

熱収縮チューブ(難燃・薄肉)

RoHS

難燃 UL CSA



納期

ココが
特長

収縮後の肉厚が0.3mm以下の柔軟性の高いチューブ

- 収縮後の肉厚が0.3mm以下と非常に薄いため、高い柔軟性を持っています。
- 難燃性のチューブです。

出荷日

1~3パック 翌日(当日)
4パック~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

基本特性

材質	放射性架橋ポリオレフィン
収縮温度	90℃以上
内径収縮率	50%以上
使用可能温度	-55~125℃
連続使用温度範囲	-30~125℃
UL規格	UL224/ E85381, VW-1
CSA規格	VW-1



注文例

型式

NAV4-1.5-CUTPACK-500



1パック 20本入

型式	色	パック内容量	収縮前サイズ(mm)			収縮後サイズ(mm)			重量(g/m)	基準単価	スライド単価
			内径(最小値)	内径(最大値)	肉厚(最小値)	1~9/パック	10/パック~				
NAV4-1.5-CUTPACK-500	黒	500mm × 20本	1.9±0.25	0.75	0.25	1.1	¥1,090	¥920			
NAV4-2-CUTPACK-500			2.3±0.25	1.00	0.25	1.2	¥1,100	¥930			
NAV4-3-CUTPACK-500			3.3±0.25	1.50	0.25	2.2	¥1,290	¥1,090			
NAV4-4-CUTPACK-500			4.4±0.25	2.00	0.25	2.8	¥1,440	¥1,220			
NAV4-5-CUTPACK-500			5.5±0.25	2.50	0.25	3.5	¥1,610	¥1,360			
NAV4-6-CUTPACK-500			6.5±0.4	3.00	0.28	4.4	¥1,840	¥1,560			
NAV4-8-CUTPACK-500			8.5±0.4	4.00	0.28	5.7	¥2,320	¥1,970			
NAV4-10-CUTPACK-500			10.5±0.5	5.00	0.28	6.3	¥2,590	¥2,200			

熱収縮チューブ(難燃・薄肉・カットサービス)

RoHS

ココが
特長

難燃・薄肉タイプ熱収縮チューブのカットパック

- NAV4シリーズをカットし、パック化した商品です。



納期

出荷日

1~3/パック 5日目
4/パック~ 都度見積



●パック入り個数は価格表の最下段をご確認ください。



型式	基準単価 カット長(mm)/パック単価												
	5	6	7	8	9	10	15	20	25	30	40	50	100
NAV4-1.5	¥3,010	¥3,180	¥2,940	¥2,760	¥2,640	¥2,010	¥1,680	¥1,510	¥1,970	¥1,920	¥1,800	¥1,770	¥1,680
NAV4-2	¥3,020	¥3,190	¥2,950	¥2,770	¥2,650	¥2,020	¥1,700	¥1,520	¥1,480	¥1,930	¥1,810	¥1,780	¥1,690
NAV4-3	¥3,220	¥3,390	¥3,150	¥2,970	¥2,850	¥2,220	¥1,890	¥1,720	¥1,680	¥1,630	¥2,010	¥1,980	¥1,890
NAV4-4	¥3,360	¥3,540	¥3,290	¥3,110	¥2,990	¥2,360	¥2,040	¥1,860	¥1,820	¥1,780	¥2,150	¥2,120	¥2,030
NAV4-5	¥3,530	¥3,700	¥3,460	¥3,280	¥3,160	¥2,530	¥2,210	¥2,030	¥1,990	¥1,950	¥2,320	¥2,290	¥2,200
NAV4-6	¥4,260	¥3,940	¥3,700	¥3,510	¥3,400	¥2,760	¥2,440	¥2,260	¥2,220	¥2,180	¥2,550	¥2,520	¥2,430
NAV4-8	¥5,190	¥4,790	¥4,490	¥4,270	¥4,130	¥3,470	¥3,070	¥2,850	¥3,000	¥2,930	¥3,220	¥3,000	¥2,910
NAV4-10	¥5,460	¥5,060	¥4,760	¥4,540	¥4,400	¥4,240	¥3,340	¥3,120	¥3,270	¥3,200	¥3,490	¥3,270	¥3,180
パック個数	2,000個	1,670個	1,430個	1,250個	1,120個	1,000個	670個	500個	400個	340個	250個	200個	100個

※カット長ごとの公差は カット長(〜10mm)まで±0.5mm、カット長(11〜20mm)まで-0.5〜1mm、カット長(21〜30mm)までは±1mm、カット長(31〜60mm)までは-0.5〜1mm、カット長(61mm〜)は±5%になります。

※パック個数はパック内に梱包されている熱収縮チューブ個数を表します。

※カット長はカットされたチューブの長さを表示します。

※パック内に梱包される熱収縮チューブの総長は約10mです。



注文例

型式

NAV4-1.5

CUTPACK

CUTPACK

カット長(mm)

20

※ご注文時には必ず「CUTPACK」の文字を入力願います。



●カット長は1個当りのチューブの長さをあらわし、同じ長さでカットしたチューブを詰め込んだ個数をパック個数としております。

保護管
ダクト
チューブ

チューブ

汎用樹脂
チューブ

スパイラル・
スリット
チューブ

シート型
チューブ

編組チューブ

熱収縮
チューブ