

結束バンド(取り外し可能・標準タイプ)

RoHS



ココが
特長

取り外して再利用が可能な標準タイプの結束バンド

●ケーブルバンドを結束後、ロックを外すことで再利用が可能な結束バンドです。

難燃



Delivery
納期

出荷日

1~10パック 翌日(当日)

11パック~ 都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


仕様

材質	66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	白

外形図



バンドのはずし方



Order
注文例

型式

RCV-150-100P



1パック 100本入

型式	結束径範囲 (mm)	ループ引張 強度規格値 kgs(lbs)	寸法(mm)				重量 (g/本)	標準単価			
			L 長さ	A 幅	E —	t 厚さ		1~4パック	5~9パック	10~19パック	20パック~
RCV-100-100P	1~25	18.14(40)	102±1.0	3.6±0.3	72.4	1.1	0.5	¥260	¥247	¥234	¥200
RCV-150-100P	2~39		150±1.0		120	1.5	1.0	¥430	¥408	¥387	¥300
RCV-200-100P	3~55	22.68(50)	200±1.5	4.6±0.3	170		1.3	¥570	¥541	¥513	¥350
RCV-300-100P	3~88		300±2.5		267	1.6	2.2	¥1,110	¥1,054	¥999	¥700

結束部品

マーカ
スベ
ーサ
・ネジ

結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ)

RoHS



UL

ココが
特長

取り外して再利用が可能な幅広タイプの結束バンド

●取り外して再利用可能な幅広・黒色の結束バンドです。



Delivery
納期

出荷日

1~30パック 翌日(当日)

31パック~ 都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


仕様

材質	66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	黒
海外認定規格	UL (E97527)

外形図



バンドのはずし方



Order
注文例

型式

HV-150



1パック 100本入

型式	結束径範囲 (mm)	ループ引張 強度規格値 kgs(lbs)	寸法(mm)				重量 (g/本)	標準単価			
			L 長さ	A 幅	B 高	t 厚さ		1~4パック	5~9パック	10~19パック	20パック~
HV-125	30	22 (50)	127±1.0	7.5±0.36	8±0.36	1.3 ±0.25	1.5	¥670	¥636	¥603	¥550
HV-150	35		152±1.5	7.6 ±0.36	7.8 ±0.36		2.0	¥670	¥636	¥603	¥550
HV-200	50		203±2.5				2.2	¥910	¥864	¥819	¥740
HV-300	80		303±2.5	3.0	¥1,130		¥1,073	¥1,017	¥850		