

の価格ほ低下した商品です  
**プライスダウン**

## ケーブルグラッド(Mネジ・PGネジ)

RoHS



耐振 UL

Delivery 納期

**ココが特長**

- 耐振タイプのケーブルグラッド**
- キャップ内側に特殊な突起構造を持ち震動でゆるみません。
  - IP68保護構造(PGネジタイプ)・IP69K保護構造(Mネジタイプ)
  - Mネジ UL/c-UL: E79903 VDE: 135320
  - PGネジ UL/c-UL: E79903 CSA: LR50370

**出荷日**

1~30個 **翌日**(当日)  
31個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品




Order 注文例

型式  色   
**ST7** - **B**

仕様


材質	本体	6ナイロン
	キャップ	6ナイロン
	パッキン	ネオプレンゴム
使用温度範囲		-20~100℃(Mネジ) -20~80℃(PGネジ)
色		グレーまたは黒

分解写真



外形図

(単位: mm)



¥

PGネジサイズ: **06128ページ**

型式	色	ネジサイズ	サイズ						適合ケーブル外径	適合ロックナット <b>06128ページ</b>	適合ゴムパッキン (パネル取付用) <b>06127ページ</b>	基準単価	スライド単価			重量 (g)	ネジ外径 (mm)
			SW	A	B	C(max)	C(min)	D					E	1~9個	10~29個		
ST7	G (グレー)	PG7	15	16.5	7	32	27	8	13	φ2.5~6.5	GMP-GL7	GP7	¥290	¥204	¥148	3.6	12.5
ST9		PG9	19	21	8.5	35	30	8	15.5	φ3.5~8	GMP-GL9	GP9	¥290	¥204	¥148	6	15.2
ST11		PG11	22	24.5	10.5	38	32	8	17	φ4~10	GMP-GL11	GP11	¥320	¥229	¥175	9	18.6
ST13.5	B (黒)	PG13.5	24	26.5	12.5	41	34	9	18	φ6~12	GMP-GL13.5	GP13.5	¥370	¥272	¥208	9.9	20.4
ST16		PG16	27	29.5	14.5	44	36	10	18.5	φ9~14	GMP-GL16	GP16	¥410	¥306	¥225	14	22.5
ST21		PG21	33	35.5	18.5	49	40	11	22.5	φ13~18	GMP-GL21	GP21	¥570	¥442	¥338	22.1	28.3
ST29		PG29	42	46.5	25.5	55	46	11	26	φ14~25	GMP-GL29	GP29	¥990	¥799	¥611	37.6	37.0

型式	色	ネジサイズ	サイズ						適合ケーブル外径	適合ロックナット <b>06128ページ</b>	適合ゴムパッキン (パネル取付用) <b>06127ページ</b>	基準単価	スライド単価			重量 (g)	ネジ外径 (mm)
			SW	A	B	C(max)	C(min)	D					E	1~9個	10~29個		
ST-M12	G (グレー)	M12x1.5	15	16.6	7.4	30	26.5	8	13	φ3.5~7	GMP-GLM12	GP-M12	¥260	¥179	¥126	3.3	12
ST-M16		M16x1.5	19	21.1	10	34	29	8	15.2	φ4.5~10	GMP-GLM16	GP-M16	¥310	¥221	¥156	6	16
ST-M20		M20x1.5	25	27.6	13.4	37	34	9	17	φ7~13	GMP-GLM20	GP-M20	¥370	¥272	¥192	10.5	20
ST-M25	B (黒)	M25x1.5	30	33.6	17.3	40	35	10	19	φ9~17	GMP-GLM25	GP-M25	¥500	¥383	¥270	15	25
ST-M32		M32x1.5	36	40.3	21	47	39	10	21.6	φ11~21	GMP-GLM32	GP-M32	¥890	¥714	¥504	22.9	32
ST-M40		M40x1.5	46	51.6	28.5	52	43	10	24.8	φ19~28	GMP-GLM40	GP-M40	¥1,700	¥1,403	¥990	43	40

\*ST-M40シリーズにはOリング(NBR製)が付属します。

結束バンド

結束バンド  
固定具

ケーブル  
グラッド

ケーブル  
ブッシュ

ケーブル  
クリップ

配線固定  
ステッカー

工業用テープ

## ケーブルグラッド(ケーブル保護ガイド付き)

RoHS



UL CSA VDE

Delivery 納期

**ココが特長**

- ケーブル保護ガイド付きケーブルグラッド**
- スパイラル部により、ケーブルの断線を防ぎます。
  - パネル接合面には、シーリングリングが成形加工されています。
  - ケーブル固定部のネジがラチェット方式によるゆるみ止めの構造になっています。
  - IP68保護構造
  - Mねじ UL/c-UL: E79903 VDE: 135320
  - PGねじ UL/c-UL: E79903 CSA: LR50370

**出荷日**

1~30個 **翌日**(当日)  
31個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品




Order 注文例

型式  色   
**BS7** - **B**

仕様


材質	本体	6ナイロン
	キャップ	6ナイロン
	パッキン	ネオプレンゴム
使用温度範囲		-20~100℃(Mネジ) -20~80℃(PGネジ)
色		グレーまたは黒

分解写真



外形図

(単位: mm)



¥

PGネジサイズ: **06128ページ**

型式	色	ネジサイズ	サイズ						適合ケーブル外径	適合ロックナット <b>06128ページ</b>	適合ゴムパッキン (パネル取付用) <b>06127ページ</b>	基準単価	スライド単価			重量 (g)	ネジ外径 (mm)
			SW	A	B	C(max)	C(min)	D					E	1~9個	10~29個		
BS7	G (グレー)	PG7	15	16.5	7	62	57	8	φ2.5~6.5	GMP-GL7	GP7	¥340	¥246	¥180	5.4	12.5	
BS9		PG9	19	21	8.5	73.5	67	8	φ3.5~8	GMP-GL9	GP9	¥370	¥272	¥208	9.9	15.2	
BS11		PG11	22	24.5	10.5	86	79	8	φ4~10	GMP-GL11	GP11	¥430	¥323	¥240	14.8	18.6	
BS13.5	B (黒)	PG13.5	24	26.5	12.5	98	90.5	9	φ5~12	GMP-GL13.5	GP13.5	¥440	¥331	¥253	18.4	20.4	
BS16		PG16	27	29.5	14.5	115.5	103	10	φ9~14	GMP-GL16	GP16	¥480	¥365	¥275	25.9	22.5	
BS21		PG21	33	35.5	18.5	129	122	11	φ13~18	GMP-GL21	GP21	¥900	¥722	¥552	44.3	28.3	

型式	色	ネジサイズ	サイズ						適合ケーブル外径	適合ロックナット <b>06127ページ</b>	適合ゴムパッキン (パネル取付用) <b>06127ページ</b>	基準単価	スライド単価			重量 (g)	ネジ外径 (mm)
			SW	A	B	C(max)	C(min)	D					E	1~9個	10~29個		
BS-M12	G (グレー)	M12x1.5	15	16.6	7.7	64	60	8	φ3.5~7	GMP-GLM12	GP-M12	¥310	¥221	¥156	5.6	12	
BS-M16		M16x1.5	19	21.1	11	86	81	8	φ4.5~10	GMP-GLM16	GP-M16	¥400	¥298	¥210	10.8	16	
BS-M20		M20x1.5	25	27.6	13.8	101	95	8	φ7~13	GMP-GLM20	GP-M20	¥410	¥306	¥216	21.1	20	
BS-M25	B (黒)	M25x1.5	30	33.6	17.9	125	118	9	φ9~17	GMP-GLM25	GP-M25	¥650	¥510	¥360	35.5	25	
BS-M32		M32x1.5	36	40.3	22	149	139	10	φ11~21	GMP-GLM32	GP-M32	¥910	¥731	¥516	54.4	32	

2012.9

2013.8

6126