

FAパソコン PCIx4 / PCIx2 ・ PCIe x2 SSD120GB & Core iモデル

FA計測PC
 小型PC



出荷日	
1~5台	3日目
6台~	都度見積

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

ココが特長 長期供給!
Core i CPU、SSD搭載モデル!!

- PCIバス4スロット / PCIバス2スロット・PCIeバス2スロットの2タイプから拡張性用途に応じて選択可能
- OSはWindowsXP・7・OSなしの3タイプからお選び頂けます。
- 耐振動性、速いOS起動メリットのあるSSD(SLC)搭載



・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
 ・WindowsXPモデルは2016年12月までの販売となります。



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスQCTセンターまでお問い合わせください。

PCI 4スロットモデル Core i3 : 3.3G SSD : 120GB					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-6200-S3-S120		2GB	OSなし	¥132,000	
BBC-6200-S3D-S120	●		OSなし	¥137,000	
BBC-6200-S3-S120-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥152,000	
BBC-6200-S3D-S120-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥157,000	
BBC-6200-S3-S120-XPM			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥152,000	
BBC-6200-S3D-S120-XPM	●		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥157,000	
BBC-6200-S3-S120-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥155,000	
BBC-6200-S3D-S120-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥160,000	
BBC-6200-S3-S120-W7E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥155,000	
BBC-6200-S3D-S120-W7E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥160,000	
BBC-6200-S3-S120-W76			4GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥155,000
BBC-6200-S3D-S120-W76	●			日本語 Windows7 Pro 64bit	¥160,000
BBC-6200-S3-S120-W76E				英語 Windows7 Pro 64bit	¥155,000
BBC-6200-S3D-S120-W76E	●			英語 Windows7 Pro 64bit	¥160,000

PCI 4スロットモデル Core i7 : 3.4G SSD : 120GB					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-6200-S7-S120		4GB	OSなし	¥154,000	
BBC-6200-S7D-S120	●		OSなし	¥159,000	
BBC-6200-S7-S120-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥174,000	
BBC-6200-S7D-S120-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥179,000	
BBC-6200-S7-S120-XPM			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥174,000	
BBC-6200-S7D-S120-XPM	●		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥179,000	
BBC-6200-S7-S120-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥177,000	
BBC-6200-S7D-S120-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥182,000	
BBC-6200-S7-S120-W7E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥177,000	
BBC-6200-S7D-S120-W7E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥182,000	
BBC-6200-S7-S120-W76			8GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥177,000
BBC-6200-S7D-S120-W76	●			日本語 Windows7 Pro 64bit	¥182,000
BBC-6200-S7-S120-W76E				英語 Windows7 Pro 64bit	¥177,000
BBC-6200-S7D-S120-W76E	●			英語 Windows7 Pro 64bit	¥182,000

PCI 2スロット / PCI Ex 2スロットモデル Core i3 : 3.3G SSD : 120GB					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-6300-S3-S120		2GB	OSなし	¥132,000	
BBC-6300-S3D-S120	●		OSなし	¥137,000	
BBC-6300-S3-S120-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥152,000	
BBC-6300-S3D-S120-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥157,000	
BBC-6300-S3-S120-XPM			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥152,000	
BBC-6300-S3D-S120-XPM	●		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥157,000	
BBC-6300-S3-S120-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥155,000	
BBC-6300-S3D-S120-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥160,000	
BBC-6300-S3-S120-W7E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥155,000	
BBC-6300-S3D-S120-W7E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥160,000	
BBC-6300-S3-S120-W76			4GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥155,000
BBC-6300-S3D-S120-W76	●			日本語 Windows7 Pro 64bit	¥160,000
BBC-6300-S3-S120-W76E				英語 Windows7 Pro 64bit	¥155,000
BBC-6300-S3D-S120-W76E	●			英語 Windows7 Pro 64bit	¥160,000

PCI 2スロット / PCI Ex 2スロットモデル Core i7 : 3.4G SSD : 120GB					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-6300-S7-S120		4GB	OSなし	¥154,000	
BBC-6300-S7D-S120	●		OSなし	¥159,000	
BBC-6300-S7-S120-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥174,000	
BBC-6300-S7D-S120-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥179,000	
BBC-6300-S7-S120-XPM			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥174,000	
BBC-6300-S7D-S120-XPM	●		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥179,000	
BBC-6300-S7-S120-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥177,000	
BBC-6300-S7D-S120-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥182,000	
BBC-6300-S7-S120-W7E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥177,000	
BBC-6300-S7D-S120-W7E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥182,000	
BBC-6300-S7-S120-W76			8GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥177,000
BBC-6300-S7D-S120-W76	●			日本語 Windows7 Pro 64bit	¥182,000
BBC-6300-S7-S120-W76E				英語 Windows7 Pro 64bit	¥177,000
BBC-6300-S7D-S120-W76E	●			英語 Windows7 Pro 64bit	¥182,000

フロアマウント PC (マイクLOATX)
フロアマウント PC (CPUカード)
省スペース 小型 PC

仕様

システム		BBC-6200-S3-S120シリーズ	BBC-6200-S7-S120シリーズ	BBC-6300-S3-S120シリーズ	BBC-6300-S7-S120シリーズ	
CPU		Intel Core i3 3.3GHz i3-2120 Sandy Bridge/GPU 850MHz/3MB	Intel Core i7 3.4GHz i7-2700 Sandy Bridge/GPU 850MHz/8MB	Intel Core i3 3.3GHz i3-2120 Sandy Bridge/GPU 850MHz/3MB	Intel Core i7 3.4GHz i7-2600 Sandy Bridge/GPU 850MHz/8MB	
メモリ	仕様	240pin DIMM DDR3-SDRAM (ECC不可) Dual Channel仕様 ※32bit 版Windows 7_XPモデルでは、OS上で認識されるメモリ容量は約3GBまでです。				
	XPモデル 7モデル	容量	2GB	4GB	2GB	4GB
	空き スロット	2 (最大16GB増設可能)				
7(64bit) モデル	容量	4GB	8GB	4GB	8GB	
	空き スロット	2 (最大16GB増設可能)				
SSD	2.5インチ SATA 120GB×1 MLC NAND フラッシュ ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。					
使用 部品	シャーシ メインボード	PCMB-SB300-C-R			PCMB-SB330-CRM-R (08219ページ)	
BIOS	AMI BIOS					
チップセット	Intel B65			Intel Q67		
拡張スロット	PCI (32bit)×4			PCI (32bit)×2 PCI Express (x16)×1 PCI Express (x4)×1		
ウォッチドッグタイマ	256-level					
AC電源自動復旧機能	あり (BIOS設定)					
動作環境	温度: 0~40°C. 湿度: 0~85%RH (結露なきこと)					
外形寸法(mm)	330(W)×381(D)×136(H)					
ドライブ	選択モデル	ドライブなし			DVD搭載	
	DVD	Multi	-			5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±R DL(2層)/±RW CD-ROM/R/RW
	空きドライブベイ	フロント5.25インチ×1 フロント3.5インチ×1 内蔵3.5インチ×1			フロント3.5インチ×1 内蔵3.5インチ×1	

電源	400W SFX 電源	入力						
		90~265V(自動切替) (47~63Hz)						
		定格電圧		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
		出力	最大負荷電流(連続)	16A	16A	25A	0.5A	2A
		最大負荷電流(ピーク)	10A	20A	30A	0.5A		
最小負荷電流	0A							
効率(平均)	82%							

I/O	インターフェース		ポート仕様		BBC-6200 シリーズ	BBC-6300 シリーズ
					ポート数	
内部 オンボード	SATA2.0	Ultra SATA/3000(3Gbps)対応 (7pin)	4※1	3※1		
	SATA3.0	Ultra SATA/6000(6Gbps)対応 (7pin)	0	1		
	IDE	Ultra DMA/33/66/100/133対応 (40pin 2ドライブサポート)	1	-		
	シリアル	RS-232 (10pinピンヘッダ)	3	3※2		
	USB	USB2.0 (10pinピンヘッダ)	2(1)※3	6(3)※3		
筐体前面	USB	USB2.0 タイプA			2	
PCI ブラケット	シリアル	RS-232 (D-Sub 9pinオス)			1	
I/Oパネル	シリアル	RS-232/422/485 (D-Sub 9pinオス)			2	
	キーボード	PS/2仕様 (ミニDIN 9pinオス)	1	1		
	マウス	PS/2仕様 (ミニDIN 9pinオス)		1		
	USB	USB2.0 タイプA (4pinメス)	6	4		

※1 ドライブなしモデルは+1ポートです。
 ※2 PCPU-COMJ (08239ページ) で増設可能
 ※3 カッコ内はピンヘッダ数です。

表示機能	アクセラレータ		Intel HD Graphics /3000/2000(搭載するCPUに依存)
	ビデオメモリ		256MB (DVMTにより動的に割当)
	最大解像度	アナログ	2048×1536 (1677万色)
		デジタル	1920×1200 (1677万色)
	コネクタ形状	アナログ	HD-15 pinメス
		デジタル	DVI-I (DVI-D シグナルのみ)
VGA機能のDisable		不可 (リソースの開放ができません)	

※添付ドライブ未対応OSでは16色の表示になります。

関連情報

- ・PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 → [8013~8014ページ](#)
- ・PC技術情報: ドライブ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/>
関連情報をご覧ください。

LAN	対応シリーズ		BBC-6200シリーズ	BBC-6300シリーズ
	ネットワーク規格		10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	
	コントローラ チップ	LAN1	RTL8111DL	Intel 82579LM
		LAN2	RTL8111DL	RTL8111DL
	ポート		RJ45×2	
	通信速度		10/100/1000Mbps	
LAN機能のDisable		可能 (BIOS設定)		

サウンド機能	対応シリーズ		BBC-6200シリーズ	BBC-6300シリーズ
	コントローラチップ		Realtek AL886	Realtek ALC262
	入出力 ポート	ラインIN	RCAピンジャック※	RCAピンジャック
		ラインOUT		
		マイクIN		
サウンド機能のDisable		可能 (BIOS設定)		

※5.1チャンネルオーディオドライバをインストールした場合、ラインINはリアスピーカ、ラインOUTはセンターおよびサブウーファースピーカ用接続端子となります。

付属品

①	ドライブ&マニュアルディスク	1枚
②	AC電源ケーブル	1本
③	OSリカバリディスク	1枚

※OSなしモデルには③番は付属しません。
 ※Windows 7モデルにはDSP版OSインストールディスクが添付されます。