

FAパソコン PCIX4 / PCIX2・PCIex2 RAID & Core iモデル

FA計測PC
 小型PC



出荷日	
1~5台	3日目
6台~	都度見積

17時以降のご注文につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

ココが特長 長期供給!
Core i搭載、高速処理RAIDモデル!

- ハードディスク2台をミラーリング(RAID1)構築
- PCIバス4スロット / PCIバス2スロット・PCIeバス2スロットの2タイプから拡張性用途に応じて選択可能
- OSはWindowsXP・7・OSなしの3タイプからお選び頂けます。
- WindowsXPはRAIDステータス確認はWindowsイベントログにてご確認頂けます。
 Windows7の場合、監視ソフトは右クリックでメニューのプロパティから管理者として実行をご選択下さい。
- HDDは1~2年でファームウェアが変更となります。
 保守用途購入をご希望の際はPCSH-500GB72W-R (O8411)をお買い求め頂きます様、お願い致します。



- ・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・WindowsXPモデルは2016年12月までの販売となります。



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスQCTセンターまでお問い合わせください。

PCI 4スロットモデル Core i3 : 3.3G HDD:500GBx2					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-6200-S3MR		2GB	OSなし	¥169,000	
BBC-6200-S3DMR	●			¥174,000	
BBC-6200-S3MR-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥189,000	
BBC-6200-S3DMR-XP	●			¥194,000	
BBC-6200-S3MR-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥189,000	
BBC-6200-S3DMR-XP-M	●			¥194,000	
BBC-6200-S3MR-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥192,000	
BBC-6200-S3DMR-W7	●			¥197,000	
BBC-6200-S3MR-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥192,000	
BBC-6200-S3DMR-W7-E	●			¥197,000	
BBC-6200-S3MR-W7-6			4GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥192,000
BBC-6200-S3DMR-W7-6	●				¥197,000
BBC-6200-S3MR-W7-6E				英語 Windows7 Pro 64bit	¥192,000
BBC-6200-S3DMR-W7-6E	●				¥197,000

PCI 4スロットモデル Core i7 : 3.4G HDD:500GBx2					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-6200-S7MR		4GB	OSなし	¥191,000	
BBC-6200-S7DMR	●			¥196,000	
BBC-6200-S7MR-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥211,000	
BBC-6200-S7DMR-XP	●			¥216,000	
BBC-6200-S7MR-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥211,000	
BBC-6200-S7DMR-XP-M	●			¥216,000	
BBC-6200-S7MR-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥214,000	
BBC-6200-S7DMR-W7	●			¥219,000	
BBC-6200-S7MR-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥214,000	
BBC-6200-S7DMR-W7-E	●			¥219,000	
BBC-6200-S7MR-W7-6			8GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥214,000
BBC-6200-S7DMR-W7-6	●				¥219,000
BBC-6200-S7MR-W7-6E				英語 Windows7 Pro 64bit	¥214,000
BBC-6200-S7DMR-W7-6E	●				¥219,000

PCI 2スロット / PCI Ex 2スロットモデル Core i3 : 3.3G HDD:500GBx2					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-6300-S3MR		2GB	OSなし	¥169,000	
BBC-6300-S3DMR	●			¥174,000	
BBC-6300-S3MR-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥189,000	
BBC-6300-S3DMR-XP	●			¥194,000	
BBC-6300-S3MR-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥189,000	
BBC-6300-S3DMR-XP-M	●			¥194,000	
BBC-6300-S3MR-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥192,000	
BBC-6300-S3DMR-W7	●			¥197,000	
BBC-6300-S3MR-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥192,000	
BBC-6300-S3DMR-W7-E	●			¥197,000	
BBC-6300-S3MR-W7-6			4GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥192,000
BBC-6300-S3DMR-W7-6	●				¥197,000
BBC-6300-S3MR-W7-6E				英語 Windows7 Pro 64bit	¥192,000
BBC-6300-S3DMR-W7-6E	●				¥197,000

PCI 2スロット / PCI Ex 2スロットモデル Core i7 : 3.4G HDD:500GBx2					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-6300-S7MR		4GB	OSなし	¥191,000	
BBC-6300-S7DMR	●			¥196,000	
BBC-6300-S7MR-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥211,000	
BBC-6300-S7DMR-XP	●			¥216,000	
BBC-6300-S7MR-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥211,000	
BBC-6300-S7DMR-XP-M	●			¥216,000	
BBC-6300-S7MR-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥214,000	
BBC-6300-S7DMR-W7	●			¥219,000	
BBC-6300-S7MR-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥214,000	
BBC-6300-S7DMR-W7-E	●			¥219,000	
BBC-6300-S7MR-W7-6			8GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥214,000
BBC-6300-S7DMR-W7-6	●				¥219,000
BBC-6300-S7MR-W7-6E				英語 Windows7 Pro 64bit	¥214,000
BBC-6300-S7DMR-W7-6E	●				¥219,000

フロアマウント PC (マキロATX)
フロアマウント PC (CPUカード)
省スペース 小型 PC

仕様

システム		BBC-6200-S3MRシリーズ	BBC-6200-S7MRシリーズ	BBC-6300-S3MRシリーズ	BBC-6300-S7MRシリーズ
型式		BBC-6200-S3MRシリーズ	BBC-6200-S7MRシリーズ	BBC-6300-S3MRシリーズ	BBC-6300-S7MRシリーズ
CPU		Intel Core i3 3.3GHz i3-2120 Sandy Bridge/GPU 850MHz/3MB	Intel Core i7 3.4GHz i7-2600 Sandy Bridge/GPU 850MHz/8MB	Intel Core i3 3.3GHz i3-2120 Sandy Bridge/GPU 850MHz/3MB	Intel Core i7 3.4GHz i7-2600 Sandy Bridge/GPU 850MHz/8MB
メモリ		240pin DIMM DDR3-SDRAM (ECC不可) Dual Channel仕様 ※32bit 版Windows 7_XPモデルでは、OS上で認識されるメモリ容量は約3GBまでです。			
XPモデル 7モデル	容量	2GB	4GB	2GB	4GB
	空き スロット	2 (最大16GB増設可能)			
7(64bit) モデル	容量	4GB	8GB	4GB	8GB
	空き スロット	2 (最大16GB増設可能)			
HDD		3.5インチ SATA 500GB×2 (RAID1) ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。			
使用 部品	シャーシ メインボード	PCMB-SB300-C-R (08217ページ)		PCMB-SB330-CRM-R (08219ページ)	
BIOS		AMI BIOS			
チップセット		Intel B65		Intel Q67	
拡張スロット		PCI (32bit)×4		PCI (32bit)×2 PCI Express (x16)×1 PCI Express (x4)×1	
ウォッチドッグタイマ		256-level			
AC電源自動復旧機能		あり (BIOS設定)			
動作環境		温度: 0~40°C, 湿度: 0~85%RH (結露なきこと)			
外形寸法 (mm)		330(W)×381(D)×136(H)			
ドライブ		選択モデル		DVD搭載	
DVD	Multi	ドライブなし		5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±R DL (2層)/±RW CD-ROM/R/RW	
空きドライブベイ		フロント5.25インチ×1		なし	

電源	入力		90~265V (自動切替) (47~63Hz)				
	400W SFX 電源	定格電圧	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大負荷電流 (連続)		16A	16A	25A	0.5A		
最大負荷電流 (ピーク)		10A	20A	30A	0.5A		
最小負荷電流		0A					
効率 (平均)		82%					

I/O	インターフェース		BBC-6200 シリーズ	BBC-6300 シリーズ
	ポート仕様		ポート数	
内部 オンボード	SATA2.0	Ultra SATA/3000 (3Gbps) 対応 (7pin)	4※1	3※1
	SATA3.0	Ultra SATA/6000 (6Gbps) 対応 (7pin)	0	1
	IDE	Ultra DMA/33/66/100/133 対応 (40pin 2ドライブサポート)	1	—
	シリアル	RS-232 (10pinピンヘッダ)	3	3※2
	USB	USB2.0 (10pinピンヘッダ)	2(1)※3	6(3)※3
筐体前面	USB	USB2.0 タイプA	2	
PCI ブラケット	シリアル	RS-232 (D-Sub 9pinオス)	1	
I/Oパネル	シリアル	RS-232/422/485 (D-Sub 9pinオス)	2	
	キーボード	PS/2仕様 (ミニDIN 9pinオス)	1	1
	マウス	PS/2仕様 (ミニDIN 9pinオス)	1	1
	USB	USB2.0 タイプA (4pinメス)	6	4

※1 ドライブなしモデルは+1ポートです。
 ※2 PCPU-COM.J (08239ページ) で増設可能
 ※3 カッコ内はピンヘッダ数です。

表示機能		Intel HD Graphics /3000/2000 (搭載するCPUに依存)
ビデオメモリ		256MB (DVMTにより動的に割当)
最大解像度	アナログ	2048×1536 (1677万色)
	デジタル	1920×1200 (1677万色)
コネクタ形状	アナログ	HD-15 pinメス
	デジタル	DVI-I (DVI-D シグナルのみ)
VGA機能のDisable		不可 (リソースの開放はできません)

関連情報

- PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 → [8013~8014ページ](http://jp.misumi-ec.com/el/)
 - PC技術情報: ドライブ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/>
- 関連情報をご覧ください。

LAN	対応シリーズ		BBC-6200シリーズ	BBC-6300シリーズ
	ネットワーク規格	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T		
コントローラ	LAN1	RTL8111DL	Intel 82579LM	
チップ	LAN2	RTL8111DL	RTL8111DL	
ポート	RJ45×2			
通信速度	10/100/1000Mbps			
LAN機能のDisable	可能 (BIOS設定)			

サウンド機能	対応シリーズ		BBC-6200シリーズ	BBC-6300シリーズ
	コントローラチップ	Realtek AL886		
入出力 ポート	ラインIN	RCAピンジャック※		
	ラインOUT	RCAピンジャック		
	マイクIN	RCAピンジャック		
サウンド機能のDisable	可能 (BIOS設定)			

※5.1チャンネルオーディオドライバをインストールした場合、ラインINはリアスピーカ、ラインOUTはセンターおよびサブウーファースピーカ用接続端子となります。

付属品

①	ドライブ&マニュアルディスク	1枚
②	AC電源ケーブル	1本
③	OSリカバリディスク	1枚

※OSなしモデルには③番は付属しません。
 ※Windows 7モデルにはDSP版OSインストールディスクが添付されます。