

**FAパソコン PCiX4 / PCiX2・PCleX2 SSD120GB & Core iモデル**

FA計測PC  
 小型PC



出荷日	
1~5台	<b>3日目</b>
6台~	<b>都度見積</b>

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。  
 非在庫品



**長期供給!  
 Core i CPU、SSD搭載モデル!!**

- PCIバス4スロット / PCIバス2スロット・PCleバス2スロットの2タイプから拡張性用途に応じて選択可能
- OSはWindowsXP・7・OSなしの3タイプからお選び頂けます。
- 耐振動性、速いOS起動メリットのあるSSD (MLC) 搭載



・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。  
 ・WindowsXPモデルは2016年12月までの販売となります。



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスQCTセンターまでお問い合わせください。

PCI 4スロットモデル Core i3 : 3.3G SSD : 120GB					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-8200-S3-S120		2GB	OSなし	¥161,000	
BBC-8200-S3D-S120	●		OSなし	¥166,000	
BBC-8200-S3-S120-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥181,000	
BBC-8200-S3D-S120-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥186,000	
BBC-8200-S3-S120-XPM			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥181,000	
BBC-8200-S3D-S120-XPM	●		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥186,000	
BBC-8200-S3-S120-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥184,000	
BBC-8200-S3D-S120-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥189,000	
BBC-8200-S3-S120-W7E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥184,000	
BBC-8200-S3D-S120-W7E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥189,000	
BBC-8200-S3-S120-W76			4GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥184,000
BBC-8200-S3D-S120-W76	●			日本語 Windows7 Pro 64bit	¥189,000
BBC-8200-S3-S120-W76E				英語 Windows7 Pro 64bit	¥184,000
BBC-8200-S3D-S120-W76E	●			英語 Windows7 Pro 64bit	¥189,000

PCI 4スロットモデル Core i7 : 3.4G SSD : 120GB					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-8200-S7-S120		4GB	OSなし	¥183,000	
BBC-8200-S7D-S120	●		OSなし	¥188,000	
BBC-8200-S7-S120-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥203,000	
BBC-8200-S7D-S120-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥208,000	
BBC-8200-S7-S120-XPM			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥203,000	
BBC-8200-S7D-S120-XPM	●		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥208,000	
BBC-8200-S7-S120-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥206,000	
BBC-8200-S7D-S120-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥211,000	
BBC-8200-S7-S120-W7E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥206,000	
BBC-8200-S7D-S120-W7E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥211,000	
BBC-8200-S7-S120-W76			8GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥206,000
BBC-8200-S7D-S120-W76	●			日本語 Windows7 Pro 64bit	¥211,000
BBC-8200-S7-S120-W76E				英語 Windows7 Pro 64bit	¥206,000
BBC-8200-S7D-S120-W76E	●			英語 Windows7 Pro 64bit	¥211,000

PCI 2スロット / PCI Ex 2スロットモデル Core i3 : 3.3G SSD : 120GB					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-8300-S3-S120		2GB	OSなし	¥161,000	
BBC-8300-S3D-S120	●		OSなし	¥166,000	
BBC-8300-S3-S120-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥181,000	
BBC-8300-S3D-S120-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥186,000	
BBC-8300-S3-S120-XPM			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥181,000	
BBC-8300-S3D-S120-XPM	●		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥186,000	
BBC-8300-S3-S120-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥184,000	
BBC-8300-S3D-S120-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥189,000	
BBC-8300-S3-S120-W7E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥184,000	
BBC-8300-S3D-S120-W7E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥189,000	
BBC-8300-S3-S120-W76			4GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥184,000
BBC-8300-S3D-S120-W76	●			日本語 Windows7 Pro 64bit	¥189,000
BBC-8300-S3-S120-W76E				英語 Windows7 Pro 64bit	¥184,000
BBC-8300-S3D-S120-W76E	●			英語 Windows7 Pro 64bit	¥189,000

PCI 2スロット / PCI Ex 2スロットモデル Core i7 : 3.4G SSD : 120GB					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-8300-S7-S120		4GB	OSなし	¥183,000	
BBC-8300-S7D-S120	●		OSなし	¥188,000	
BBC-8300-S7-S120-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥203,000	
BBC-8300-S7D-S120-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥208,000	
BBC-8300-S7-S120-XPM			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥203,000	
BBC-8300-S7D-S120-XPM	●		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥208,000	
BBC-8300-S7-S120-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥206,000	
BBC-8300-S7D-S120-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥211,000	
BBC-8300-S7-S120-W7E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥206,000	
BBC-8300-S7D-S120-W7E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥211,000	
BBC-8300-S7-S120-W76			8GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥206,000
BBC-8300-S7D-S120-W76	●			日本語 Windows7 Pro 64bit	¥211,000
BBC-8300-S7-S120-W76E				英語 Windows7 Pro 64bit	¥206,000
BBC-8300-S7D-S120-W76E	●			英語 Windows7 Pro 64bit	¥211,000

フロアマウント PC (マイクロATX)  
フロアマウント PC (CPUカード)  
省スペース 小型 PC

## 仕様

システム	型式	BBC-8200-S3-S120シリーズ	BBC-8200-S7-S120シリーズ	BBC-8300-S3-S120シリーズ	BBC-8300-S7-S120シリーズ	
CPU	Intel Core i3 3.3GHz i3-2120	Intel Core i7 3.4GHz i7-2600	Intel Core i3 3.3GHz i3-2120	Intel Core i7 3.4GHz i7-2600		
	Sandy Bridge/GPU 850MHz/3MB		Sandy Bridge/GPU 850MHz/3MB			
メモリ	仕様	240pin DIMM DDR3-SDRAM (ECC不可) Dual Channel仕様 ※32bit 版Windows 7_XPモデルでは、OS上で認識されるメモリ容量は約3GBまでです。				
	XPモデル 7モデル	容量	2GB	4GB	2GB	4GB
	空き スロット	2 (最大16GB増設可能)				
7(64bit) モデル	容量	4GB	8GB	4GB	8GB	
	空き スロット	2 (最大16GB増設可能)				
SSD	2.5インチ SATA 120GB×1 MLC NAND フラッシュ ※OSプリインストールモデルでは全領域がODドライブとなります。					
使用 部品	シャーシ メインボード	PCMB-SB300-C-R (08217ページ)		PCMB-SB330-CRM-R (08219ページ)		
BIOS	AMI BIOS					
チップセット	Intel B65			Intel Q67		
拡張スロット	PCI (32bit)×4			PCI (32bit)×2 PCI Express (x16)×1 PCI Express (x4)×1		
ウォッチドッグタイマ	256-level					
AC電源自動復旧機能	あり (BIOS設定)					
動作環境	温度: 0~40°C, 湿度: 0~85%RH (結露なきこと)					
外形寸法(mm)	330(W)×340(D)×136(H)					
ドライブ	選択モデル	ドライブなし			DVD搭載	
	DVD	Multi	-			5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±R DL(2層)/±RW CD-ROM/R/RW
	空きドライブベイ	フロント5.25インチ×1 フロント3.5インチ×1 内蔵3.5インチ×1			フロント3.5インチ×1 内蔵3.5インチ×1	

電源	400W SFX 電源	
	入力	90~265V(自動切替) (47~63Hz)
出力	定格電圧	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
	最大負荷電流(連続)	16A 16A 25A 0.5A 2A
	最大負荷電流(ピーク)	10A 20A 30A 0.5A
	最小負荷電流	0A
効率(平均)	82%	

I/O	インターフェース	ポート仕様	BBC-8200 シリーズ	BBC-8300 シリーズ
	内部 オンボード	SATA2.0	Ultra SATA/3000(3Gbps)対応 (7pin)	4※1
SATA3.0		Ultra SATA/6000(6Gbps)対応 (7pin)	0	1
IDE		Ultra DMA/33/66/100/133対応 (40pin 2ドライブサポート)	1	-
シリアル		RS-232 (10pinピンヘッダ)	3	3※2
USB		USB2.0 (10pinピンヘッダ)	2(1)※3	6(3)※3
筐体前面		USB	USB2.0 タイプA	2
PCI ブラケット	シリアル	RS-232 (D-Sub 9pinオス)	1	
	シリアル	RS-232/422/485 (D-Sub 9pinオス)	2	
I/Oパネル	キーボード	PS/2仕様 (ミニDIN 9pinオス)	1	1
	マウス	PS/2仕様 (ミニDIN 9pinオス)		1
	USB	USB2.0 タイプA (4pinメス)	6	4

※1 ドライブなしモデルは+1ポートです。  
 ※2 PCPU-COM, PCPU-COM2 (08239ページ)で増設可能  
 ※3 カッコ内はピンヘッダ数です。

表示機能	アクセラレータ	Intel HD Graphics /3000/2000(搭載するCPUに依存)
ビデオメモリ	256MB (DVMTにより動的に割当)	
最大解像度	アナログ	2048×1536 (1677万色)
	デジタル	1920×1200 (1677万色)
コネクタ形状	アナログ	HD-15 pinメス
	デジタル	DVI-I (DVI-D シグナルのみ)
VGA機能のDisable	不可 (リソースの開放はできません)	

※添付ドライブ未対応OSでは16色の表示になります。

LAN	対応シリーズ	BBC-8200シリーズ	BBC-8300シリーズ
	ネットワーク規格	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	
コントローラ	LAN1	RTL8111DL	Intel 82579LM
チップ	LAN2	RTL8111DL	RTL8111DL
ポート	RJ45×2		
通信速度	10/100/1000Mbps		
LAN機能のDisable	可能 (BIOS設定)		

サウンド機能	対応シリーズ	BBC-8200シリーズ	BBC-8300シリーズ
	コントローラチップ	Realtek AL886	Realtek ALC262
入出力 ポート	ラインIN		
	ラインOUT	RCAピンジャック※	RCAピンジャック
	マイクIN		
サウンド機能のDisable	可能 (BIOS設定)		

※5.1チャンネルオーディオドライバをインストールした場合、ラインINはリアスピーカ、ラインOUTはセンターおよびサブウーファースピーカ用接続端子となります。

## 付属品

①	ドライブ&マニュアルディスク	1枚
②	AC電源ケーブル	1本
③	マウント用L字ブラケット	2本
④	OSリカバリディスク	1枚

※OSなしモデルには④番は付属しません。  
 ※Windows 7モデルにはDSP版OSインストールディスクが添付されます。

## 関連情報

- ・PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 → [8029~8030ページ](#)
- ・PC技術情報: ドライブ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/>  
 関連情報をご覧ください。