



FAパソコン PCiX4

F A 計測 PC

中型PC
(ATXサイズ)



Core2Duo DVD搭載モデル



Pentium DC, Celeron DVD&FDD搭載モデル



納期

出荷日	
1~5台	3日目
6台~	都度見積

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品



長期供給!
国内設計ボード搭載! 低価格モデル!

- 長期供給を目指したFAPC(2016年頃まで供給予定)
- 国内設計ボード搭載のPCI×4スロットモデル
- フロントからファンフィルターの交換を行います。
- 縦置き・横置きのどちらも可能
- Core2Duo 3GHzモデルのみHDDリムーバブル仕様となっています。
- WindowsXPモデルはアクティベーションフリーとなっております。



ご注意

- ・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・FDD搭載モデルは在庫が無くなり次第販売中止となります。(2013年夏頃予定)



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスQCTセンターまでお問い合わせください。

Celeron 2.0Gモデル(メモリ: 1GB HDD: 320GB)				
型式	DVD	FDD	OS	単価
BBC-1200A-CE			OSなし	¥78,500
BBC-1200A-CED	●			¥83,500
BBC-1200A-CEF	●	●		¥89,500
BBC-1200A-CE-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥98,500
BBC-1200A-CED-XP	●			¥103,500
BBC-1200A-CEF-XP	●	●		¥109,500
BBC-1200A-CE-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥98,500
BBC-1200A-CED-XP-M	●			¥103,500
BBC-1200A-CEF-XP-M	●	●		¥109,500
BBC-1200A-CE-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥101,500
BBC-1200A-CED-W7	●			¥106,500
BBC-1200A-CEF-W7	●	●		¥112,500
BBC-1200A-CE-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥101,500
BBC-1200A-CED-W7-E	●			¥106,500
BBC-1200A-CEF-W7-E	●	●		¥112,500

※Windows7モデル選択時はメモリ: 2GB

Pentium DC 2.93Gモデル(メモリ: 1GB HDD: 320GB)				
型式	DVD	FDD	OS	単価
BBC-1200A-P2			OSなし	¥83,500
BBC-1200A-P2D	●			¥88,500
BBC-1200A-P2F	●	●		¥94,500
BBC-1200A-P2-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥103,500
BBC-1200A-P2D-XP	●			¥108,500
BBC-1200A-P2F-XP	●	●		¥114,500
BBC-1200A-P2-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥103,500
BBC-1200A-P2D-XP-M	●			¥108,500
BBC-1200A-P2F-XP-M	●	●		¥114,500
BBC-1200A-P2-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥106,500
BBC-1200A-P2D-W7	●			¥111,500
BBC-1200A-P2F-W7	●	●		¥117,500
BBC-1200A-P2-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥106,500
BBC-1200A-P2D-W7-E	●			¥111,500
BBC-1200A-P2F-W7-E	●	●		¥117,500

※Windows7モデル選択時はメモリ: 2GB

Core2Duo 3.0Gモデル(メモリ: 2GB HDD: 320GB)			
型式	DVD	OS	単価
BBC-1200A-C3		OSなし	¥108,500
BBC-1200A-C3D	●		¥113,500
BBC-1200A-C3-XP		日本語 WindowsXP Pro	¥128,500
BBC-1200A-C3D-XP	●		¥133,500
BBC-1200A-C3-XP-M		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥128,500
BBC-1200A-C3D-XP-M	●		¥133,500
BBC-1200A-C3-W7		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥131,500
BBC-1200A-C3D-W7	●		¥136,500
BBC-1200A-C3-W7-E		英語 Windows7 Pro 32bit	¥131,500
BBC-1200A-C3D-W7-E	●		¥136,500

※Windows XPマルチランゲージモデルの初期言語設定は英語です。選択可能言語は⑧169ページ(資料ページ)をご覧ください。

仕様

システム	型式	BBC-1200A-CEシリーズ	BBC-1200A-P2シリーズ	BBC-1200A-C3シリーズ
CPU		Intel Celeron 2.0GHz 440 (Conroe-L/FSB 800MHz/512KB)	Intel Pentium Dual-Core 2.93GHz E6500 (Wolfdale/FSB 1066MHz/2MB)	Intel Core2Duo 3.0GHz E8400 (Wolfdale/FSB 1333MHz/6MB)
システムメモリ		1GB(240pin DIMM DDR3-SDRAM PC3-10600) ※Windows 7のみ2GB、Dual Channel仕様		2GB(240pin DIMM DDR3-SDRAM PC3-10600) ※1GB×2枚搭載、Dual Channel仕様
増設メモリ		空きスロット×3(最大6GB増設可能) 240pin DIMM DDR3-SDRAM(ECC不可)		空きスロット×2(最大4GB増設可能) 240pin DIMM DDR3-SDRAM(ECC不可)
HDD		3.5インチ SATA 320GB×1 ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。 ※C3シリーズのみHDDリムーバブル仕様		
使用部品		シャーシ:PCBX-71J3-R(08308ページ)、メインボード:PCMB-MMQ440-R(08223ページ)		
シャーシ/FAN		フロント:8cm×1(吸込み)		
BIOS		AMI BIOS		
チップセット		Intel Q45		
拡張バススロット数		PCI(32bit)×4		
ウォッチドッグタイマ		256-level		
AC電源自動復旧機能		あり(BIOS設定)		
動作環境		温度:0~40℃、湿度:0~85%RH(結露なきこと)		
外形寸法(mm)		427(W)×427(D)×160(H)		

ドライブ	選択モデル	ドライブなし	DVD搭載	DVD/FDD搭載
DVD	Multi	—	5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±R DL(2層)/±RW CD-ROM/R/RW	
FDD		—	—	3.5インチ2モード×1
空きドライブベイ		フロント5.25インチ×1 フロント3.5インチ×2	フロント3.5インチ×2	フロント3.5インチ×1

電源	500W ATX 電源		入力					
	入力		90~265V(自動切替)(47~63Hz)					
	出力	定格電圧	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
		最大負荷電流(連続)	12A	12A	9A	0.25A	1.25A	
最大負荷電流(ピーク)		24A	24A	18A	0.5A	2.5A		
	最小電流	0.1A	0.2A	0.1A	0.0A	0.0A		
	効率(平均)	80%						

表示機能	アクセラレータ	チップセット内蔵
	ビデオメモリ	256MB(DVMTIにより自動的に割当)
	最大解像度	2048×1536(1.677万色)
	コネクタ形状	HD-15pinメス
	VGA機能のDisable	不可(リソースの開放はできません)

※添付ドライブ未対応OSでは16色の表示になります。

I/O	インターフェース	ポート数	ポート仕様
	内部 オンボード	SATA	4
FDD		1	最大2台 ※FDD未搭載モデルのみ
シリアル		3	RS-232C(10pinピンヘッダ) ※PCPU-COMJ(08239ページ)使用で増設可
パラレル		1	SPP/ECP/EPP(26pinピンヘッダ) ※PCMB-LPT(08239ページ)使用で増設可
USB		2	USB2.0(10pinピンヘッダ×1)
筐体前面	USB	2	USB2.0 タイプA(4pinメス)
PCI ブラケット	シリアル	1	RS-232C(D-sub 9pinオス)
I/Oパネル	シリアル	1	RS-232C(D-sub 9pinオス)
	キーボード	1	PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)
	マウス	1	PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)
	USB	8	USB2.0 タイプA(4pinメス)

※初期出荷状態ではDisableとなっております。増設するにはBIOS設定が必要です。

LAN	ネットワーク規格	10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
	コントローラチップ	Intel 82567LM Intel 82563L
	ポート	RJ45×2
	通信速度	10/100/1000Mbps
	LAN機能のDisable	可能(BIOS設定)

サウンド機能	コントローラチップ	Realtek ACL888
入出力 ポート	ラインIN	RCAピンジャック
	ラインOUT	
	マイクIN	
	CEN/LFE OUT	
	サラウンド OUT	
	サイドOUT	
	サウンド機能のDisable	可能(BIOS設定)

付属品

①	ドライブ&マニュアルディスク	1枚
②	AC電源ケーブル	1本

③	OSリカバリディスク	1枚
---	------------	----

※OSなしモデルには③番は付属しません。

※Windows 7モデルにはDSP版OSインストールディスクが添付されます。

関連情報

・PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 → [8049~8050ページ](#)

・PC技術情報: ドライブ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/>

関連情報をご覧ください。