



FAパソコン PCIx2 PCIex2

F A 計測 PC

中型PC
(ATXサイズ)



Core2Duo DVD搭載モデル



Pentium DC, Celeron DVD&FDD搭載モデル

無料 貸出 A023
長期 供給
ATX 電源
PCI
PCI Express
3.5" HDD

Delivery
 納期

出荷日	
1~5台	3日目
6台~	都度見積

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

ココが 特長 **長期供給!**
国内設計ボード搭載! 低価格モデル!

- 長期供給を目指したFAPC(2016年頃まで供給予定)
- 国内設計ボード搭載のPCIx2、PCI E×2スロットモデル
- フロントからファンフィルターの交換を行います。
- 縦置き・横置きのどちらも可能
- Core2Duo 3GHzモデルのみHDDリムーバブル仕様となります。
- WindowsXPモデルはアクティベーションフリーとなっております。認証不要です。



- ・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・FDD搭載モデルは在庫が無くなり次第販売中止となります。(2013年夏頃予定)



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスQCTセンターまでお問い合わせください。

Celeron 2.0Gモデル(メモリ:1GB HDD:320GB)				
型式	DVD	FDD	OS	単価
BBC-1300A-CE			OSなし	¥78,500
BBC-1300A-CED	●			¥83,500
BBC-1300A-CEF	●	●		¥89,500
BBC-1300A-CE-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥98,500
BBC-1300A-CED-XP	●			¥103,500
BBC-1300A-CEF-XP	●	●		¥109,500
BBC-1300A-CE-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥98,500
BBC-1300A-CED-XP-M	●			¥103,500
BBC-1300A-CEF-XP-M	●	●		¥109,500
BBC-1300A-CE-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥101,500
BBC-1300A-CED-W7	●			¥106,500
BBC-1300A-CEF-W7	●	●		¥112,500
BBC-1300A-CE-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥101,500
BBC-1300A-CED-W7-E	●			¥106,500
BBC-1300A-CEF-W7-E	●	●		¥112,500

※Windows7モデル選択時はメモリ:2GB

Pentium DC 2.93Gモデル(メモリ:1GB HDD:320GB)				
型式	DVD	FDD	OS	単価
BBC-1300A-P2			OSなし	¥83,500
BBC-1300A-P2D	●			¥88,500
BBC-1300A-P2F	●	●		¥94,500
BBC-1300A-P2-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥103,500
BBC-1300A-P2D-XP	●			¥108,500
BBC-1300A-P2F-XP	●	●		¥114,500
BBC-1300A-P2-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥103,500
BBC-1300A-P2D-XP-M	●			¥108,500
BBC-1300A-P2F-XP-M	●	●		¥114,500
BBC-1300A-P2-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥106,500
BBC-1300A-P2D-W7	●			¥111,500
BBC-1300A-P2F-W7	●	●		¥117,500
BBC-1300A-P2-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥106,500
BBC-1300A-P2D-W7-E	●			¥111,500
BBC-1300A-P2F-W7-E	●	●		¥117,500

※Windows7モデル選択時はメモリ:2GB

Core2Duo 3.0Gモデル(メモリ:2GB HDD:320GB)			
型式	DVD	OS	単価
BBC-1300A-C3		OSなし	¥108,500
BBC-1300A-C3D	●		¥113,500
BBC-1300A-C3-XP		日本語 WindowsXP Pro	¥128,500
BBC-1300A-C3D-XP	●		¥133,500
BBC-1300A-C3-XP-M		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥128,500
BBC-1300A-C3D-XP-M	●		¥133,500
BBC-1300A-C3-W7		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥131,500
BBC-1300A-C3D-W7	●		¥136,500
BBC-1300A-C3-W7-E		英語 Windows7 Pro 32bit	¥131,500
BBC-1300A-C3D-W7-E	●		¥136,500

※Windows XPマルチランゲージモデルの初期言語設定は英語です。選択可能言語は**08169ページ**(資料ページ)をご覧ください。

仕様

システム	型式	BBC-1300A-CEシリーズ	BBC-1300A-P2シリーズ	BBC-1300A-C3シリーズ
	CPU	Intel Celeron 2.0GHz 440 (Conroe-L/FSB 800MHz/512KB)	Intel Pentium Dual-Core 2.93GHz E6500 (Wolfdale/FSB 1066MHz/2MB)	Intel Core2Duo 3.0GHz E8400 (Wolfdale/FSB 1333MHz/6MB)
	システムメモリ	1GB(240pin DIMM DDR3-SDRAM PC3-10600) ※Windows 7のみ2GB、Dual Channel仕様		2GB(240pin DIMM DDR3-SDRAM PC3-10600) ※1GB×2枚搭載、Dual Channel仕様
	増設メモリ	空きスロット×3(最大6GB増設可能) 240pin DIMM DDR3-SDRAM(ECC不可)		空きスロット×2(最大4GB増設可能) 240pin DIMM DDR3-SDRAM(ECC不可)
	HDD	3.5インチ SATA 320GB×1 ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。 ※C3シリーズのみHDDリムーバブル仕様		
	使用部品	シャーシ:PCBX-71J3-R(08308ページ)、メインボード:PCMB-MMQ422-R(08225ページ)		
	シャーシFAN	フロント:8cm×1(吸込み)		
	BIOS	AMI BIOS		
	チップセット	Intel Q45		
	拡張バススロット数	PCI(32bit)×2、PCI Express(x16)×1、PCI Express(x4)×1		
	ウォッチドッグタイマ	256-level		
	AC電源自動復旧機能	あり(BIOS設定)		
	動作環境	温度:0~40℃、湿度:0~85%RH(結露なきこと)		
	外形寸法(mm)	427(W)×427(D)×160(H)		

ドライブ	選択モデル	ドライブなし	DVD搭載	DVD/FDD搭載
	DVD	Multi	—	5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±R DL(2層)/±RW CD-ROM/R/RW
	FDD	—	—	3.5インチ 2モード×1
	空きドライブベイ	フロント5.25インチ×1 フロント3.5インチ×2	フロント3.5インチ×2	フロント3.5インチ×1

電源	500W ATX 電源	入力	90~265V(自動切替)(47~63Hz)					
		出力	定格電圧	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
			最大負荷電流(連続)	12A	12A	9A	0.25A	1.25A
			最大負荷電流(ピーク)	24A	24A	18A	0.5A	2.5A
			最小電流	0.1A	0.2A	0.1A	0.0A	0.0A
効率(平均)	80%							

表示機能	アクセラレータ	チップセット内蔵
	ビデオメモリ	最大256MB(DVMTにより動的に割当)
	最大解像度	2048×1536(1,677万色)
	コネクタ形状	HD-15pinメス
	VGA機能のDisable	不可(リソースの開放はできません)

※添付ドライブ未対応OSでは16色の表示になります。

I/O	インターフェース	ポート数	ポート仕様	
	内部 オンボード	SATA	4	7pin UltraSATA/3000対応 ※ドライブなしモデルは5ポート
		FDD	1	最大2台 ※FDD未搭載モデルのみ
		シリアル	3	RS-232(10pinピンヘッダ) ※PCPU-COMJ(08239ページ)使用で増設可
		パラレル	1	SPP/ECP/EPP(26pinピンヘッダ) ※PCMB-LPT(08239ページ)使用で増設可
		USB	2	USB2.0(10pinピンヘッダ×1)
	筐体前面	USB	2	USB2.0 タイプA(4pinメス)
	PCI ブラケット	シリアル	1	RS-232(D-sub 9pinオス)
	I/Oパネル	シリアル	1	RS-232(D-sub 9pinオス)
		キーボード	1	PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)
マウス		1	PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)	
USB		8	USB2.0 タイプA(4pinメス)	

※初期出荷状態ではDisableとなっております。増設するにはBIOS設定が必要です。

LAN	ネットワーク規格	10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
	コントローラチップ	Intel 82567LM Intel 82563L
	ポート	RJ45×2
	通信速度	10/100/1000Mbps
	LAN機能のDisable	可能(BIOS設定)

サウンド	コントローラチップ	Realtek ACL888	
	入出力 ポート	ラインIN	RCAピンジャック
		ラインOUT	RCAピンジャック
		マイクIN SPD OUT	RCAピンジャック
	サンプリングレート	44.1k/48k/96k/192kHz	
サウンド機能のDisable	可能(BIOS設定)		

付属品

①	ドライブ&マニュアルディスク	1枚
②	AC電源ケーブル	1本

③	OSリカバリディスク	1枚
---	------------	----

※OSなしモデルには③番は付属しません。

関連情報

・PC技術情報:PC内部構造図/注意事項 → 8049~8050ページ

・PC技術情報:ドライブ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/>
関連情報をご覧ください。