

FAパソコン PCIx6 / PCIx4・PCIex3 SSD120GB & Core iモデル

FA計測PC

中型PC
(ATXサイズ)



無料
貸出
A023

長期
供給

ATX
電源

PCI

PCI
Express

2.5"
HDD

Delivery
納期

出荷日	
1~5台	3日目
6台~	都度見積

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

ココが
特長

長期供給!
Core i CPU、SSD搭載モデル!!

- 耐振動性、速いOS起動メリットのある高容量SSD(MLC)搭載
- PCI 6スロット / PCI 4スロット・PCIe 3スロット
の2タイプから拡張性用途に応じて選択可能
- OS : WindowsXP・7・OSなしの3タイプ
更にWindows7は32bit/64bit のいずれかから選択可能



- ・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・WindowsXPモデルは2016年12月までの販売となります。



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

PCI 6スロット / PCI Ex 1スロットモデル Core i3 : 3.3G SSD : 120GB				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-1600-S3-S120		2GB	OSなし	¥153,000
BBC-1600-S3D-S120	●		OSなし	¥158,000
BBC-1600-S3-S120-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥173,000
BBC-1600-S3D-S120-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥178,000
BBC-1600-S3-S120-XPM			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥173,000
BBC-1600-S3D-S120-XPM	●		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥178,000
BBC-1600-S3-S120-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥176,000
BBC-1600-S3D-S120-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥181,000
BBC-1600-S3-S120-W7E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥176,000
BBC-1600-S3D-S120-W7E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥181,000
BBC-1600-S3-S120-W76		4GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥176,000
BBC-1600-S3D-S120-W76	●		日本語 Windows7 Pro 64bit	¥181,000
BBC-1600-S3-S120-W76E			英語 Windows7 Pro 64bit	¥176,000
BBC-1600-S3D-S120-W76E	●		英語 Windows7 Pro 64bit	¥181,000

PCI 6スロット / PCI Ex 1スロットモデル Core i7 : 3.4G SSD : 120GB				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-1600-S7-S120		4GB	OSなし	¥175,000
BBC-1600-S7D-S120	●		OSなし	¥180,000
BBC-1600-S7-S120-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥195,000
BBC-1600-S7D-S120-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥200,000
BBC-1600-S7-S120-XPM			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥195,000
BBC-1600-S7D-S120-XPM	●		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥200,000
BBC-1600-S7-S120-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥198,000
BBC-1600-S7D-S120-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥203,000
BBC-1600-S7-S120-W7E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥198,000
BBC-1600-S7D-S120-W7E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥203,000
BBC-1600-S7-S120-W76		8GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥198,000
BBC-1600-S7D-S120-W76	●		日本語 Windows7 Pro 64bit	¥203,000
BBC-1600-S7-S120-W76E			英語 Windows7 Pro 64bit	¥198,000
BBC-1600-S7D-S120-W76E	●		英語 Windows7 Pro 64bit	¥203,000

PCI 4スロット / PCI Ex 3スロットモデル Core i3 : 3.3G SSD : 120GB				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-1400A-S3-S120		4GB	OSなし	¥150,000
BBC-1400A-S3D-S120	●		OSなし	¥155,000
BBC-1400A-S3-S120-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥170,000
BBC-1400A-S3D-S120-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥175,000
BBC-1400A-S3-S120-XPM			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥170,000
BBC-1400A-S3D-S120-XPM	●		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥175,000
BBC-1400A-S3-S120-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥173,000
BBC-1400A-S3D-S120-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥178,000
BBC-1400A-S3-S120-W7E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥173,000
BBC-1400A-S3D-S120-W7E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥178,000
BBC-1400A-S3-S120-W76		8GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥173,000
BBC-1400A-S3D-S120-W76	●		日本語 Windows7 Pro 64bit	¥178,000
BBC-1400A-S3-S120-W76E			英語 Windows7 Pro 64bit	¥173,000
BBC-1400A-S3D-S120-W76E	●		英語 Windows7 Pro 64bit	¥178,000

PCI 4スロット / PCI Ex 3スロットモデル Core i7 : 3.4G SSD : 120GB				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-1400A-S7-S120		4GB	OSなし	¥172,000
BBC-1400A-S7D-S120	●		OSなし	¥177,000
BBC-1400A-S7-S120-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥192,000
BBC-1400A-S7D-S120-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥197,000
BBC-1400A-S7-S120-XPM			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥192,000
BBC-1400A-S7D-S120-XPM	●		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥197,000
BBC-1400A-S7-S120-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥195,000
BBC-1400A-S7D-S120-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥200,000
BBC-1400A-S7-S120-W7E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥195,000
BBC-1400A-S7D-S120-W7E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥200,000
BBC-1400A-S7-S120-W76		8GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥195,000
BBC-1400A-S7D-S120-W76	●		日本語 Windows7 Pro 64bit	¥200,000
BBC-1400A-S7-S120-W76E			英語 Windows7 Pro 64bit	¥195,000
BBC-1400A-S7D-S120-W76E	●		英語 Windows7 Pro 64bit	¥200,000

仕様

システム	型式	BBC-1600-S3-S120シリーズ	BBC-1600-S7-S120シリーズ	BBC-1400A-S3-S120シリーズ	BBC-1400A-S7-S120シリーズ	
CPU		Intel Core i3 3.3GHz i3-2120 Sandy Bridge/GPU 850MHz/3MB	Intel Core i7 3.4GHz i7-2600 Sandy Bridge/GPU 850MHz/8MB	Intel Core i3 3.3GHz i3-2120 Sandy Bridge/GPU 850MHz/3MB	Intel Core i7 3.4GHz i7-2600 Sandy Bridge/GPU 850MHz/8MB	
メモリ	仕様	240pin DIMM DDR3-SDRAM(ECC不可) Dual Channel仕様 ※32bit 版Windows 7,XPモデルでは、OS上で認識されるメモリ容量は約3GBまでです。				
	XPモデル 7モデル	容量	2GB	4GB	2GB	4GB
		空き スロット	2 (最大16GB増設可能)		2 (最大8GB増設可能)	
	7(64bit) モデル	容量	4GB	8GB	4GB	8GB
空き スロット		2 (最大16GB増設可能)		2 (最大8GB増設可能)		
HDD		2.5インチ SATA 120GB×1 MLC NAND フラッシュ ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。				
使用 部品	シャーシ メインボード	PCMB-SB600-C-R (08203ページ)			PCMB-PB6511-R (08205ページ)	
BIOS		AMI BIOS				
チップセット		Intel B65				
拡張スロット		PCI (32bit)×6 PCI Express (x16)×1		PCI (32bit)×4 PCI Express (x16)×1 PCI Express (x4)×1 PCI Express (x1)×1		
ウォッチドッグタイマ		256-level		10,20,30,40,50,60sec		
AC電源自動復旧機能		あり (BIOS設定)				
動作環境		温度: 0~40℃, 湿度: 0~85%RH (結露なきこと)				
外形寸法(mm)		427(W)×427(D)×160(H)				

ドライブ	選択モデル	ドライブなし	DVD搭載
DVD	Multi	—	5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±R DL(2層)/±RW CD-ROM/R/RW
空きドライブベイ		フロント5.25インチ×2 フロント3.5インチ×1	フロント5.25インチ×1 フロント3.5インチ×1

電源	500W ATX 電源	入力						
		90~265V(自動切替)(47~63Hz)						
		出力	定格電圧	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
			最大負荷電流(連続)	12A	12A	9A	0.25A	1.25A
			最大負荷電流(ピーク)	24A	24A	18A	0.5A	2.5A
最小電流	0.1A		0.2A	0.1A	0.0A	0.0A		
効率(平均)	80%							

LAN	対応シリーズ	BBC-1600シリーズ	BBC-1400シリーズ	
	ネットワーク規格	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T		
	コントローラチップ	LAN1	RTL8111DL	Intel 82583V
		LAN2	RTL8111DL	Intel 82583V
	ポート	RJ45×2		
通信速度	10/100/1000Mbps			
LAN機能のDisable	可能 (BIOS設定)			

I/O	インターフェース	ポート仕様	BBC-1600 シリーズ	BBC-1400A シリーズ
				ポート数
内部 オンボード	SATA2.0	Ultra SATA/3000(3Gbps)対応 (7pin)	4※1	
	SATA3.0	Ultra SATA/6000(6Gbps)対応 (7pin)	0	
	IDE	Ultra DMA/33/66/100/133対応 (40pin 2ドライブサポート)	1	—
	シリアル	RS-232 (10pinピンヘッダ)	3	2※2
	パラレル	SPP/ECP/EPP(26pinピンヘッダ)	—	1※3
	USB	USB2.0 (10pin ピンヘッダ)	2(1)※4	2(1)※4
筐体前面	USB	USB2.0 タイプA	2	
I/Oパネル	シリアル	RS-232/422/485 (D-Sub 9pinオス)	2	1
	シリアル	RS-232 (D-Sub 9pinオス)	—	1
	キーボード	PS/2仕様 (ミニDIN 9pinオス)	—	1
	マウス	PS/2仕様 (ミニDIN 9pinオス)	1	1
	USB	USB2.0 タイプA (4pinメス)	6	4

サウンド機能	対応シリーズ	BBC-1600シリーズ	BBC-1400Aシリーズ	
	コントローラチップ	Realtek ALC886	Realtek ALC662-GR	
	入出力 ポート	ラインIN		
		ラインOUT	RCAピンジャック※	RCAピンジャック
		マイクIN		
サウンド機能のDisable	可能 (BIOS設定)			

※5.1チャンネルオーディオドライバをインストールした場合、ラインINはリアスピーカ、ラインOUTはセンターおよびサブウーファースピーカ用接続端子となります。

付属品

①	ドライブ&マニュアルディスク	1枚
②	AC電源ケーブル	1本
③	OSリカバリディスク	1枚

※OSなしモデルには③番は付属しません。

※Windows 7モデルにはDSP版OSインストールディスクが添付されます。

※1 ドライブなしモデルは5ポートです。

※2 PCPU-COM,PCPU-COM2 (08239ページ) 使用で増設可能

※3 PCMB-LPT (08239ページ) 使用で増設可能

※4 カッコ内はピンヘッダ数です。

表示機能	対応シリーズ	BBC-1600シリーズ	BBC-1400Aシリーズ
アクセラレータ		Intel® HD Graphics /3000/2000 (搭載するCPUに依存)	
ビデオメモリ		256MB (DVMTにより動的に割当)	
最大解像度(アナログ)		2048×1536 (1,677万色)	
最大解像度(デジタル)		1920×1200 (1,677万色)	
コネクタ形状(アナログ)		HD-15pinメス	
コネクタ形状(デジタル)		DVIH (DVI-D シグナルのみ)	DVI-D
VGA機能のDisable		不可 (リンクスの開放はできません)	

※添付ドライブ未対応OSでは16色の表示になります。

関連情報

・PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 → [8049~8050ページ](#)

・PC技術情報: ドライブ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/>

関連情報をご覧ください。