

FAパソコン PCIx6 / PCIx4・PCIe x3 RAIDモデル

FA計測PC

中型PC
 (ATXサイズ)



無料
 出荷
 A023

長期
 供給

ATX
 電源

PCI

PCI
 Express

RAID

2.5
 HDD

Delivery
 納期

出荷日

1~5台	3日目
6台~	都度見積

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

**ココが
 特長**

**長期供給!
 Core i搭載、高速処理RAIDモデル!**

- ハードディスク2台をミラーリング(RAID1)構築
- PCI 6スロット / PCI 4スロット・PCIe 3スロットの2タイプから拡張性用途に応じて選択可能
- OSはWindowsXP・7・OSなしの3タイプからお選び頂けます。
- 縦置き・横置き共に可能
- フロントからファンフィルターの交換可能
- WindowsXPはRAIDステータス確認はWindowsイベントログにてご確認頂けます。
 Windows7の場合、監視ソフトは右クリックでメニューのプロパティから管理者として実行をご選択下さい。
- HDDは1~2年でファームウェアが変更となります。
 保守用途購入をご希望の際はPCSHS-160GB54-R(08411ページ)をお買い求め頂きます様、お願い致します。

!
 ご注意

- ・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・WindowsXPモデルは2016年12月までの販売となります。

¥

※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスQCTセンターまでお問い合わせください。

PCI 6スロット/PCI Ex 1スロットモデル Core i3 : 3.3G HDD:160GBx2					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-1600-S3MR		2GB	OSなし	¥206,000	
BBC-1600-S3DMR	●			¥211,000	
BBC-1600-S3MR-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥226,000	
BBC-1600-S3DMR-XP	●			¥231,000	
BBC-1600-S3MR-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥226,000	
BBC-1600-S3DMR-XP-M	●			¥231,000	
BBC-1600-S3MR-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥229,000	
BBC-1600-S3DMR-W7	●			¥234,000	
BBC-1600-S3MR-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥229,000	
BBC-1600-S3DMR-W7-E	●			¥234,000	
BBC-1600-S3MR-W7-6			4GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥229,000
BBC-1600-S3DMR-W7-6	●				¥234,000
BBC-1600-S3MR-W7-6E		英語 Windows7 Pro 64bit		¥229,000	
BBC-1600-S3DMR-W7-6E	●			¥234,000	

PCI 6スロット/PCI Ex 1スロットモデル Core i7 : 3.4G HDD:160GBx2					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-1600-S7MR		4GB	OSなし	¥228,000	
BBC-1600-S7DMR	●			¥233,000	
BBC-1600-S7MR-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥248,000	
BBC-1600-S7DMR-XP	●			¥253,000	
BBC-1600-S7MR-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥248,000	
BBC-1600-S7DMR-XP-M	●			¥253,000	
BBC-1600-S7MR-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥251,000	
BBC-1600-S7DMR-W7	●			¥256,000	
BBC-1600-S7MR-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥251,000	
BBC-1600-S7DMR-W7-E	●			¥256,000	
BBC-1600-S7MR-W7-6			8GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥251,000
BBC-1600-S7DMR-W7-6	●				¥256,000
BBC-1600-S7MR-W7-6E		英語 Windows7 Pro 64bit		¥251,000	
BBC-1600-S7DMR-W7-6E	●			¥256,000	

PCI 4スロット/PCI Ex 3スロットモデル Core i3 : 3.3G HDD:160GBx2					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-1400A-S3MR		4GB	OSなし	¥203,000	
BBC-1400A-S3DMR	●			¥208,000	
BBC-1400A-S3MR-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥223,000	
BBC-1400A-S3DMR-XP	●			¥228,000	
BBC-1400A-S3MR-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥223,000	
BBC-1400A-S3DMR-XP-M	●			¥228,000	
BBC-1400A-S3MR-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥226,000	
BBC-1400A-S3DMR-W7	●			¥231,000	
BBC-1400A-S3MR-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥226,000	
BBC-1400A-S3DMR-W7-E	●			¥231,000	
BBC-1400A-S3MR-W7-6			8GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥226,000
BBC-1400A-S3DMR-W7-6	●				¥231,000
BBC-1400A-S3MR-W7-6E		英語 Windows7 Pro 64bit		¥226,000	
BBC-1400A-S3DMR-W7-6E	●			¥231,000	

PCI 4スロット/PCI Ex 3スロットモデル Core i7 : 3.4G HDD:160GBx2					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-1400A-S7MR		4GB	OSなし	¥225,000	
BBC-1400A-S7DMR	●			¥230,000	
BBC-1400A-S7MR-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥245,000	
BBC-1400A-S7DMR-XP	●			¥250,000	
BBC-1400A-S7MR-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥245,000	
BBC-1400A-S7DMR-XP-M	●			¥250,000	
BBC-1400A-S7MR-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥248,000	
BBC-1400A-S7DMR-W7	●			¥253,000	
BBC-1400A-S7MR-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥248,000	
BBC-1400A-S7DMR-W7-E	●			¥253,000	
BBC-1400A-S7MR-W7-6			8GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥248,000
BBC-1400A-S7DMR-W7-6	●				¥253,000
BBC-1400A-S7MR-W7-6E		英語 Windows7 Pro 64bit		¥248,000	
BBC-1400A-S7DMR-W7-6E	●			¥253,000	

2012.9
 ▼
 2013.8

仕様

システム		BBC-1600-S3MRシリーズ	BBC-1600-S7MRシリーズ	BBC-1400A-S3MRシリーズ	BBC-1400A-S7MRシリーズ
CPU		Intel Core i3 3.3GHz i3-2120 Sandy Bridge/GPU 850MHz/3MB	Intel Core i7 3.4GHz i7-2600 Sandy Bridge/GPU 850MHz/8MB	Intel Core i3 3.3GHz i3-2120 Sandy Bridge/GPU 850MHz/3MB	Intel Core i7 3.4GHz i7-2600 Sandy Bridge/GPU 850MHz/8MB
メモリー		240pin DIMM DDR3-SDRAM(ECC不可) Dual Channel仕様 ※32bit 版Windows 7,XPモデルでは、OS上で認識されるメモリー容量は約3GBまでです。			
メモリー	仕様				
	XPモデル 7モデル	容量 2GB	4GB	2GB	4GB
メモリー	7(64bit) モデル	空き スロット (最大16GB増設可能)	2	2	2
	容量 4GB	8GB	4GB	8GB	
HDD		2.5インチ SATA 160GB×2 ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。 ※HDDリムーバブル仕様			
使用 部品	シャーシ メインボード	PCBX-71 J3-R (08308ページ)			
BIOS		AMI BIOS			
チップセット		Intel B65			
拡張スロット		PCI (32bit)×6 PCI Express (x16)×1		PCI (32bit)×4 PCI Express (x16)×1 PCI Express (x4)×1 PCI Express (x1)×1	
ウォッチドッグタイマ		256-level		10,20,30,40,50,60sec	
AC電源自動復旧機能		あり (BIOS設定)			
動作環境		温度: 0~40℃, 湿度: 0~85%RH (結露なきこと)			
外形寸法 (mm)		427 (W)×427 (D)×160 (H)			

ドライブ		ドライブなし	DVD搭載
DVD	Multi	—	5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±RW (2層)/±RW CD-ROM/R/RW
空きドライブベイ		フロント5.25インチ×2	フロント5.25インチ×1

電源		90~265V(自動切替) (47~63Hz)					
500W ATX 電源	入力						
	出力	定格電圧	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
		最大負荷電流(連続)	12A	12A	9A	0.25A	1.25A
		最大負荷電流(ピーク)	24A	24A	18A	0.5A	2.5A
		最小電流	0.1A	0.2A	0.1A	0.0A	0.0A
効率(平均)		80%					

I/O		ポート仕様	BBC-1600 シリーズ	BBC-1400A シリーズ
インターフェース			ポート数	
内部 オンボード	SATA2.0	Ultra SATA/3000(3Gbps)対応 (7pin)	3※1	
	SATA3.0	Ultra SATA/6000(6Gbps)対応 (7pin)	1	
	IDE	Ultra DMA/33/66/100/133対応 (40pin 2ドライブサポート)	1	—
	シリアル	RS-232C(10pinピンヘッダ)	3	2※2
	パラレル	SPP/ECP/EPP(26pinピンヘッダ)	—	1※3
筐体前面	USB	USB2.0(10pinピンヘッダ)	2(1)※4	2(1)※4
	USB	USB2.0 タイプA	2	
I/Oパネル	シリアル	RS-232/422/485 (D-Sub 9pinオス)	2	1
	シリアル	RS-232 (D-Sub 9pinオス)	—	1
	キーボード	PS/2仕様 (ミニDIN 9pinオス)	1	1
	マウス	PS/2仕様 (ミニDIN 9pinオス)	1	1
	USB	USB2.0 タイプA (4pinメス)	6	4

※1 ドライブなしモデルは5ポートです。
 ※2 PCPU-COM, PCPU-COM2 (08239ページ) 使用で増設可能
 ※3 PCMB-LPT (08239ページ) 使用で増設可能
 ※4 カッコ内はピンヘッダ数です。

表示機能		BBC-1600シリーズ	BBC-1400Aシリーズ
対応シリーズ		BBC-1600シリーズ	
アクセラレータ		Intel® HD Graphics /3000/2000 (搭載するCPUに依存)	
ビデオメモリー		256MB (DVMTにより動的に割当)	
最大解像度(アナログ)		2048×1536 (1,677万色)	
最大解像度(デジタル)		1920×1200 (1,677万色)	
コネクタ形状(アナログ)		HD-15pinメス	
コネクタ形状(デジタル)		DVI-I (DVI-D シグナルのみ) DVI-D	
VGA機能のDisable		不可(リソースの開放はできません)	

※添付ドライブ(未対応OSでは16色の表示になります)。

LAN		BBC-1600シリーズ	BBC-1400Aシリーズ
対応シリーズ		BBC-1600シリーズ	
ネットワーク規格		10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	
コントローラ チップ	LAN1	RTL8111DL	Intel 82583V
	LAN2	RTL8111DL	Intel 82583V
ポート		RJ45×2	
通信速度		10/100/1000Mbps	
LAN機能のDisable		可能 (BIOS設定)	

サウンド機能		BBC-1600シリーズ	BBC-1400Aシリーズ
対応シリーズ		BBC-1600シリーズ	
コントローラチップ		Realtek ALC886	Realtek ALC662-GR
入出力 ポート	ラインIN	RCAピンジャック※	
	ラインOUT	RCAピンジャック	
	マイクIN	RCAピンジャック	
サウンド機能のDisable		可能 (BIOS設定)	

※5.1チャンネルオーディオドライブをインストールした場合、ラインINはリアスピーカ、ラインOUTはセンターおよびサブウーファースピーカ用接続端子となります。

付属品

①	ドライブ&マニュアルディスク	1枚
②	AC電源ケーブル	1本
③	OSリカバリディスク	1枚

※OSなしモデルには③番は付属しません。
 ※Windows 7モデルにはDSP版OSインストールディスクが添付されます。

関連情報

- PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 → [8049~8050ページ](#)
- PC技術情報: ドライブ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/>
関連情報をご覧ください。