



**FAパソコン PCIx6 PCIe x1 UPS電源モデル**

FA計測PC

中型PC (ATXサイズ)



無料 長期 ATX PCI PCI Express 3.5" HDD 貸出 A023 供給 電源

Delivery 納期

出荷日	
1~5台	<b>3日目</b>
6台~	<b>都度見積</b>

17時以降のご注文につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品



**長期供給!  
国内設計ボード搭載!**

- 電源をバッテリーでバックアップしているため、停電時でも瞬時時間ゼロでPCを自動的にシャットダウンします。
- 長期供給を目指したFAPC(2016年頃まで供給予定)
- 国内設計マザーボードを搭載したPCI6スロットモデル
- フロントからHDDの交換を行うことができます。
- 筐体は錆に強いSUS430ステンレス材を使用、無塗装のため塗装はがれの心配がありません。
- フロントに12cm吸込みファン×1と防塵フィルタ、リアに8cm吐出しファン×2を実装
- WindowsXPモデルはアクティベーションフリーとなっております。認証不要です。



- ・写真はDVD&FDD搭載モデルとなります。
- ・外觀及び仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・FDD搭載モデルは在庫が無くなり次第販売中止となります。(2013年夏頃予定)
- ・パソコン本体は縦置きに出来ません。
- ・電源/バッテリーを垂直方向に取り付けた場合、フレームとバッテリーバックの接合部に荷重がかかり、コネクタ破損が生じて液漏れが発生する危険性があります。
- ・電源通信ケーブルが正しく接続されていない場合、OS起動と同時にシャットダウン処理が開始されます。ご使用前に電源通信ケーブルを接続してください。
- ・Windows7インストールモデルには標準UPSサービスがございますので、リカバリーを行う際には添付専用ソフトのインストールをお願い致します。



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

Celeron 2.0Gモデル(メモリ:1GB HDD:250GB)				
型式	DVD	FDD	OS	単価
BBC-3000A-CEP			OSなし	¥149,500
BBC-3000A-CEPF	●	●		¥160,500
BBC-3000A-CEP-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥169,500
BBC-3000A-CEPF-XP	●	●		¥180,500
BBC-3000A-CEP-XP-M			マルチラングージ WindowsXP Pro	¥169,500
BBC-3000A-CEPF-XP-M	●	●		¥180,500
BBC-3000A-CEP-W7			Windows7 Pro 32bit	¥176,500
BBC-3000A-CEPF-W7	●	●		¥187,500
BBC-3000A-CEP-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥176,500
BBC-3000A-CEPF-W7-E	●	●		¥187,500

※Windows7モデル選択時はメモリ:2GB

Pentium DC 2.93Gモデル(メモリ:1GB HDD:250GB)				
型式	DVD	FDD	OS	単価
BBC-3000A-P2P			OSなし	¥154,500
BBC-3000A-P2PF	●	●		¥165,500
BBC-3000A-P2P-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥174,500
BBC-3000A-P2PF-XP	●	●		¥185,500
BBC-3000A-P2P-XP-M			マルチラングージ WindowsXP Pro	¥174,500
BBC-3000A-P2PF-XP-M	●	●		¥185,500
BBC-3000A-P2P-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥181,500
BBC-3000A-P2PF-W7	●	●		¥192,500
BBC-3000A-P2P-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥181,500
BBC-3000A-P2PF-W7-E	●	●		¥192,500

※Windows7モデル選択時はメモリ:2GB

Core2Duo 3.0Gモデル(メモリ:2GB HDD:250GB)			
型式	DVD	OS	単価
BBC-3000A-C3P		OSなし	¥169,500
BBC-3000A-C3PF	●		¥180,500
BBC-3000A-C3P-XP		日本語 WindowsXP Pro	¥189,500
BBC-3000A-C3PF-XP	●		¥200,500
BBC-3000A-C3P-XP-M		マルチラングージ WindowsXP Pro	¥189,500
BBC-3000A-C3PF-XP-M	●		¥200,500
BBC-3000A-C3P-W7		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥196,500
BBC-3000A-C3PF-W7	●		¥207,500
BBC-3000A-C3P-W7-E		英語 Windows7 Pro 32bit	¥196,500
BBC-3000A-C3PF-W7-E	●		¥207,500

※Windows XPマルチラングージモデルの初期言語設定は英語です。選択可能言語は**08169ページ**(資料ページ)をご覧ください。  
 ※Windows7インストールモデルには標準UPSサービスがございますので、リカバリーを行う際には添付専用ソフトのインストールをお願い致します。

2012.9  
2013.8

## 仕様

システム	型式	BBC-3000A-CEPシリーズ	BBC-3000A-P2Pシリーズ	BBC-3000A-C3Pシリーズ
	CPU	Intel Celeron 2.0GHz 440 (Conroe-L/FSB 800MHz/512KB)	Intel Pentium Dual-Core 2.93GHz E6500 (Wolfdale/FSB 1066MHz/2MB)	Intel Core2Duo 3.0GHz E8400 (Wolfdale/FSB 1333MHz/6MB)
	システムメモリ	1GB(240pin DIMM DDR3-SDRAM PC3-10600) ※Windows 7のみ2GB、Dual Channel仕様		2GB(240pin DIMM DDR3-SDRAM PC3-10600) ※1GB×2枚搭載、Dual Channel仕様
	増設メモリ	空きスロット×3(最大6GB増設可能) 240pin DIMM DDR3-SDRAM(ECC不可)		空きスロット×2(最大4GB増設可能) 240pin DIMM DDR3-SDRAM(ECC不可)
	HDD	3.5インチ SATA 250GB×1 ※OSブリンストールモデルでは全領域がCドライブとなります。		
	使用部品	シャーシ: PCBX-SL4A (08306ページ)、メインボード: PCMB-MAQ461-R (08209ページ)		
	シャーシ/FAN	フロント: 12cm×1 (吸込み) リア: 8cm×2 (吐出)		
	BIOS	AMI BIOS		
	チップセット	Intel Q45		
	拡張バススロット数	PCI(32bit)×6、PCI Express(x16)×1		
	ウォッチドッグタイマ	256-level		
	AC電源自動復旧機能	あり(BIOS設定)		
動作環境	温度: 0~40℃、湿度: 0~85%RH(結露なきこと)			
外形寸法(mm)	427(W)×461(D)×177.5(H)			

ドライブ	選択モデル	ドライブなし	DVD搭載	DVD/FDD搭載
	DVD	Multi	—	5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±R DL(2層)/±RW CD-ROM/R/RW
	FDD	—	—	3.5インチ 2モード×1
	空きドライブベイ	フロント3.5インチ×1 フロント5.25インチ×1 内蔵3.5インチ×2	フロント3.5インチ×1 内蔵3.5インチ×2	内蔵3.5インチ×1

フロア  
マウントPC  
 ステンレス製  
フロア  
マウントPC

電源	520W ATX 電源	入力	AC	85~264V(自動切替)(47~63Hz)					
			DC	24V(専用バッテリーパックに対応)					
		出力	最大負荷電流(連続)	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	+2.0A
				20A	24A	30A	0.5A	2.0A	
			最大出力電流(連続)	150W		360W	6W	10W	
				合計 390W					合計 400W
最大負荷電流(ピーク)	30A	30A	35A	0.5A	2.5A	12.5W			
	200W		420W	6W	合計 507.5W				
最大出力電流(ピーク)		合計 520W							
最小負荷電流		—							

表示機能	アクセラレータ	チップセット内蔵
	ビデオメモリ	256MB(DVMTにより自動的に割当)
	最大解像度	2048×1536(1.677万色)
	コネクタ形状	HD-15pinメス
	VGA機能のDisable	不可(リソースの開放はできません)

※添付ドライブ未対応OSでは16色の表示になります。

LAN	ネットワーク規格	10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
	コントローラチップ	Intel 82567LM
	ポート	Intel 82563L
	ポート	RJ45×2
通信速度	10/100/1000Mbps	
LAN機能のDisable	可能(BIOS設定)	

サウンド	コントローラチップ	Realtek ACL888	
	入出力ポート	ラインIN	RCAピンジャック
		ラインOUT	RCAピンジャック
		マイクIN SPD OUT	RCAピンジャック
	サンプリングレート	44.1k/48k/96k/192kHz	
サウンド機能のDisable	可能(BIOS設定)		

バッテリー	使用バッテリー	密閉型鉛蓄電池 12V×2直列
	公称バッテリー電圧	24V
	定格容量	2.3Ah
	内蔵ヒューズ定格	30A 32V
	充電時間	約10時間(完全放電~満充電)
	バックアップ時間	全負荷約3分

I/O	インターフェース	ポート数	ポート仕様	
	内部 オンボード	SATA	4	7pin UltraSATA/3000対応 ※ドライブなしモデルは5ポート
		FDD	1	最大2台 ※FDD未搭載モデルのみ
		シリアル	1	RS-232/422/485 (14pinピンヘッダ、ジャンプ(設定で切替可))
		シリアル	3	RS-232(10pinピンヘッダ) ※PCPU-COMJ(08239ページ)使用で増設可能
		パラレル	1	SPP/ECP/EPP(26pinピンヘッダ) ※PCMB-LPT(08239ページ)使用で増設可能
		USB	4	USB2.0(10pinピンヘッダ×2)
	筐体前面	USB	2	USB2.0 タイプA(4pinメス)
	PCI ブラケット	シリアル	1	RS-232(D-sub 9pinオス)
		シリアル	0	RS-232(D-sub 9pinオス) ※電源通信ケーブルを接続するため使用できません。
	I/Oパネル	キーボード	1	PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)
		マウス	1	PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)
USB		8	USB2.0 タイプA(4pinメス)	
USB		8	USB2.0 タイプA(4pinメス)	

※初期出荷状態ではDisableとなっております。増設する際にはBIOS設定が必要です。

## 付属品

①	ドライブ&マニュアルディスク	1枚
②	AC電源ケーブル	1本
③	UPS管理ソフト&電源通信ケーブル	1式

④	電源通信ケーブル	1枚
⑤	OSリカバリディスク	1枚

※Windows 7モデルのみ③番が付属し、④番は付属しません。  
 ※OSなしモデルには⑤番は付属しません。  
 Windows 7モデルにはDSP版OSインストールディスクが添付されます。

## 関連情報

・PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 → [8075~8076ページ](#)

・PC技術情報: ドライブ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/>  
 関連情報をご覧ください。