

**FAパソコン PCIX6 / PCIX3・PCIex4 RAIDモデル**

無料  
貸出  
AD23

長期  
供給

ATX  
電源

PCI

PCI  
Express

RAID

3.5"  
HDD

Delivery  
納期



出荷日	
1~5台	<b>3日目</b>
6台~	<b>都度見積</b>

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

ココが  
特長

**長期供給!  
国内設計ボード搭載、RAIDモデル!**

- ハードディスク2台をミラーリング(RAID1)構築
- PCI 6スロット / PCI 3スロット・PCIe 4スロットの2タイプから拡張性用途に応じて選択可能
- OSはWindowsXP・7・OSなしの3タイプからお選び頂けます。
- 前面120mm角のファン・防塵フィルター  
背面80mm角ファン2個実装
- WindowsXPモデルはアクティブバージョンフリーとなっており認証不要です。
- WindowsXPはRAIDステータス確認はWindowsイベントログにてご確認頂けます。  
Windows 7 の場合、監視ソフトは右クリックでメニューのプロパティから管理者として実行をご選択下さい。
- HDDは1~2年でファームウェアが変更となります。  
保守用途購入をご希望の際はPCSH-500GB72W-R(08411ページ)をお買い求め頂きます様、お願い致します。
- 筐体は錆に強いSUS430ステンレス・無塗装



- ・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・WindowsXPモデルは2016年12月までの販売となります。



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスQCTセンターまでお問合わせください。

PCI 6スロット / PCI Ex 1スロットモデル Celeron : 2.0G HDD : 500GBx2				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-3000A-CEMR		1GB	OSなし	¥179,000
BBC-3000A-CEDMR	●			¥184,000
BBC-3000A-CEMR-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥199,000
BBC-3000A-CEDMR-XP	●			¥204,000
BBC-3000A-CEMR-XP-M		マルチランゲージ WindowsXP Pro	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥199,000
BBC-3000A-CEDMR-XP-M	●			¥204,000
BBC-3000A-CEMR-W7		2GB	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥202,000
BBC-3000A-CEDMR-W7	●			¥207,000
BBC-3000A-CEMR-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥202,000
BBC-3000A-CEDMR-W7-E	●			¥207,000

PCI 6スロット / PCI Ex 1スロットモデル Core2Duo : 3.0G HDD : 500GBx2				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-3000A-C3MR		2GB	OSなし	¥194,000
BBC-3000A-C3DMR	●			¥199,000
BBC-3000A-C3MR-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥214,000
BBC-3000A-C3DMR-XP	●			¥219,000
BBC-3000A-C3MR-XP-M		マルチランゲージ WindowsXP Pro	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥214,000
BBC-3000A-C3DMR-XP-M	●			¥219,000
BBC-3000A-C3MR-W7		2GB	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥217,000
BBC-3000A-C3DMR-W7	●			¥222,000
BBC-3000A-C3MR-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥217,000
BBC-3000A-C3DMR-W7-E	●			¥222,000

PCI 3スロット / PCI Ex 4スロットモデル Celeron : 2.0G HDD : 500GBx2				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-3100A-CEMR		1GB	OSなし	¥179,000
BBC-3100A-CEDMR	●			¥184,000
BBC-3100A-CEMR-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥199,000
BBC-3100A-CEDMR-XP	●			¥204,000
BBC-3100A-CEMR-XP-M		マルチランゲージ WindowsXP Pro	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥199,000
BBC-3100A-CEDMR-XP-M	●			¥204,000
BBC-3100A-CEMR-W7		2GB	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥202,000
BBC-3100A-CEDMR-W7	●			¥207,000
BBC-3100A-CEMR-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥202,000
BBC-3100A-CEDMR-W7-E	●			¥207,000

PCI 3スロット / PCI Ex 4スロットモデル Core2Duo : 3.0G HDD : 500GBx2				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-3100A-C3MR		2GB	OSなし	¥194,000
BBC-3100A-C3DMR	●			¥199,000
BBC-3100A-C3MR-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥214,000
BBC-3100A-C3DMR-XP	●			¥219,000
BBC-3100A-C3MR-XP-M		マルチランゲージ WindowsXP Pro	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥214,000
BBC-3100A-C3DMR-XP-M	●			¥219,000
BBC-3100A-C3MR-W7		2GB	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥217,000
BBC-3100A-C3DMR-W7	●			¥222,000
BBC-3100A-C3MR-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥217,000
BBC-3100A-C3DMR-W7-E	●			¥222,000

FA計測PC

中型PC  
(ATXサイズ)

フルカスタム  
PC

小型PC

中型PC  
(ATXサイズ)

19インチ  
ラックマウント  
PC

## 仕様

システム		型式	BBC-3000A-CEMRシリーズ	BBC-3000A-C3MRシリーズ	BBC-3100A-CEMRシリーズ	BBC-3100A-C3MRシリーズ
CPU			Intel Celeron 2.0GHz 440 Conroe-L/FSB 800MHz/512KB	Intel Core2Duo 3.0GHz E8400 Wolfdale/FSB 1333MHz/6MB	Intel Celeron 2.0GHz 440 Conroe-L/FSB 800MHz/512KB	Intel Core2Duo 3.0GHz E8400 Wolfdale/FSB 1333MHz/6MB
メモリ		仕様	240pin DIMM DDR3-SDRAM(ECC不可) 2GB搭載モデルはDual Channel仕様 ※2Gbitメモリ(1GB=4枚チップ構成、2GB=片面8枚チップ構成)には対応していません。メモリの仕様をご確認ください。			
		XP	1GB	2GB	1GB	2GB
		7	2GB	2GB	2GB	2GB
		空きスロット	3 (最大6GB増設可能)	2 (最大4GB増設可能)	3 (最大6GB増設可能)	2 (最大4GB増設可能)
HDD			3.5インチ SATA 500GB×2(RAID1) ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。 ※HDDリムーバブル仕様			
使用部品		シャーシ メインボード	PCBX-SL4A(08306ページ) PCMB-MAQ461-R(08209ページ) PCMB-MAQ434-R(08211ページ)			
BIOS			AMI BIOS			
チップセット			Intel Q45			
拡張スロット			PCI (32bit)×6		PCI (32bit)×3 PCI Express (x16)×1 PCI Express (x4)×3	
ウォッチドッグタイマ			256-level			
AC電源自動復旧機能			あり (BIOS設定)			
動作環境			温度: 0~40℃、湿度: 0~85%RH (結露なきこと)			
外形寸法(mm)			427(W)×461(D)×177.5(H)			

ドライブ		選択モデル	ドライブなし	DVD搭載
DVD	Multi		—	5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±R DL(2層)/±RW CD-ROM/R/RW
空きドライブベイ			フロント5.25インチ×1 フロント3.5インチ×1、内蔵3.5インチ×1	フロント3.5インチ×1、内蔵3.5インチ×1

電源	500W ATX 電源	入力	90~265V(自動切替)(47~63Hz)					
		出力	定格電圧	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
			最大負荷電流(連続)	12A	12A	9A	0.25A	1.25A
			最大負荷電流(ピーク)	24A	24A	18A	0.5A	2.5A
			最小電流	0.1A	0.2A	0.1A	0.0A	0.0A
効率(平均)		80%						

I/O	インターフェース	ポート数	ポート仕様
	内部 オンボード	SATA	4
FDD		1	最大2台 ※FDD未搭載モデルのみ
シリアル		3	RS-232(10pinピンヘッド) ※PCPU-COMJ(08239ページ)使用で増設可
パラレル		1	SPP/ECP/EPP(26pinピンヘッド) ※PCMB-LPT(08239ページ)使用で増設可
USB		2	USB2.0(10pinピンヘッド×1)
筐体前面	USB	2	USB2.0 タイプA(4pinメス)
PCI ブラケット	シリアル	1	RS-232(D-sub 9pinオス)
	シリアル	1	RS-232(D-sub 9pinオス)
I/Oパネル	キーボード	1	PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)
	マウス	1	PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)
	USB	8	USB2.0 タイプA(4pinメス)

※初期出荷状態ではDisableとなっております。増設する際にはBIOS設定が必要です。

表示機能	アクセラレータ	チップセット内蔵
	ビデオメモリ	256MB(DVMTにより自動的に割当)
	最大解像度	2048×1536(1.677万色)
	コネクタ形状	HD-15pinメス
	VGA機能のDisable	不可(リソースの開放はできません)

※添付ドライブ未対応OSでは16色の表示になります。

LAN	ネットワーク規格	10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T	
	コントローラ	LAN1	Intel 82567LM
	チップ	LAN2	Intel 82563L
	ポート	RJ45×2	
	通信速度	10/100/1000Mbps	
LAN機能のDisable	可能(BIOS設定)		

サウンド機能	コントローラチップ	Realtek ACL888		
	入出力 ポート	ラインIN	RCAピンジャック	
		ラインOUT		
		マイクIN		
		CEN/LFE OUT		
		サラウンド OUT		
サイドOUT				
サウンド機能のDisable	可能(BIOS設定)			

## 付属品

①	ドライブ&マニュアルディスク	1枚
②	AC電源ケーブル	1本
③	マウント用取付ブラケット	2本
④	OSリカバリディスク	1枚

※OSなしモデルには④番は付属しません。

※Windows7モデルにはDSP版OSインストールディスクが添付されます。

## 関連情報

・PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 ⇒ [8075~8076ページ](#)

・PC技術情報: ドライブ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル ⇒ <http://jp.misumi-ec.com/el/>

関連情報をご覧ください。