

FAパソコン PCIx6 / PCIx3・PCIe x4 Xeon・Core i / RAIDモデル

FA計測PC

中型PC  
(ATXサイズ)



無料  
貸出  
A023

長期  
供給

ATX  
電源

PCI

PCI  
Express

RAID

3.5"  
HDD



Delivery  
納期

出荷日

1~5台	<b>3日目</b>
6台~	<b>都度見積</b>

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

ココが  
特長

長期供給!

Xeon/Core i搭載、高速処理RAIDモデル!

- ハードディスク2台をミラーリング(RAID1)構築
- PCI 6スロット / PCI 3スロット・PCIe 4スロット の2タイプ  
(※PCI 4スロット・PCIe 3スロットはリコー製マザーボード)
- 前面120mm角のファン・防塵フィルター  
背面80mm角ファン2個実装
- WindowsXPモデルはアクティベーションフリーとなっており認証  
不要です。
- WindowsXPはRAIDステータス確認はWindowsイベントログにて  
ご確認頂けます。  
Windows 7 の場合、監視ソフトは右クリックでメニューのプロパ  
ティから管理者として実行をご選択下さい。
- HDDは1~2年でファームウェアが変更となります。  
保守用途購入をご希望の際はPCSH-500GB72W-R(08411  
ページ)をお買い求め頂きます様、お願い致します。
- 筐体は錆に強いSUS430ステンレス・無塗装



ご注意

- ・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・WindowsXPモデルは2016年12月までの販売となります。



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問  
合わせください。

PCI 6スロット / PCI Ex 1スロットモデル Core i3 : 3.3G HDD : 500GBx2				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-3600-S3MR		2GB	OSなし	¥216,000
BBC-3600-S3DMR	●		OSなし	¥221,000
BBC-3600-S3MR-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥236,000
BBC-3600-S3DMR-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥241,000
BBC-3600-S3MR-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥236,000
BBC-3600-S3DMR-XP-M	●		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥241,000
BBC-3600-S3MR-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥239,000
BBC-3600-S3DMR-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥244,000
BBC-3600-S3MR-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥239,000
BBC-3600-S3DMR-W7-E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥244,000
BBC-3600-S3MR-W7-6			日本語 Windows7 Pro 64bit	¥239,000
BBC-3600-S3DMR-W7-6	●		日本語 Windows7 Pro 64bit	¥244,000
BBC-3600-S3MR-W7-6E			英語 Windows7 Pro 64bit	¥239,000
BBC-3600-S3DMR-W7-6E	●		英語 Windows7 Pro 64bit	¥244,000

PCI 6スロット / PCI Ex 1スロットモデル Core i7 : 3.4G HDD : 500GBx2				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-3600-S7MR		4GB	OSなし	¥238,000
BBC-3600-S7DMR	●		OSなし	¥243,000
BBC-3600-S7MR-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥258,000
BBC-3600-S7DMR-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥263,000
BBC-3600-S7MR-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥258,000
BBC-3600-S7DMR-XP-M	●		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥263,000
BBC-3600-S7MR-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥261,000
BBC-3600-S7DMR-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥266,000
BBC-3600-S7MR-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥261,000
BBC-3600-S7DMR-W7-E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥266,000
BBC-3600-S7MR-W7-6			日本語 Windows7 Pro 64bit	¥261,000
BBC-3600-S7DMR-W7-6	●		日本語 Windows7 Pro 64bit	¥266,000
BBC-3600-S7MR-W7-6E			英語 Windows7 Pro 64bit	¥261,000
BBC-3600-S7DMR-W7-6E	●		英語 Windows7 Pro 64bit	¥266,000

PCI 4スロット / PCI Ex 3スロットモデル Core i3 : 3.3G HDD : 500GBx2				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-3700-S3MR		4GB	OSなし	¥238,000
BBC-3700-S3DMR	●		OSなし	¥243,000
BBC-3700-S3MR-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥258,000
BBC-3700-S3DMR-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥263,000
BBC-3700-S3MR-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥258,000
BBC-3700-S3DMR-XP-M	●		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥263,000
BBC-3700-S3MR-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥261,000
BBC-3700-S3DMR-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥266,000
BBC-3700-S3MR-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥261,000
BBC-3700-S3DMR-W7-E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥266,000
BBC-3700-S3MR-W7-6			日本語 Windows7 Pro 64bit	¥261,000
BBC-3700-S3DMR-W7-6	●		日本語 Windows7 Pro 64bit	¥266,000
BBC-3700-S3MR-W7-6E			英語 Windows7 Pro 64bit	¥261,000
BBC-3700-S3DMR-W7-6E	●		英語 Windows7 Pro 64bit	¥266,000

PCI 4スロット / PCI Ex 3スロットモデル Xeon : 3.4G HDD : 500GBx2				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-3700-X7MR		4GB	OSなし	¥260,000
BBC-3700-X7DMR	●		OSなし	¥265,000
BBC-3700-X7MR-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥280,000
BBC-3700-X7DMR-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥285,000
BBC-3700-X7MR-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥280,000
BBC-3700-X7DMR-XP-M	●		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥285,000
BBC-3700-X7MR-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥283,000
BBC-3700-X7DMR-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥288,000
BBC-3700-X7MR-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥283,000
BBC-3700-X7DMR-W7-E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥288,000
BBC-3700-X7MR-W7-6			日本語 Windows7 Pro 64bit	¥283,000
BBC-3700-X7DMR-W7-6	●		日本語 Windows7 Pro 64bit	¥288,000
BBC-3700-X7MR-W7-6E			英語 Windows7 Pro 64bit	¥283,000
BBC-3700-X7DMR-W7-6E	●		英語 Windows7 Pro 64bit	¥288,000

2012.9  
▼  
2013.8

## 仕様

システム		BBC-3600-S3MRシリーズ	BBC-3600-S7MRシリーズ	BBC-3700-S3MRシリーズ	BBC-3700-X7MRシリーズ
型式		BBC-3600-S3MRシリーズ	BBC-3600-S7MRシリーズ	BBC-3700-S3MRシリーズ	BBC-3700-X7MRシリーズ
CPU		Intel Core i3 3.3GHz i3-2120 Sandy Bridge/GPU 850MHz/3MB	Intel Core i7 3.4GHz i7-2600 Sandy Bridge/GPU 850MHz/8MB	Intel Core i3 3.3GHz i3-2120 Sandy Bridge/GPU 850MHz/3MB	Intel Xeon 3.4GHz E3-1275 Sandy Bridge/GPU 850MHz/8MB
メモリー		240pin DIMM DDR3-SDRAM(ECC不可) Dual Channel仕様 ※32bit 版Windows 7, XPモデルでは、OS上で認識されるメモリー容量は約3GBまでです。			
メモリー	仕様	2GB   4GB   2GB   4GB			
	XPモデル 7モデル	2 (最大16GB増設可能)		2 (最大8GB増設可能)	
メモリー	容量	4GB   8GB   4GB   8GB			
	7(64bit) モデル	2 (最大16GB増設可能)		2 (最大8GB増設可能)	
HDD		3.5インチ SATA 500GB×2(RAID1) ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。 ※リムーバブルHDD仕様			
使用 部品	シャーシ メインボード	PCMB-SB600-C-R (08203ページ)		PCMB-FB18 (08207ページ)	
BIOS		AMI BIOS			
チップセット		Intel B65		Intel C206	
拡張スロット		PCI (32bit)×6 PCI Express (x16)×1		PCI×4 PCIe(x16)×1 PCIe(x4)×1 PCI(x1)×1	
ウォッチドッグタイマ		256-level			
AC電源自動復旧機能		あり (BIOS設定)			
動作環境		温度: 0~40℃, 湿度: 0~85%RH (結露なきこと)			
外形寸法(mm)		427(W)×461(D)×177.5(H)			

ドライブ		ドライブなし	DVD搭載
DVD	Multi	—	5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±R DL (2層)/±RW CD-ROM/R/RW
空きドライブベイ		フロント5.25インチ×1 フロント3.5インチ×1、内蔵3.5インチ×1	フロント3.5インチ×1、内蔵3.5インチ×1

電源	500W ATX 電源	入力					
		90~265V(自動切替) (47~63Hz)					
出力	定格電圧	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
	最大負荷電流(連続)	12A	12A	9A	0.25A	1.25A	
	最大負荷電流(ピーク)	24A	24A	18A	0.5A	2.5A	
	最小電流	0.1A	0.2A	0.1A	0.0A	0.0A	
効率(平均)		80%					
規格		CUL/UL, CSA, TUV, NEMKO, FCC, EMC					

LAN	対応シリーズ		BBC-3600シリーズ	BBC-3700シリーズ
	ネットワーク規格	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T		
コントローラ	LAN1	RTL8111DL	Intel WG82579LM	
	LAN2	RTL8111DL	Intel WG82574L	
ポート	RJ45×2			
通信速度	10/100/1000Mbps			
LAN機能のDisable	可能 (BIOS設定)			

I/O	インターフェース		ポート仕様	BBC-3600	BBC-3700
				ポート数	
内部 オンボード	SATA2.0	Ultra SATA/3000(3Gbps)対応 (7pin)		4※1	3※1
	SATA3.0	Ultra SATA/6000(6Gbps)対応 (7pin)		0	1
	IDE	Ultra DMA/33/66/100/133対応 (40pin 2ドライブサポート)		1	—
	シリアル	RS-232 (10pinピンヘッダ)		3※2	2※3
	USB	USB2.0 (10pinピンヘッダ)		2(1)※4	
筐体前面	USB	USB2.0 タイプA		2	
I/O(パネル)	シリアル	RS-232/422/485 (D-Sub 9pinオス)		2	—
	シリアル	RS-232 (D-Sub 9pinオス)		—	2
	キーボード	PS/2仕様 (ミニDIN 9pinオス)		1	1
	マウス	PS/2仕様 (ミニDIN 9pinオス)		1	1
	USB	USB2.0 タイプA (4pinメス)		6	4

サウンド機能	対応シリーズ		BBC-3600シリーズ	BBC-3700シリーズ
	ネットワークチップ	Realtek ALC886		
入出力 ポート	ラインIN	RCAピンジャック※		
	ラインOUT	RCAピンジャック		
	マイクIN	RCAピンジャック		
サウンド機能のDisable 可能 (BIOS設定)				

※5.1チャンネルオーディオドライバをインストールした場合、ラインINはリアスピーカ、ラインOUTはセンターおよびサブウーファースピーカ用接続端子となります。

## 付属品

①	ドライブ&マニュアルディスク	1枚
②	AC電源ケーブル	1本
③	OSリカバリディスク	1枚

※OSなしモデルには③番は付属しません。

※Windows 7モデルにはDSP版OSインストールディスクが添付されます。

※1 ドライブなしモデルは+1ポートです。

※2 PCPU-COM(J) (08239ページ) 使用で増設可能

※3 PCPU-COM (08239ページ) 使用で増設可能。PCPU-COM2はご使用になれません。

※4 カッコ内はピンヘッダ数です。

表示機能	BBC-3600シリーズ	BBC-3700シリーズ
対応シリーズ	BBC-3600シリーズ	BBC-3700シリーズ
アクセラレータ	Intel® HD Graphics /3000/2000 (搭載するCPUに依存)	
ビデオメモリ	256MB (DVMTにより動的に割当)	
最大解像度(アナログ)	2048×1536 (1,677万色)	1920×1080 (1,677万色)
最大解像度(デジタル)	1920×1200 (1,677万色)	1920×1080 (1,677万色)
コネクタ形状(アナログ)	HD-15pinメス	
コネクタ形状(デジタル)	DVI-I (DVI-D シグナルのみ)	DVI-D (Single Linkのみ対応)
VGA機能のDisable	不可 (リソースの開放はできません)	

※添付ドライブ未対応OSでは16色の表示になります。

## 関連情報

・PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 → 8075~8076ページ

・PC技術情報: ドライブ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/>

関連情報をご覧ください。