

FAパソコン PCIX6 / PCIX3・PCIeX4 RAIDモデル

FA計測PC

19インチラックマウントPC

無料貸出 AD23 EIA 4U 長期供給 ATX 電源 PCI PCI Express 3.5" HDD RAID

Delivery 納期



出荷日	
1~5台	3日目
6台~	都度見積

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

**ココが特長** 長期供給! 国内設計ボード搭載、低価格RAIDモデル!

- ハードディスク2台をミラーリング(RAID1)構築
- PCI 6スロット / PCI 3スロット・PCIe 4スロットの2タイプから拡張用途に応じて選択可能
- OSはWindowsXP・7・OSなしの3タイプからお選び頂けます。
- 前面120mm角のファン・防塵フィルター実装
- 取っ手を取り外し、縦置きも可能
- WindowsXPモデルはアクティベーションフリーとなっており認証不要です。
- WindowsXPはRAIDステータス確認はWindowsイベントログにてご確認頂けます。  
Windows 7 の場合、監視ソフトは右クリックでメニューのプロパティから管理者として実行をご選択下さい。
- HDDは1~2年でファームウェアが変更となります。  
保守用途購入をご希望の際はPCSH-500GB72W-R(08411ページ)をお買い求め頂きます様、お願い致します。



- ・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・WindowsXPモデルは2016年12月までの販売となります。



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスQCTセンターまでお問い合わせください。

PCI 6スロット / PCI Ex 1スロットモデル Celeron : 2.0G HDD : 250GBx2				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-RM100-CEMR		1GB	OSなし	¥166,000
BBC-RM100-CEDMR	●		OSなし	¥181,000
BBC-RM100-CEMR-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥186,000
BBC-RM100-CEDMR-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥201,000
BBC-RM100-CEMR-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥186,000
BBC-RM100-CEDMR-XP-M	●		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥201,000
BBC-RM100-CEMR-W7		2GB	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥189,000
BBC-RM100-CEDMR-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥204,000
BBC-RM100-CEMR-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥189,000
BBC-RM100-CEDMR-W7-E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥204,000

PCI 6スロット / PCI Ex 1スロットモデル Core2Duo : 3.0G HDD : 250GBx2				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-RM100-C3MR		2GB	OSなし	¥184,000
BBC-RM100-C3DMR	●		OSなし	¥199,000
BBC-RM100-C3MR-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥204,000
BBC-RM100-C3DMR-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥219,000
BBC-RM100-C3MR-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥204,000
BBC-RM100-C3DMR-XP-M	●		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥219,000
BBC-RM100-C3MR-W7		2GB	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥207,000
BBC-RM100-C3DMR-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥222,000
BBC-RM100-C3MR-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥207,000
BBC-RM100-C3DMR-W7-E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥222,000

PCI 3スロット / PCI Ex 4スロットモデル Celeron : 2.0G HDD : 250GBx2				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-RM110-CEMR		1GB	OSなし	¥166,000
BBC-RM110-CEDMR	●		OSなし	¥181,000
BBC-RM110-CEMR-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥186,000
BBC-RM110-CEDMR-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥201,000
BBC-RM110-CEMR-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥186,000
BBC-RM110-CEDMR-XP-M	●		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥201,000
BBC-RM110-CEMR-W7		2GB	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥189,000
BBC-RM110-CEDMR-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥204,000
BBC-RM110-CEMR-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥189,000
BBC-RM110-CEDMR-W7-E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥204,000

PCI 3スロット / PCI Ex 4スロットモデル Core2Duo : 3.0G HDD : 250GBx2				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-RM110-C3MR		2GB	OSなし	¥184,000
BBC-RM110-C3DMR	●		OSなし	¥199,000
BBC-RM110-C3MR-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥204,000
BBC-RM110-C3DMR-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥219,000
BBC-RM110-C3MR-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥204,000
BBC-RM110-C3DMR-XP-M	●		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥219,000
BBC-RM110-C3MR-W7		2GB	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥207,000
BBC-RM110-C3DMR-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥222,000
BBC-RM110-C3MR-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥207,000
BBC-RM110-C3DMR-W7-E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥222,000

## 仕様

システム		型式	BBC-RM100-CEMRシリーズ	BBC-RM100-C3MRシリーズ	BBC-RM110-CEMRシリーズ	BBC-RM110-C3MRシリーズ
メモリ	CPU		Intel Celeron 2.0GHz 440 Conroe-L/FSB 800MHz/512KB	Intel Core2Duo 3.0GHz E8400 Wolfdale/FSB 1333MHz/6MB	Intel Celeron 2.0GHz 440 Conroe-L/FSB 800MHz/512KB	Intel Core2Duo 3.0GHz E8400 Wolfdale/FSB 1333MHz/6MB
	仕様	仕様	240pin DIMM DDR3-SDRAM(ECC不可) 2GB搭載モデルはDual Channel仕様 ※2Gbitメモリ(1GB=4枚チップ構成、2GB=片面8枚チップ構成)には対応しておりません。 メモリの仕様をご確認ください。			
		容量	1GB	2GB	1GB	2GB
	XP モデル	空き スロット	3 (最大6GB増設可能)	2 (最大4GB増設可能)	3 (最大6GB増設可能)	2 (最大4GB増設可能)
7 モデル	空き スロット	2GB 2 (最大4GB増設可能)				
HDD		3.5インチ SATA 500GB×2 ※OSプリインストールモデルでは全領域がCDドライブとなります。 ※HDDリムーバブル仕様				
使用 部品	シャーシ	PCBC-U4004MB(08303ページ)				
	メインボード	PCMB-MAQ461-R(08209ページ)		PCMB-MAQ434-R(08211ページ)		
BIOS		AMI BIOS				
チップセット		Intel Q45				
拡張スロット		PCI (32bit)×6 PCI Express (x16)×1		PCI (32bit)×3 PCI Express (x16)×1 PCI Express (x4)×3		
ウォッチドッグタイマ		256-level				
AC電源自動復旧機能		あり (BIOS設定)				
動作環境		温度: 0~40℃、湿度: 0~85%RH (結露なきこと)				
外形寸法(mm)		482(W)×448.7(D)×177(H)				

ドライブ		選択モデル	ドライブなし	DVD搭載
DVD	Multi		—	5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±R DL(2層)/±RW CD-ROM/R/RW
		空きドライブベイ	フロント5.25インチ×1 フロント3.5インチ×1	フロント3.5インチ×1

電源	500W ATX 電源	入力						
			90~265V(自動切替)(47~63Hz)					
		出力	定格電圧	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
			最大負荷電流(連続)	12A	12A	9A	0.25A	1.25A
			最大負荷電流(ピーク)	24A	24A	18A	0.5A	2.5A
	最小電流	0.1A	0.2A	0.1A	0.0A	0.0A		
	効率(平均)	80%						

LAN	ネットワーク規格		10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
	コントローラ	LAN1	Intel 82567LM
	チップ	LAN2	Intel 82563L
		ポート	RJ45×2
	通信速度	10/100/1000Mbps	
LAN機能のDisable	可能(BIOS設定)		

I/O	インターフェース		ポート数	ポート仕様
	内部 オンボード	SATA	4	7pin UltraSATA/3000対応 ※ドライブなしモデルは5ポート
FDD		1	最大2台	
シリアル		3	RS-232(10pinピンヘッダ)※ ※PCPU-COMJ(08239ページ)使用で増設可能 SPP/ECP/EPP(26pinピンヘッダ)	
パラレル		1	※PCMB-LPT(08239ページ)使用で増設可能	
USB		2	USB2.0(10pinピンヘッダ×1)	
筐体前面	USB	2	USB2.0 タイプA(4pinメス)	
	PCI ブラケット	シリアル	1	RS-232(D-sub 9pinオス)
I/Oパネル	シリアル	1	RS-232(D-sub 9pinオス)	
	キーボード	1	PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)	
	マウス	1	PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)	
	USB	8	USB2.0 タイプA(4pinメス)	

※初期出荷状態ではDisableとなっております。増設する際にはBIOS設定が必要です。

サウンド機能	コントローラチップ		Realtek ACL888
	入出力 ポート	ラインIN	RCAピンジャック
		ラインOUT	
		マイクIN	
		CEN/LFE OUT	
サラウンド OUT			
サイドOUT			
サウンド機能のDisable	可能(BIOS設定)		

## 付属品

①	ドライバ&マニュアルディスク	1枚
②	AC電源ケーブル	1本
③	マウント用取付ブラケット	2本
④	OSリカバリディスク	1枚

※OSなしモデルには④番は付属しません。  
※Windows7モデルにはDSP版OS-インストールディスクが添付されます。

表示機能	アクセラレータ	チップセット内蔵
	ビデオメモリ	256MB(DVMTにより自動的に割当)
	最大解像度	2048×1536(1.677万色)
	コネクタ形状	HD-15pinメス
	VGA機能のDisable	不可(リソースの開放はできません)

※添付ドライバ(未対応OSでは16色の表示になります)。

## 関連情報

・PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 → [8091~8092ページ](http://jp.misumi-ec.com/el/08091)

・PC技術情報: ドライバ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/>  
関連情報をご覧ください。