

FAパソコン PCIx3 PCIex4

FA計測PC

19インチ
ラックマウント
PC



無料
貸出
A023

EIA
4U

長期
供給

ATX
電源

PCI

PCI
Express

3.5"
HDD



Delivery
納期

出荷日

1~5台	3日目
6台~	都度見積

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

ココが
特長

長期供給!
国内設計ボード搭載!

- 国内設計マザーボードを搭載したPCI3スロットモデル
- 3種類のCPUスベックから選択可能
- ドライブなし/DVD搭載/DVD&FDDの3種から選択可能
- フロントからHDDの交換を行えます。
- システムファンの停止をブザー音とLEDでお知らせ
- フロント前面を防塵フィルタで保護しています。
- HDDはリムーバブル仕様となっています。
- WindowsXPモデルはアクティベーションフリーとなっております



ご注意

- ・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・FDD搭載モデルは在庫が無くなり次第販売中止となります。
(2013年夏頃予定)



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

Celeron 2.0Gモデル(メモリ:1GB HDD:250GB)				
型式	DVD	FDD	OS	単価
BBC-RM9100A-CE			OSなし	¥114,500
BBC-RM9100A-CED	●			¥119,500
BBC-RM9100A-CEF	●	●		¥125,500
BBC-RM9100A-CE-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥134,500
BBC-RM9100A-CED-XP	●			¥139,500
BBC-RM9100A-CEF-XP	●	●		¥145,500
BBC-RM9100A-CE-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥134,500
BBC-RM9100A-CED-XP-M	●			¥139,500
BBC-RM9100A-CEF-XP-M	●	●		¥145,500
BBC-RM9100A-CE-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥137,500
BBC-RM9100A-CED-W7	●			¥142,500
BBC-RM9100A-CEF-W7	●	●		¥148,500
BBC-RM9100A-CE-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥137,500
BBC-RM9100A-CED-W7-E	●			¥142,500
BBC-RM9100A-CEF-W7-E	●	●		¥148,500

※Windows7モデル選択時はメモリ:2GB

Pentium DC 2.93Gモデル(メモリ:1GB HDD:250GB)				
型式	DVD	FDD	OS	単価
BBC-RM9100A-P2			OSなし	¥113,500
BBC-RM9100A-P2D	●			¥118,500
BBC-RM9100A-P2F	●	●		¥124,500
BBC-RM9100A-P2-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥133,500
BBC-RM9100A-P2D-XP	●			¥138,500
BBC-RM9100A-P2F-XP	●	●		¥144,500
BBC-RM9100A-P2-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥133,500
BBC-RM9100A-P2D-XP-M	●			¥138,500
BBC-RM9100A-P2F-XP-M	●	●		¥144,500
BBC-RM9100A-P2-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥136,500
BBC-RM9100A-P2D-W7	●			¥141,500
BBC-RM9100A-P2F-W7	●	●		¥147,500
BBC-RM9100A-P2-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥136,500
BBC-RM9100A-P2D-W7-E	●			¥141,500
BBC-RM9100A-P2F-W7-E	●	●		¥147,500

※Windows7モデル選択時はメモリ:2GB

Core2Duo 3.0Gモデル(メモリ:2GB HDD:250GB)			
型式	DVD	OS	単価
BBC-RM9100A-C3		OSなし	¥134,500
BBC-RM9100A-C3D	●		¥139,500
BBC-RM9100A-C3-XP		日本語 WindowsXP Pro	¥154,500
BBC-RM9100A-C3D-XP	●		¥159,500
BBC-RM9100A-C3-XP-M		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥154,500
BBC-RM9100A-C3D-XP-M	●		¥159,500
BBC-RM9100A-C3-W7		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥157,500
BBC-RM9100A-C3D-W7	●		¥162,500
BBC-RM9100A-C3-W7-E		英語 Windows7 Pro 32bit	¥157,500
BBC-RM9100A-C3D-W7-E	●		¥162,500

※Windows XPマルチランゲージモデルの初期言語設定は英語です。選択可能言語は▶B169ページ(資料ページ)をご覧ください。

仕様

システム	型式	BBC-RM9100A-CEシリーズ	BBC-RM9100A-P2シリーズ	BBC-RM9100A-C3シリーズ
CPU		Intel Celeron 2.0GHz 440 (Conroe-L/FSB 800MHz/512KB)	Intel Pentium Dual-Core 2.93GHz E6500 (Wolfdale/FSB 1066MHz/2MB)	Intel Core2Duo 3.0GHz E8400 (Wolfdale/FSB 1333MHz/6MB)
システムメモリ		1GB(240pin DIMM DDR3-SDRAM PC3-10600) ※Windows 7のみ2GB、Dual Channel仕様		2GB(240pin DIMM DDR3-SDRAM PC3-10600) ※1GB×2枚搭載、Dual Channel仕様
増設メモリ		空きスロット×3(最大6GB増設可能) 240pin DIMM DDR3-SDRAM(ECC不可)		空きスロット×2(最大4GB増設可能) 240pin DIMM DDR3-SDRAM(ECC不可)
HDD		3.5インチ SATA 250GB×1 ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。 ※HDDリムーバブル仕様		
使用部品		シャーシ: PCBC-S400-J01-R(08305ページ)、メインボード: PCMB-MAQ434-R(08211ページ)		
シャーシFAN		フロント: 12cm×1(吸込み) リア: 8cm×2(吐出し)		
BIOS		AMI BIOS		
チップセット		Intel Q45		
拡張バススロット数		PCI(32bit)×3、PCI Express(x16)×1、PCI Express(x4)×3		
ウォッチドッグタイマ		256-level		
AC電源自動復旧機能		あり(BIOS設定)		
動作環境		温度: 0~40℃、湿度: 0~85%RH(結露なきこと)		
外形寸法(mm)		482(W)×480(D)×177.5(H)		

ドライブ	選択モデル	ドライブなし	DVD搭載	DVD/FDD搭載
DVD	Multi	—	5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±R DL(2層)/±RW CD-ROM/R/RW	
FDD		—	—	3.5インチ 2モード×1 ※FDDは在庫がなくなり次第、本体色: 黒タイプから、PCFX-404-R(FDD+カードリーダー・白タイプ08425ページ)へ変更となります。
空きドライブベイ		フロント5.25インチ×5 フロント3.5インチ×3	フロント5.25インチ×4 フロント3.5インチ×3	フロント5.25インチ×4 フロント3.5インチ×2

電源	500W ATX 電源		入力					
			90~265V(自動切替)(47~63Hz)					
	出力		定格電圧	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
			最大負荷電流(連続)	12A	12A	9A	0.25A	1.25A
			最大負荷電流(ピーク)	24A	24A	18A	0.5A	2.5A
効率(平均)		80%						

表示機能	アクセラレータ	チップセット内蔵
	ビデオメモリ	最大256MB(DVMTにより自動的に割当)
	最大解像度	2048×1536(1,677万色)
	コネクタ形状	HD-15pinメス
	VGA機能のDisable	不可(リソースの開放はできません)

※添付ドライブ未対応OSでは16色の表示になります。

I/O	インターフェース		ポート数		ポート仕様	
	内部 オンボード	SATA	4	7pin UltraSATA/3000対応 ※ドライブなしモデルは5ポート		
FDD		1	最大2台 ※FDD未搭載モデルのみ			
シリアル		3	RS-232(10pinピンヘッダ)※ ※PCPU-COMJ(08239ページ)使用で増設可			
パラレル		1	SPP/ECP/EPP(26pinピンヘッダ) ※PCMB-LPT(08239ページ)使用で増設可			
USB		2	USB2.0(10pinピンヘッダ×1)			
筐体前面	USB	2	USB2.0 タイプA(4pinメス)			
	PCI ブラケット	シリアル	1	RS-232(D-sub 9pinオス)		
I/Oパネル	シリアル	1	RS-232(D-sub 9pinオス)			
	キーボード	1	PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)			
	マウス	1	PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)			
	USB	8	USB2.0 タイプA(4pinメス)			

※初期出荷状態ではDisableとなっております。増設するにはBIOS設定が必要です。

LAN	ネットワーク規格	10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
	コントローラチップ	Intel 82567LM Intel 82563L
	ポート	RJ45×2
	通信速度	10/100/1000Mbps
	LAN機能のDisable	可能(BIOS設定)

サウンド機能	コントローラチップ		Realtek ACL888
	入出力 ポート	ラインIN	RCAピンジャック
		ラインOUT	
		マイクIN	
		CEN/LFE OUT	
		サラウンド OUT	
サイドOUT			
サウンド機能のDisable		可能(BIOS設定)	

付属品

①	ドライブ&マニュアルディスク	1枚
②	AC電源ケーブル	1本
③	鍵	2本

④	3.5インチHDD用5インチベイマウントキット	1個
⑤	OSリカバリディスク	1枚

※OSなしモデルには⑤番は付属しません。

Windows 7モデルにはDSP版OSインストールディスクが添付されます。

関連情報

・PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 → [8109~8110ページ](#)

・PC技術情報: ドライブ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/>

関連情報をご覧ください。