

FAパソコン PCIx6・PCIex1 Core iモデル

FA計測PC

19インチラックマウントPC



無料貸出 AD23 EIA 4U 長期供給 ATX 電源 PCI PCI Express 3.5" HDD

Delivery 納期

出荷日	
1~5台	3日目
6台~	都度見積

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。
非在庫品

ココが特長

長期供給!
PCIの拡張性に富んだ高速処理モデル!

- PCI 6スロット・PCIe 1スロットの長期供給ボード搭載
- 縦置き・横置き共に可能
- フロントからファンフィルターの交換可能
【多彩なラインナップ】
- OS : WindowsXP・7・OSなしの3タイプ
更にWindows7は32bit/64bit のいずれかから選択可能
- CPU : Core i7/i5/i3の3タイプ
- DVD : DVDマルチ/ドライブレス



- ・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・WindowsXPモデルは2016年12月までの販売となります。



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

Core i3 3.3Gモデル(HDD:500GB)					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-RM9600-S3		2GB	OSなし	¥151,000	
BBC-RM9600-S3D	●			¥156,000	
BBC-RM9600-S3-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥171,000	
BBC-RM9600-S3D-XP	●			¥176,000	
BBC-RM9600-S3-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥171,000	
BBC-RM9600-S3D-XP-M	●			¥176,000	
BBC-RM9600-S3-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥174,000	
BBC-RM9600-S3D-W7	●			¥179,000	
BBC-RM9600-S3-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥174,000	
BBC-RM9600-S3D-W7-E	●			¥179,000	
BBC-RM9600-S3-W7-6			4GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥174,000
BBC-RM9600-S3D-W7-6	●				¥179,000
BBC-RM9600-S3-W7-6E		英語 Windows7 Pro 64bit		¥174,000	
BBC-RM9600-S3D-W7-6E	●			¥179,000	

Core i5 3.1Gモデル(HDD:500GB)					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-RM9600-S5		4GB	OSなし	¥158,000	
BBC-RM9600-S5D	●			¥163,000	
BBC-RM9600-S5-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥178,000	
BBC-RM9600-S5D-XP	●			¥183,000	
BBC-RM9600-S5-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥178,000	
BBC-RM9600-S5D-XP-M	●			¥183,000	
BBC-RM9600-S5-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥181,000	
BBC-RM9600-S5D-W7	●			¥186,000	
BBC-RM9600-S5-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥181,000	
BBC-RM9600-S5D-W7-E	●			¥186,000	
BBC-RM9600-S5-W7-6			8GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥181,000
BBC-RM9600-S5D-W7-6	●				¥186,000
BBC-RM9600-S5-W7-6E		英語 Windows7 Pro 64bit		¥181,000	
BBC-RM9600-S5D-W7-6E	●			¥186,000	

Core i7 3.4Gモデル(HDD:500GB)					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-RM9600-S7		4GB	OSなし	¥173,000	
BBC-RM9600-S7D	●			¥178,000	
BBC-RM9600-S7-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥193,000	
BBC-RM9600-S7D-XP	●			¥198,000	
BBC-RM9600-S7-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥193,000	
BBC-RM9600-S7D-XP-M	●			¥198,000	
BBC-RM9600-S7-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥196,000	
BBC-RM9600-S7D-W7	●			¥201,000	
BBC-RM9600-S7-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥196,000	
BBC-RM9600-S7D-W7-E	●			¥201,000	
BBC-RM9600-S7-W7-6			8GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥196,000
BBC-RM9600-S7D-W7-6	●				¥201,000
BBC-RM9600-S7-W7-6E		英語 Windows7 Pro 64bit		¥196,000	
BBC-RM9600-S7D-W7-6E	●			¥201,000	

仕様

システム		BBC-RM9600-S3シリーズ	BBC-RM9600-S5シリーズ	BBC-RM9600-S7シリーズ
型式		BBC-RM9600-S3シリーズ	BBC-RM9600-S5シリーズ	BBC-RM9600-S7シリーズ
CPU		Intel Core i3 3.3GHz i3-2120 Sandy Bridge/GPU 850MHz/3MB	Intel Core i5 3.1GHz i5-2400 Sandy Bridge/GPU 850MHz/6MB	Intel Core i7 3.4GHz i7-2600 Sandy Bridge/GPU 850MHz/8MB
メモリ		240pin DIMM DDR3-SDRAM (ECC不可) Dual Channel仕様 ※32bit 版Windows7.XPモデルでは、OS上で認識されるメモリ容量は約3GBまでです。		
メモリ	XPモデル 7モデル	仕様	2	
		容量	2GB	4GB
メモリ	7(64bit) モデル	仕様	2 (最大8GB増設可能)	
		容量	4GB	8GB
HDD		3.5インチ SATA 500GB×1 ※OSプリインストールモデルでは全領域がCDドライブとなります。 ※HDDリムーバブル仕様		
使用 部品	シャーシ	PCBC-S400-J01-R (08305ページ)		
使用 部品	メインボード	PCMB-SB600-C-R (08203ページ)		
BIOS		AMI BIOS		
チップセット		Intel B65		
拡張スロット		PCI (32bit)×6 PCI Express (x16)×1		
ウォッチドッグタイマ		256-level		
AC電源自動復旧機能		あり (BIOS設定)		
動作環境		温度: 0~40℃、湿度: 0~85%RH (結露なきこと)		
外形寸法 (mm)		482(W)×480(D)×177(H)		

ドライブ		ドライブなし	DVD搭載
DVD	Multi	—	5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±R DL (2層)/±RW CD-ROM/R/RW
空きドライブベイ		フロント5.25インチ×5 フロント3.5インチ×3	フロント5.25インチ×3 フロント3.5インチ×3

電源	500W ATX 電源	入力						
		90~265V (自動切替) (47~63Hz)						
		出力	定格電圧	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
			最大負荷電流 (連続)	12A	12A	9A	0.25A	1.25A
			最大負荷電流 (ピーク)	24A	24A	18A	0.5A	2.5A
最小電流	0.1A		0.2A	0.1A	0.0A	0.0A		
効率 (平均)		80%						

LAN	ネットワーク規格		10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
	コントローラ チップ	LAN1	RTL8111DL
		LAN2	RTL8111DL
	ポート		RJ45×2
	通信速度		10/100/1000Mbps
LAN機能のDisable		可能 (BIOS設定)	

I/O	インターフェース		ポート仕様
	内部 オンボード	SATA2.0	4
SATA3.0		0	Ultra SATA/6000 (6Gbps) 対応 (7pin)
IDE		1	Ultra DMA/33/66/100/133 対応 (40pin 2ドライブサポート)
シリアル		3	RS-232 (10pin ピンヘッダ) ※PCPU-COMJ (08239ページ) 使用で増設可能
USB		2	USB2.0 (10pin ピンヘッダ×1)
筐体前面	USB	2	USB2.0 タイプA
PCI ブラケット	シリアル	1	RS-232 (D-Sub 9pin オス)
	シリアル	2	RS-232/422/485 (D-Sub 9pin オス、ジャンプ (設定で切替可能))
I/Oパネル	キーボード	1	PS/2仕様 (ミニDIN 9pin オス)
	マウス	1	PS/2仕様 (ミニDIN 9pin オス)
	USB	6	USB2.0 タイプA (4pinメス)

サウンド 機能	コントローラチップ		Realtek AL886
	入出力 ポート	ラインIN	
		ラインOUT	RCAピンジャック※
		マイクIN	
サウンド機能のDisable		可能 (BIOS設定)	

※5.1チャンネルオーディオドライバをインストールした場合、ラインINはリアスピーカ、ラインOUTはセンターおよびサブウーファースピーカ用接続端子となります。

付属品

①	ドライブ&マニュアルディスク	1枚
②	AC電源ケーブル	1本
③	鍵	2本
④	3.5インチHDD用5インチベイマウントキット	1組
⑤	OSリカバリディスク	1枚

※OSなしモデルには⑤番は付属しません。

※Windows7モデルにはDSP版OSインストールディスクが添付されます。

表示機能	仕様
アクセラレータ	Intel® HD Graphics /3000/2000 (搭載するCPUに依存)
ビデオメモリ	256MB (DVMTにより動的に割当)
最大解像度 (アナログ)	2048×1536 (1,677万色)
最大解像度 (デジタル)	1920×1200 (1,677万色)
コネクタ形状 (アナログ)	HD-15pinメス
コネクタ形状 (デジタル)	DVI-I (DVI-D シグナルのみ)
VGA機能のDisable	不可 (リソースの開放はできません)

※添付ドライブ (未対応OSでは16色の表示になります)。

関連情報

・PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 ⇒ [8109~8110ページ](#)

・PC技術情報: ドライブ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル ⇒ <http://jp.misumi-ec.com/el/>
関連情報をご覧ください。